



Sekundenschneller Lampentausch

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Vorteile

- Einfache Handhabung
- Hohe Helligkeit

Merkmale

- Philips MiniFastFit
- Hohe Farbtemperatur
- Sehr kurzer Lichtbogen

Anwendung



- Events
- Shows

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Versions



Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F (min)	F (min)
MSR Gold™ 400	23,2 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	111 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/16									
MSR Gold™ 575/2	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/4									
MSR Gold™ 700/1	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/4									
MSR Gold™ 700/2	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/4									

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold™ 300/2	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/4						

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	26 mm	5,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Allgemeine Eigenschaften	
Hauptanwendungsgebiet	Unterhaltung
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Systembeschreibung	MiniFastFit

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Nennleistung (nom.)
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	11,4 A	1000,0 W
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	3,75 A	300 W
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	10,2 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Nennleistung (nom.)
15828800	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	7,2 A	400 W
69663600	MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4	10,2 A	700 W
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	10,2 A	700 W

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Socket	Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom.)
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	PGJX36	900 h
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28	750 h
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28	750 h

Order Code	Full Product Name	Socket	Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom.)
15828800	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	PGJX28	750 h
69663600	MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28	750 h
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28	750 h

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbcode	Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	Farbwiedergabeindex (nom.)	Lichtstrom (min.)	Lichtstrom (nom.)
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	-	6000 K	80	74000 lm	82000 lm
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	2	9300 K	80	19170 lm	21300 lm
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	2	7500 K	70	34500 lm	38600 lm
15828800	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	-	6700 K	60	23400 lm	26000 lm
69663600	MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4	1	5700 K	73	-	53400 lm
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	2	7200 K	75	44000 lm	47000 lm

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Colour Rendering Diagrams

