



MSR Gold™ MiniFastFit – lamp replacement in seconds

MSR GOLD

Thanks to the specially designed lamp base, the MSR Gold™ MiniFastFit takes just seconds to replace, to help ensure non-stop clubbing entertainment. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity.

Avantages

- Lamp replacement in just seconds
- Easy handling, smaller and lighter fixtures
- Reduces early lamp or lamp holder failures. Excellent current transfer
- High perceived brightness
- High beam intensity

Fonctions

- Philips MiniFastFit
- Compact design
- Innovative gold plated pins
- High color temperature
- Very short arc

MSR GOLD

Application

- Events
- Shows
- Touring/Stage

Mises en garde et sécurité


- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions



XPPR XDMSR 0015

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Informations générales

Culot	PGJX28
Position de fonctionnement	UNIVERSEL

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	2
--------------	---

Fonctionnement et électricité

Courant lampe (nom.)	10,2 A
----------------------	--------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux (min.)	Flux lumineux
			(IRC)	(min.)		
8718291221098	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4	7500 K	70	-		36.800 lm
8718291221173	MSR Gold 700/2	7200 K	75		44.000 lm	47.000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur		Flux lumineux (min.)	Flux lumineux
			(IRC)	(min.)		
	MiniFastFit 1CT/4					

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718291221098	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4	575 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8718291221173	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	700 W

