



MSR Gold™ MiniFastFit – lamp replacement in seconds

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

Benefícios

- Lamp replacement in just seconds
- Easy handling, smaller and lighter fixtures
- Reduces early lamp or lamp holder failures. Excellent current transfer
- High perceived brightness
- High beam intensity

Características


- Philips MiniFastFit
- Compact design
- Innovative gold plated pins
- Temperatura de cor elevada
- Very short arc

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)


Aplicação

- Events
- Shows
- Digressão/Palco


Versions



Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™ 700/2	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/4									
MSR Gold™ 575/2	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/4									
MSR Gold™ 400	23,2 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	111 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/16									



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™ 1000	26 mm	5,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/4									

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold™ 300/2	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/4						

Controles e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Informações gerais

Principal aplicação	Entertainment
Posição de funcionamento	UNIVERSAL
Descrição do sistema	MiniFastFit

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Potência (Nominal) (Nom.)
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	11,4 A	1000,0 W
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	3,75 A	300 W
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	10,2 A	575 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Potência (Nominal) (Nom.)
15828800	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	7,2 A	400 W
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	10,2 A	700 W

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	PGJX36	900 h
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28	750 h
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28	750 h

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)
15828800	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	PGJX28	750 h
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	PGJX28	750 h

Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	Código da cor	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de restituição cromática (Nom.)	Fluxo luminoso (Mín.)	Fluxo luminoso (Nom.)
78508800	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	-	6000 K	80	74000 lm	82000 lm
22111100	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	2	9300 K	80	19170 lm	21300 lm
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	2	7500 K	70	34500 lm	38600 lm
15828800	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	-	6700 K	60	23400 lm	26000 lm
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	2	7200 K	75	44000 lm	47000 lm

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Colour Rendering Diagrams

