



# Compact Source – para luminárias com um desempenho mais elevado

## Compact Source

O filamento muito compacto da série Compact Source ajuda a criar uma intensidade de feixe proporcionalmente elevada; assim, a gama Compact Source é a ideal para a mais recente geração de luminárias de elevado desempenho. De igual modo, graças ao baixo consumo de energia, cada regulador pode servir um número significativamente superior de equipamentos, reduzindo, assim, os custos globais do regulador. Além disso, as lâmpadas Compact Source incorporam a inovadora tecnologia P3, desenvolvida pela Philips, a qual permite que as lâmpadas sejam utilizadas a temperaturas mais elevadas em qualquer posição de acendimento. Este facto resulta numa vida útil mais longa, custos reduzidos de substituição de lâmpadas e um desempenho de iluminação mais consistente durante toda a vida útil da lâmpada.

### Benefícios

- Permite a utilização a temperaturas mais elevadas em qualquer posição de acendimento. Vida útil mais longa, menor número de falhas precoces, desempenho consistente ao longo do tempo.
- Intensidade do feixe elevada. Devido ao baixo consumo de energia, podem ser utilizados mais equipamentos a partir de cada regulador.

### Características

- "Pinch protection" P3 da Philips
- Filamento muito compacto

## Compact Source


### Aplicação

- Iluminação de estúdios, palcos e para entretenimento

### Versions



### Desenho dimensional



Product	D	H	W	L	C
6986P 600W G9.5 240V 1CT/10	19 mm	12 mm	8 mm	60.5 mm	101 mm

