



Broadway Studio Théâtre Fast Fit

Avantages

- Remplacement de la lampe en à peine quelques secondes, interchangeable avec une lampe HID
- Intensité de faisceau élevée
- Manipulation aisée, idéal pour les systèmes mobiles

Fonctions

- Philips FastFit
- Filament compact
- Technologie de pincement P3 de Philips
- Design compact et résistant aux chocs

Application


- Loisirs

Versions



Broadway Studio Théâtre Fast Fit

Schéma dimensionnel



Product	D	H	W	L	C	E
Hi-Brite 7016G 1200W 80V FastFit	25 mm	10.5 mm	11.7 mm	82 mm	140 mm	41 mm

