



Halogen FastFit - substituição da lâmpada em segundos

Halogen FastFit

As lâmpadas Halogen FastFit são substituídas em segundos, graças à base com design especial. O filamento compacto assegura uma elevada intensidade de feixe, ao passo que o design resistente ao choque permite um fácil manuseio e uma utilização fiável em sistemas com cabeças móveis. Além disso, a inovadora tecnologia P3 permite a utilização a temperaturas mais elevadas, o que prolonga ainda mais a vida útil e a consistência da emissão de luz. A tecnologia P3 permite igualmente que a lâmpada seja utilizada em qualquer posição de acendimento e permite o desenho de equipamentos mais compactos. Devido ao facto do design FastFit se aplicar igualmente às lâmpadas Philips MSR/MSD Gold™, a troca de tecnologia das lâmpadas é igualmente rápida e fácil.

Benefícios

- Substituição de lâmpadas em segundos, intercambiável com a lâmpada HID
- High beam intensity
- Enables use at higher temperatures in any burning position. Longer lifetime, fewer early failures, consistent performance over time
- Fácil manuseio, ideal para sistemas com cabeças móveis

Características

- Philips FastFit
- Filamento compacto
- Tecnologia de "pinch protection" P3 da Philips
- Design compacto, resistente ao choque

Aplicação


- Entretenimento

Halogen FastFit

Versions



Desenho dimensional



Product	D	H	W	L	C	E
Hi-Brite 7016G 1200W 80V FastFit	25 mm	10.5 mm	11.7 mm	82 mm	140 mm	41 mm
Hi-Brite 7017G 750W 80V FastFit	19 mm	10 mm	8.5 mm	65 mm	125 mm	41 mm

Controles e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão (Nom.)	80 V
---------------	------

Fusível HBC de atuação rápida	16 V
-------------------------------	------

Informações gerais

Código Ansi	-
Casquilho	PGJX50
Principal aplicação	Entertainment
Posição de funcionamento	UNIVERSAL
Descrição do sistema	P3 Technology

Dados técnicos de luminosidade

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3250 K
------------------------------------------	--------

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Clear (CL)
Forma do filamento	Bi-Plane

Dados elétricos e de funcionamento

order code	Potência (Nominal) (Nom.)
50707525	1200 W
50795225	750 W

Informações gerais

order code	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	Código Philips
50707525	200 h	7016G

Halogen FastFit

order code	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	Código Philips
50795225	300 h	7017G

Dados técnicos de luminosidade

order code	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)
50707525	36000 lm

order code	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)
50795225	22500 lm

