



Productomschrijving

Halogen non-reflector

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning.

Voordelen

- Klein formaat maakt het gebruik mogelijk van compacte, efficiënte optische systemen
- Constante, hoge lichtopbrengst tijdens de levensduur

Kenmerken

- De kleinste kwartshalogeenlampen die verkrijgbaar zijn
- Vervormingsvrije kwartsballon en nauwkeurig bepaalde gloeidraadpositie voor optimale bundelprestaties
- Lamp 5761 met vierkante gloeidraad is speciaal ontworpen voor microscopen met computeruitlezing

Toepassing

- Microscopen
- Optische apparatuur
- Dia- en filmviewers
- Medische apparatuur
- Industriële toepassingen



Halogen non-reflector

Versions



XPPR XHMPSEFF 0003

Maatschets



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14623 95W G6.35 17V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	11,5 mm	29,75 mm	30,25 mm	30 mm	1,30 mm	1,25 mm	1,20 mm	44 mm
7027 50W G6.35 12V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	29,75 mm	30,25 mm	30 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	44 mm
7158 150W G6.35 24V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	32,25 mm	32 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/ 10X10F	11,5 mm	31,5 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	50 mm
7724 EVA 100W GY6.35 12V	10,7 mm	29,65 mm	30,25 mm	30 mm	1,30 mm	1,25 mm	1,20 mm	44 mm
7748XHP EHJ- S 250W G6.35 24V	12,5 mm	32,75 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	55 mm

Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14531 360W G5.3 82V 1CT	11,5 mm	30,8 mm	32 mm	31,8 mm	1,65 mm	1,50 mm	1,47 mm	57 mm

Halogen non-reflector

Maatschets

Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampmateriaal	Kwarts-UV Open
---------------	----------------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Gebruiksstand
42463130	14531 360W G5.3 82V 1CT	G5.3	S90
40982950	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	G6.35	S90
40983650	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
41029050	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	G6.35	S90
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	G6.35	S90

Order Code	Full Product Name	Lampvoet	Gebruiksstand
40981250	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	GY6.35	S90
40985050	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	GY6.35	S90
41009250	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSEEL
41027650	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	G4	S90
40986750	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSEEL
41084950	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	G4	UNIVERSEEL

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)
42463130	14531 360W G5.3 82V 1CT	3300 K
40982950	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	-
40983650	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K
41029050	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	3550 K
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	-

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)
40981250	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	3450 K
40985050	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	3300 K
41009250	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	2700 K
41027650	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	3200 K
40986750	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	-
41084950	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	3200 K

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)
42463130	14531 360W G5.3 82V 1CT	82 V
40982950	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	12 V
40983650	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	24 V
41029050	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	24 V
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	24 V
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	17 V

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)
40981250	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	12 V
40985050	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	12 V
41009250	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	6 V
41027650	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	6 V
40986750	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	6 V
41084950	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	6 V

Halogen non-reflector

