



Описание

Focusline Optical

Кварцевые галогенные лампы со эллипсоидным отражателем

Преимущества

- Пренебрежимо малое снижение светотдачи на протяжении всего срока службы
- Благодаря высокой светотдаче обеспечивается низкое потребление энергии

Характеристики

- Дихроичное покрытие стеклянного отражателя поглощает около 75%, за счет чего температура держится в безопасных пределах
- Положение колбы лампы точно центрировано относительно отражателя, поэтому не требуется повторная регулировка при замене лампы

Применение

- 8/16 мм-кинопроекторы
- Диапроекторы
- Увеличители
- Мини-лаборатории / цветные принтеры
- Медицинское оборудование
- Моделирование солнечного освещения
- Измерительные приборы
- Волоконно-оптическое оборудование

Versions




XPPR XHOPDI 0002



Halogen spot

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 мм	45 мм
6423 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 мм	42 мм

Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Материал колбы	Кварц, пропускающий ультрафиолет
Форма колбы	R50

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Рабочее положение
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	GX5.3	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Рабочее положение
923916818504	6423 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	GZ6.35	P90/P15

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	3200 K

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)
923916818504	6423 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	3380 K

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление	Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
924059828302	13938XHP 50W GX5.3 22.8V	-	50 B	923916818504	6423 150W GZ6.35 15V 1CT/	15 Вт	150 B
	1CT/24				10X5F		

