



Halogen High Voltage SE (Film/Studio) – stars on film and video

Broadway Studio/Film (mono-culot)

The high, constant output and consistent color temperature of these single ended halogen lamps ensure attractive, accurately exposed pictures for both film and video. Furthermore, these lamps incorporate the highly innovative P3 technology, developed by Philips. This allows the lamps to be used at higher temperatures, which extends overall lifetime and consistency of their high-quality light output. P3 technology also allows the lamp to be used in any burning position and enables more compact designs of fixtures. In addition, the very wide choice of dimensions and power ratings opens new levels of creative freedom for the luminaire designer.

Avantages

- Studio/film : Flux lumineux élevé
- Studio/film : Permet une utilisation à des températures supérieures dans n'importe quelle position de fonctionnement. Durée de vie plus longue, moins de défaillances précoces, performances constantes sur le long terme.
- Vidéo : Permet de produire des images attrayantes et correctement exposées

Fonctions

- Studio/film :
- Toutes les lampes affichent une température de couleur correspondante de 3200 K.
- Technologie P3
- Vidéo :
- Rendement lumineux et température de couleurs élevés et constants

Broadway Studio/Film (mono-culot)



Application

- Studio/film : éclairage studio, film, théâtre et disco
- Vidéo : lumières film et vidéo portables, caméras de reproduction

Versions



Schéma dimensionnel





Product	D	H	W	L	C	P	P	R	K	K
6995P	23	14.5	11	55	110	3.25	3.10	9.53	9.2	8.4
1000W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GX9.5 240V										
1CT/10										
1000W	30.5	14.5	11	55	110	3.25	3.10	9.53	9.2	8.4
GX9.5 230V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1CT/10										
6995P	23	14.5	11	55	110	3.25	3.10	9.53	9.2	8.4
1000W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GX9.5 230V										
1CT/10										

Product	D	H	W	L	C	R	K	K	K
6638P 650W	22 mm	12 mm	11 mm	46.5	90 mm	9.53	8.6	7.7	7.0
GY9.5 230V				mm		mm	mm	mm	mm
1CT/10									
7389 500W	22 mm	9 mm	10.5	36.5	75 mm	9.53	8.6	7.7	7.0
GY9.5 230V			mm	mm		mm	mm	mm	mm
1CT/10									
6638P 650W	22 mm	12 mm	11 mm	46.5	90 mm	9.53	8.6	7.7	7.0
GY9.5 240V				mm		mm	mm	mm	mm
1CT/10									

Broadway Studio/Film (mono-culot)

Schéma dimensionnel



Product	D	H	W	L	C	P	P	R	K	K
6995Z	28	14.5	11	63.5	140	6.40	6.30	22.22	26.54	24.89
1000W G22	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
230V										
1CT/10										

Product	D	H	W	L	C	P	P	R	K	K
6984P	23	13	15.5	55	110	3.25	3.10	9.53	9.2	8.4
1000W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GX9.5 230V										
1CT/10										

Gestion et gradation

Intensité réglable Oui

Caractéristiques générales

Application principale Loisirs

Photométries et Colorimétries

Température de couleur proximale (nom.) 3200 K

Matériaux et finitions

Forme de filament Bi-Plane

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Fusible HBC à action rapide	Puissance (valeur nominale)
18719225	7389 500W GY9.5 230V 1CT/10	230 V	4 V	500 W
18448125	6638P 650W GY9.5 230V 1CT/10	230 V	4 V	650 W
18451125	6638P 650W GY9.5 240V 1CT/10	240 V	4 V	650 W
18511225	6995P 1000W GX9.5 230V 1CT/10	230 V	6.3 V	1000 W

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Fusible HBC à action rapide	Puissance (valeur nominale)
18514325	6995P 1000W GX9.5 240V 1CT/10	240 V	6.3 V	1000 W
50647425	1000W GX9.5 230V 1CT/10	230 V	6.3 V	1000 W
18565525	6995Z 1000W G22 230V 1CT/10	230 V	6.3 V	1000 W
18529725	6984P 1000W GX9.5 230V 1CT/10	230 V	6.3 V	1000 W

Caractéristiques générales

Broadway Studio/Film (mono-culot)

Order Code	Full Product Name	Code Ansi	Culot	Code LIF	Durée de vie moyenne (nom.)	Position de fonctionnement	Code Philips	Description du système
18719225	7389 500W GY9.5 230V 1CT/10	-	GY9.5	A1/244	50 h	S90	7389	Non-disponible
18448125	6638P 650W GY9.5 230V 1CT/10	FRL	GY9.5	CP/89	180 h	UNIVERSAL	6638P	P3 Technology
18451125	6638P 650W GY9.5 240V 1CT/10	FRM	GY9.5	CP/89	180 h	UNIVERSAL	6638P	P3 Technology
18511225	6995P 1000W GX9.5 230V 1CT/10	FVA	GX9.5	CP/70 (CP/24)	240 h	UNIVERSAL	6995P	P3 Technology
18514325	6995P 1000W GX9.5 240V 1CT/10	FVB	GX9.5	CP/70 (CP/24)	240 h	UNIVERSAL	6995P	P3 Technology
50647425	1000W GX9.5 230V 1CT/10	-	GX9.5	-	200 h	UNIVERSAL	NA	Non-disponible
18565525	6995Z 1000W G22 230V 1CT/10	FKJ	G22	CP/71 (CP/40)	240 h	UNIVERSAL	6995Z	P3 Technology
18529725	6984P 1000W GX9.5 230V 1CT/10	-	GX9.5	CP/63	180 h	UNIVERSAL	6984P	P3 Technology

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nominal) (nom.)
18719225	7389 500W GY9.5 230V 1CT/10	14000 lm
18448125	6638P 650W GY9.5 230V 1CT/10	16500 lm
18451125	6638P 650W GY9.5 240V 1CT/10	16500 lm
18511225	6995P 1000W GX9.5 230V 1CT/10	25000 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nominal) (nom.)
18514325	6995P 1000W GX9.5 240V 1CT/10	25000 lm
50647425	1000W GX9.5 230V 1CT/10	25000 lm
18565525	6995Z 1000W G22 230V 1CT/10	25000 lm
18529725	6984P 1000W GX9.5 230V 1CT/10	22500 lm

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Finition de l'ampoule
18719225	7389 500W GY9.5 230V 1CT/10	Clair (CL)
18448125	6638P 650W GY9.5 230V 1CT/10	Clair (CL)
18451125	6638P 650W GY9.5 240V 1CT/10	Clair (CL)
18511225	6995P 1000W GX9.5 230V 1CT/10	Clair (CL)

Order Code	Full Product Name	Finition de l'ampoule
18514325	6995P 1000W GX9.5 240V 1CT/10	Clair (CL)
50647425	1000W GX9.5 230V 1CT/10	Clair (CL)
18565525	6995Z 1000W G22 230V 1CT/10	Clair (CL)
18529725	6984P 1000W GX9.5 230V 1CT/10	Réflecteur

