



Halogen High Voltage SE (Film/Studio) – идеальный вариант для КИНО- и ВИДЕОСЪЕМКИ

Broadway Studio/Film SE

Большая и стабильная светоотдача, а также неизменная цветовая температура этих одноцокольных галогенных ламп гарантируют получение точных кино- и видеок кадров с нужной экспозицией. Кроме того, в этих лампах применяется инновационная технология РЗ, разработанная компанией Philips. Она дает возможность использовать лампу при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светоотдачи. Технология РЗ также позволяет использовать лампы в любой позиции, что в свою очередь дает возможность создавать более компактные осветительные приборы. В дополнение к этому обширный выбор типоразмеров и номиналов открывает новые возможности для создания осветительных приборов.

Преимущества

- Studio/film: большой световой поток
- Studio/film: возможность использования при более высоких температурах и в любых позициях. Увеличенный срок службы, меньше преждевременных отказов, высокая эффективность на протяжении всего срока службы.
- Видео: Возможность съемки привлекательных кадров с нужной экспозицией

Характеристики

- Высокая светоотдача
- Цветовая температура 3200 K
- Технология R3 включает три составляющих:
- Надежность - долгий срок службы и малое количество ранних отказов
- Качество - превосходные показатели по срокам хранения и стабильной работе с течением времени
- Свобода выбора - конструкции светильника и рабочего положения цоколя лампы

Применение

- Освещение студий и киносъемка
- Освещение дискотек
- Театральное освещение

Versions




GY9.5

GX9.5

G22


Чертеж размеров




Product	D	H	W	L	C	P	P	R	K	K
6975Z	40	18.5	17	90	175	6.40	6.30	22.22	26.54	24.89
2000W G22	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
240V										
1CT/10										

6975Z 2000W G22 240V

Чертеж размеров



6895P 1200W GX9.5 230V



6638P 650W GY9.5 120V

Product	D	H	W	L	C	P	P	R	K	K
6895P	28	15.5	17	67	120	3.25	3.10	9.53	9.2	8.4
1200W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GX9.5 230V										
1CT/10										

Product	D	H	W	L	C	R	K	K	K
6638P 650W	22 mm	12 mm	11 mm	46.5	90 mm	9.53	8.6	7.7	7.0
GY9.5 120V				mm		mm	mm	mm	mm
1CT/10									

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Общая информация	
Основная область применения	Entertainment
Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3200
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Clear (CL)
Форма нити накаливания	Bi-Plane

Эксплуатационные и электрические характеристики

		Предохранитель НВС быстрого действия		Мощность (номинальная) (ном.)
order code	Напряжение (ном.)	действия		
18719225	230	4		500
18511225	230	6.3		1000
18517425	230	4		650

		Предохранитель НВС быстрого действия		Мощность (номинальная) (ном.)
order code	Напряжение (ном.)	действия		
18565525	230	6.3		1000
18568625	240	6.3		1000
18571625	230	4		650

Общая информация

order code	Код ANSI	Цоколь	Срок службы до 50 % отказов (ном.)	Рабочее положение	Код Philips	Описание системы
18719225	-	GY9.5	50	S90	7389	na
18511225	FVA	GX9.5	240	UNIVERSAL	6995P	P3 Technology
18517425	FVC	GX9.5	120	S90	6993P	P3 Technology
18565525	FKJ	G22	240	UNIVERSAL	6995Z	P3 Technology
18568625	FKJ	G22	240	UNIVERSAL	6995Z	P3 Technology
18571625	FKH	G22	120	UNIVERSAL	6993Z	P3 Technology

Технические характеристики освещения

order code	Светоотдача (номинальная) (ном.)	order code	Светоотдача (номинальная) (ном.)
18719225	14000	18565525	25000
18511225	25000	18568625	25000
18517425	16500	18571625	16500

