




Beskrivning

UVA(-1) PL-S/PL-L

UVA (PUVA) PLS/PLL - det kompakta alternativet till UVA (PUVA) TL. Nuförtiden är 'B' bandwidth i UV-spektrat (290 - 315 nm) att föredra när det gäller behandling av hudsjukdomar såsom psoriasis eftersom denna inte kräver en photo-sensitizing agent. Vissa patienter svarar dock inte på UVB-behandling vilket har lett till att man använder en UV-lampa med en 'A' bandwidth på UV-spektrat. Philips erbjuder TL och PLS/PLL lampor som båda är idealiska för tillfällen då 'B' bandwidth of the UV spectrum is ineffective. Lamporna (PUVA) har en våglängd mellan 315-380 nm och används förutom för behandling av psoriasis också för behandling av över 20 andra sjukdomar.

Fördelar

- Optimalt spektrum för PUVA-terapi

Funktioner

- Emission peak at 350 nm

Användning


- Psoriasis, Parapsoriasis, Vitiligo, Böjvecksexem, Svampinfektion

Versions



UVA(-1) PL-S/PL-L

Måttskiss



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W UV-A/2P 1CT/ 6X10CC	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

