



Lampe:

Flexo Print

Lysrør i farge 03

Fordeler

- Perfekt match med fotosensibilitatorer
- Høy effekt på belyst område

Funksjoner

- Innvendig belagt med hvitt fluorescerende pulver for å omgjøre kortbølge UV stråling til aktinisk (kjemisk virksom) stråling
- Utsråling i området 380 - 480 nm med topp på 420 nm
- Energidistribusjon i spektrum i overensstemmelse med spektrisk sensitivitet i ulike diazo kopipapir
- For maksimal skjønnhet i saltvannsakvarier, TL/03 "Aqua Coral" lamper kan brukes i kombinasjon med full-spektrum "Natural Daylight" lysrørslamper

Søknad



- Diazo kopimaskiner
- Saltvannsakvarier
- Fototerapi (behandling av gulsott hos nyfødte)

Flexo Print

Versjons



Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1763,8 mm	1770,9 mm	1768,5 mm	1778 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-K 40W/10-R	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Generell informasjon

Lyskildefeste G13

Teknisk belysning

Fargekode 10-R

Fargebetegnelse UV-A

Mekanisk og innfatning

Lyspæreform T38

UV

UV-B/UV-A (IEC) 0,1 %

Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	0,86 A	50 V	40,5 W
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	110 V	80 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	122 V	100 W
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	0,7 A	102 V	62 W

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Levetid til 50		Hovedbruksområder
		% lystap (nom.)	Brukstid (nom.)	
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	2000 h	2000 h	Insect traps
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	1000 h	1000 h	Reprografi (R)

Order Code	Full Product Name	Levetid til 50		Hovedbruksområder
		% lystap (nom.)	Brukstid (nom.)	
61281640	TL 100W/10-R UV-A	2000 h	1000 h	Phototherapy
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	2000 h	1000 h	Reprografi (R)

UV

Order Code	Full Product Name	UV-A-stråling 100 t (IEC)	UV-A-stråling 0 t (IEC)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	7,4 W	8,0 W
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	20,5 W	-

Order Code	Full Product Name	UV-A-stråling 100 t (IEC)	UV-A-stråling 0 t (IEC)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	26,0 W	28,0 W
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	15,8 W	-

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	-
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	13,0 mg
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	13,0 mg

