



# Lampade fluorescenti tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione

## Attiniche BL

Lampade fluorescenti tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione

### Vantaggi

- Soluzione perfetta per attrarre gli insetti
- Sicuro per l'uso
- Sostenibile
- Libertà di design

### Caratteristiche


- Emettono radiazioni UV-A (onde lunghe) da 350 a 400 nm
- Le lampade R (con riflettore) hanno un riflettore interno (200°)

### Applicazione




- Trappole per insetti

# Attiniche BL

## Versions



## Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
Actinic BL TL 11W/10	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 4W/10	16 mm	135,9 mm	143 mm	140,6 mm	150,1 mm
Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

## Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

### Dati tecnici di illuminazione

Codice colore	10
Designazione colore	Attinica

### UV

UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
-----------------	-------

## Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC	4,4 mg
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	-
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
95145827	Actinic BL TL 11W/10	4,4 mg

Order Code	Full Product Name	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13,0 mg
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

## Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC	0,17 A	29 V	4,5 W
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	0,40 A	43 V	15 W
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	0,16 A	42 V	6 W
95145827	Actinic BL TL 11W/10	0,400 A	34 V	11,5 W
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	0,43 A	101 V	39 W
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,34 A	51 V	15 W
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

## Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco	Vita al 50% di guasti (Nom)	Vita utile (Max)	Vita utile (Nom)	Applicazione principale	Descrizione del sistema
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC	G5	8000 h	5000 h	-	-	-
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	G5	-	1000 h	-	-	-
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	-	5000 h	Reprografia (R)	-
95145827	Actinic BL TL 11W/10	G5	-	-	2000 h	Reprografia (R)	-
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	-	5000 h	Reprografia (R)	-

## Attiniche BL

Order Code	Full Product Name	Attacco	Vita al 50% di guasti (Nom)	Vita utile (Max)	Vita utile (Nom)	Applicazione principale	Descrizione del sistema
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13	9000 h	-	5000 h	Insect traps	Accensione rapida (RS)
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13	8000 h	-	5000 h	Reprografia (R)	-
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13	13000 h	-	9000 h	Reprografia (R)	-

### Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC	T5
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX	T16
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	T16
95145827	Actinic BL TL 11W/10	T16

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

### UV

Order Code	Full Product Name	Radiazione UV-A 100 h (IEC)	Radiazione UV-A 0 h (IEC)
95142727	Actinic BL TL MINI 4W/10 / 10X25CC	-	-
95148927	ACTINIC BL 15W/10 FAM/ 10X25BOX	3 W	-
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	1,4 W	-

Order Code	Full Product Name	Radiazione UV-A 100 h (IEC)	Radiazione UV-A 0 h (IEC)
95145827	Actinic BL TL 11W/10	2,0 W	-
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	1,60 W	-
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	10,0 W	12,4 W
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	3,5 W	-
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 W	-

