



Des solutions d'éclairage peu énergivores, à la fois sophistiquées et simples

Variateurs à coupure de phase Dynalite

Philips Dynalite prend en charge un vaste choix de variateurs compatibles avec la plupart des types de lampes. En sélectionnant le variateur adéquat pour les différents types de lampes, il est possible de choisir un nombre illimité de combinaisons de variateurs qui s'associent au sein du projet. Les variateurs Philips Dynalite utilisent une technologie de processeur de pointe et intègrent de nombreuses fonctionnalités spécifiques pour le secteur du contrôle de l'éclairage. Une résolution d'atténuation de 16 bits permet d'obtenir une gradation exceptionnellement douce dans les projets pour lesquels des transitions sans clignotement sont essentielles. Les variateurs peuvent effectuer une transition entre deux scénarios pendant une période comprise entre une seconde et 23 heures et à partir d'un message réseau unique. La programmation s'en trouve ainsi simplifiée et la transition d'un scénario à l'autre advient en douceur, une fonctionnalité qui se prête idéalement à la liaison à la lumière du jour dans les projets requérant une gestion de l'énergie.

Avantages

- Permet aux concepteurs lumière de repousser les limites de la créativité

Fonctions


- Chaque variateur peut mémoriser plus de 170 scénarios pour offrir une flexibilité illimitée Modification en temps réel des niveaux d'éclairage

Variateurs à coupure de phase Dynalite


Application

- Dépend du système d'éclairage dans lequel les commandes sont utilisées


Versions




DLE1205



DLE1220GL-S




DTE1210




DDLE801 Contrôleur variateur
début de phase 8 x 1 A


Détails sur le produit




Detail photo of the DDLE802



Front of the DLE1205 12 x 5A
Leading Edge Dimmer Controller




Front of the DLE1210GL 12 x 10A
Leading Edge Dimmer Controller



DLE1220GL-S Leading Edge
Dimmer Controller

Variateurs à coupure de phase Dynalite

Détails sur le produit



DDLE801 8 x 1A Leading Edge
Dimmer Controller front

