



Kifinomult, mégis egyszerű, energiatakarékos világításszabályozási megoldások

Dynalite felfutó élre szabályozók

A felfutó éllel vezérelt szabályozók ideálisak a rezisztív és induktív tulajdonságokkal rendelkező világítástechnikai áramkörökhöz, többek között a hálózati feszültségről üzemeltethető izzólámpa-szerelvényekhez, a neonlámpákhoz és a kompatibilis elektronikus transzformátorral rendelkező kisfeszültségű lámpákhoz. A Dynalite DIN-sínes és falra szerelhető kivitelben egyaránt elérhető, és a felfutó éllel vezérelt szabályozók széles körének használatát teszi lehetővé különböző számú és méretű áramkörökkel, amelyek a projekt jellegzetességeinek megfelelően külön-külön vagy rendszerbe kapcsolva használhatók. A falra szerelhető fényerő-szabályozókat úgy terveztük, hogy felfutási idejük 100 µs feletti legyen, ami csökkenti az izzó zűmmögését, csökkenti a tápfeszültségzajt, és növeli az élettartamot. A fényerő-szabályozókat úgy terveztük, hogy kompatibilisek legyenek az elektronikus transzformátorokkal, kisebb mértékű teljesítménycsökkentésre legyen szükség, és a csatorna teljes kapacitása kihasználható legyen.

Előnyök

- Az alapfunkciók meghosszabbítják a lámpa élettartamát, csökkentik a folyamatban lévő projekt karbantartási, üzemeltetési költségeit.

Dynalite felfutó élre szabályozók

Alkalmazás

- Kereskedelem és vendéglátóipar, irodák és ipari létesítmények
- Nyilvános helyek, stadionok és többcélú rendezvényközpontok
- Lakóövezetek

Versions



DLE1220GL-S

Termék részletei



DLE1220GL-S Leading Edge
Dimmer Controller

