



Geraffineerde en toch eenvoudige energieuze verlichtingsoplossingen

Dyalite fase-aansnijddimmers

Philips Dyalite ondersteunt een brede keuze aan dimunits die compatibel zijn met de meeste lamptypes. Door de juiste dimmer voor verschillende lamptypes te selecteren, kan een onbegrensd aantal combinaties van dimunits gekozen worden om in één project samen te werken. Doordat ze gebruikmaken van de allernieuwste microprocessortechnologie biedt elke Philips Dyalite-dimmer tal van speciale ingebouwde functies voor de lichtregelingsbranche. Dankzij het in de branche toonaangevende dimmen met een verloopresolutie van 16 bits, is ultrasoepel dimmen mogelijk in projecten waar knippervrije scèneaanpassingen van wezenlijk belang zijn. De dimmers kunnen, geactiveerd door een netwerkbericht, de ene scène gelijkmatig laten overvloeien naar een andere gedurende een periode uiteenlopend van 1 seconde tot 23 uur. Dit vergemakkelijkt het programmeren en een soepele overgang van de ene scène naar de andere; een eigenschap die perfect is voor daglichtbenutting in projecten die energiemanagement vereisen.

Voordelen

- Stelt verlichtingsontwerpers in staat de grenzen van hun creativiteit te verleggen

Kenmerken

- Elke dimmer kan meer dan 170 scènes opslaan voor een onbegrensde flexibiliteit
Real-time aanpassen van verlichtingsniveaus

Dynalite fase-aansnijdimmers

Toepassing


- Hangt af van het verlichtingssysteem waarin de regelaars worden gebruikt

Versions

DDLE801 8 x 1A Leading Edge
Dimmer Controller



Maatschets



Productgegevens

DDLE801 8 x 1A Leading Edge
Dimmer Controller front



