



Sofistikerade men ändå enkla och energieffektiva lösningar för belysningsstyrning

Dynalite Leading Edge Dimmers

Styrenheter för framkantsdimrar är perfekta för belysningskretsar med resistiva och induktiva egenskaper, inklusive nätspänningsanslutna glödlampor, neon- och lågspänningsljuskällor med en kompatibel elektronisk transformator. Dynalite finns i konfigurationer för både DIN-skena och väggdosa och har stöd för att många olika styrenheter för framkantsdimrar med olika antal kretsar och storlekar ska fungera individuellt eller som en del av ett system, vilket uppfyller alla projektkrav.

Styrenheter för väggmonterade dimrar är utformade för att uppnå stigtider över 100 μ S vilket ger mindre ljud från glödtråden och matningsspänningen för utökad livslängd för lampan. Dimrarna är utformade för att vara kompatibla med elektroniska transformatorer, som kräver mindre sänkning, vilket gör det möjligt att utnyttja kanalens hela kapacitet.

Fördelar

- Standardfunktionerna ökar lampans livslängd och sänker de löpande underhållskostnaderna för projektet.

Användning

- Butiker, hotell och restaurang, kontor och industri
- Offentliga miljöer, idrottsanläggningar och stora evenemangscener
- Bostadsområden

Dynalite Leading Edge Dimmers

Versions



DLE1205



DLE1220GL-S



DTE1210



DDLE801

Produktinformation

Detail photo of the DDLE802



Front of the DLE1205 12 x 5A
Leading Edge Dimmer Controller



Front of the DLE1210GL 12 x 10A
Leading Edge Dimmer Controller



DLE1220GL-S Leading Edge
Dimmer Controller



DDLE801 8 x 1A Leading Edge
Dimmer Controller front



Dynalite Leading Edge Dimmers

