



Gelişmiş olduğu kadar basit, enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma çözümleri

Dynalite Leading Edge Dimmers

Faz Kesici Dimmer, yalıtkan ve iletken özellikteki aydınlatma devreleri için olduğu kadar şebeke gerilimli enkandesan bağlantı elemanları, neon ve uyumlu bir elektronik trafosu bulunan lambalardır. Hem DIN ray montajı hem de duvar kutusu yapılandırması için kullanılabilen Dynalite, tek başına veya bir sistemin parçası olarak çalışmak üzere, her projenin gerekliliklerine uyacak şekilde çeşitli faz kesici dimmer kontrolörünü destekler. Duvar tipi dimmer kontrolörleri azaltılmış korozyon, azaltılmış besleme voltajı paraziti üretirken 100µS'yi aşan yükselme sürelerine ulaşmak ve lamba ömrünü uzatmak üzere tasarlanmıştır. Dimmerlar elektronik trafolar daha az gerilim oranı azalması gerektirecek ve elektronik trafolarla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir ve böylece kanalın tam kapasiteyle kullanılmasını sağlarlar.

Faydaları

- Aydınlatma tasarımcılarına yaratıcılığın sınırlarını zorlama olanağı tanır

Özellikler

- Sınırsız esneklik için, her ışık ayarlayıcı 170'ten fazla görünüm depolayabilir. Aydınlatma düzeyleri gerçek zamanlı ayarlanabilir.

Uygulama

- Perakende ve Konaklama, Ofis ve Sanayi
- Kamu alanları, Stadyumlar ve çok amaçlı Etkinlik Merkezleri
- Konut

Dynalite Leading Edge Dimmers

Versions



DLE1220GL-S

ÜRÜN BİLGİLERİ



DLE1220GL-S Leading Edge
Dimmer Controller

