



Soluciones de control de iluminación con consumo eficiente de energía, simples y a la vez sofisticadas

Controladores multifunción DYNALITE

En cualquier proyecto pueden ser necesarios muchos tipos diferentes de cargas de iluminación para lograr el resultado deseado. Cada uno de estos tipos de carga puede requerir un estilo de control diferente. La gama DYNALITE de controladores multiuso permite personalizar los tipos de salida mediante diferentes unidades de módulos de salida. Cuando se utilizan controladores multiuso de riel DIN, se puede elegir un tipo específico de control para cada circuito: relé, regulador de intensidad de fase inicial, regulador de intensidad de fase final, dispositivo de controlador, controlador con funcionalidad predeterminada, control de ventilador, y control ciego/pantalla. En cualquier combinación, se pueden controlar varios tipos de carga desde un único dispositivo. Esto simplifica la instalación y evita desperdiciar capacidad de circuitos que no son necesarios.

Beneficios

- Los controladores respaldan la inteligencia distribuida, i.e. cada dispositivo tiene una CPU con preajustes y puede funcionar como una unidad de control independiente
- Algunos dispositivos tienen una funcionalidad predeterminada con capacidad de reconfiguración
- Mensajes de red y proceso de puesta en marcha simplificados

Controladores multifunción Dynalite

Aplicaciones

- Ventas y hotelería, oficinas e industria
- Espacios públicos, estadios y centros de eventos con diversos fines
- Residencial


Versions



DDMC802 8 x 2A Multipurpose
Modular Controller



DGBM200 2 Channel Signal
dimmer driver module




DGLM105 1 x 5 A Leading edge
dimmer module




DGLM402 4 x 2 A Leading edge
dimmer module




DGRM204 2 x 4 A Relay control
module



DGTM402 4 x 2 A Trailing edge
dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge
dimmer module




DGTM104 1 x 4 A Trailing edge
dimmer module


Controladores multifunción Dynalite

Versions

DGTM202 2 x 2 A Trailing edge
dimmer module




Plano de dimensiones



Detalles del producto


DDMC802 front detail




DGBM200 2 Channel Signal
dimmer driver module



DGLM105 1 x 5 A Leading edge
dimmer module



DGLM402 4 x 2 A Leading edge
dimmer module



Controladores multifunción Dynalite


Detalles del producto




DGRM204 2 x 4 A Relay control module




DGTM402 4 x 2 A Trailing edge dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge dimmer module



DGTM202 2 x 2 A Trailing edge dimmer module

