



Wielozadaniowe sterowniki Dynalite

Dynalite Multipurpose Controllers

W każdej instalacji, aby uzyskać oczekiwany efekt, konieczne może być zastosowanie źródeł światła i opraw o różnym poborze mocy. Często każdym z tych elementów trzeba sterować w inny sposób. Wielofunkcyjne sterowniki Philips Dynalite umożliwiają regulowanie urządzeń wyjściowych za pośrednictwem różnych wyjściowych modułów sterowania. W wielofunkcyjnych sterownikach do montażu na szynoprzewodzie DIN można wybrać moduły dedykowane różnym układom: przełącznika, przyciemniacza z funkcją sterowania zboczem narastającym lub opadającym, statecznika, sterownika z funkcjami wbudowanymi, wentylatora lub zaston/żaluzji. W każdej kombinacji jeden sterownik może kontrolować urządzenia o różnym poborze mocy. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia montaż i zapobiega marnotrawstwu wynikającemu z obecności niepotrzebnych modułów sterowania.

Korzyści

- Każdy ze sterowników posiada własny procesor z predefiniowanymi ustawieniami i może służyć jako odrębna jednostka sterująca
- Niektóre urządzenia mają wbudowane funkcje z możliwością zmiany ustawień
- Uproszczony proces odbioru technicznego komunikatów sieciowych

Dynalite Multipurpose Controllers

Cechy

- Sterowniki mogą bezpośrednio kierować poszczególnymi grupami oświetlenia w ramach projektów
- Sterowniki obsługują standardowy port RS485 do komunikacji z innymi urządzeniami w sieci DyNet, a także urządzeniami firm zewnętrznych, np. HVAC, sieciowymi i interfejsami użytkownika
- Dostępne w wersjach do montażu na szynoprzewodach DIN i w skrzynkach naściennych
- W każdym urządzeniu można zapisać ponad 170 predefiniowanych ustawień, a następnie za pomocą prostych komunikatów sieciowych inicjować skomplikowane operacje przełączania
- Scenariusze z predefiniowanymi ustawieniami są zapisywane we wszystkich przekaźnikach

Zastosowanie

- Zależą od instalacji oświetleniowej, w której są używane sterowniki

Wersje



DMC2 Multipurpose Modular Controller



DMD316 FR UL



DCM DYNET Communications Module



DMP310 GL UL



DMR316 UL




DSM2 XX Supply module


Dynalite Multipurpose Controllers

Wersje

DGBM200 2 Channel Signal
dimmer driver module



DGLM105 1 x 5 A Leading edge
dimmer module




DGLM402 4 x 2 A Leading edge
dimmer module




DGRM204 2 x 4 A Relay control
module




DGTM402 4 x 2 A Trailing edge
dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge
dimmer module









DGTM104 1 x 4 A Trailing edge
dimmer module



Dynalite Multipurpose Controllers

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



DMC2 Multipurpose Modular
Controller - Front




DMC2 Multipurpose Modular
Controller - exploded view

Dynalite Multipurpose Controllers

Więcej o produkcie



**DMC2 Multipurpose Modular
Controller - open**



**DMC4-CE Multipurpose Modular
Controller - exploded view**




**DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 BottomClose**




**DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 BottomOpen**



**DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603**



**DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 Front**



**DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 Front**



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316

Dynalite Multipurpose Controllers

Więcej o produkcie



DMC4 DSM4 DMR316



DMC4 DSM4 DMR316 Front



DMD316 FR UL Front



DCM-DYNET Communications module



DMP310_GL_UL Front



DMD316_UL Front



DMR316_UL Front



DSM2_XX Supply Module Front


Dynalite Multipurpose Controllers

Więcej o produkcie


DGBM200 2 Channel Signal
dimmer driver module



DGLM105 1 x 5 A Leading edge
dimmer module




DGLM402 4 x 2 A Leading edge
dimmer module




DGRM204 2 x 4 A Relay control
module




DGTM402 4 x 2 A Trailing edge
dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge
dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge
dimmer module



Dynalite Multipurpose Controllers

