



Soluții sofisticate, dar simple de control a iluminatului, eficiente din punct de vedere energetic

Dynalite Multipurpose Controllers

În cadrul oricărui proiect pot fi necesare multe tipuri diferite de sarcini de iluminat, pentru obținerea rezultatului dorit. Fiecare dintre aceste tipuri de sarcini poate necesita un stil de control diferit. Gama de controlere multifuncționale Philips Dynalite permite particularizarea tipurilor de ieșiri prin diferite unități de module de ieșire. La folosirea controlerelor multifuncționale cu șină DIN se poate alege un tip de sistem de comandă specific pentru fiecare circuit: releu, variator „leading edge”, variator „trailing edge”, sistem de comandă pentru balast, controler cu funcționalitate instantanee, sistem de comandă pentru ventilator și sistem de comandă pentru jaluzele/ecran. Indiferent de combinație, este posibilă controlarea mai multor tipuri de sarcină de la un singur dispozitiv. Acest lucru simplifică instalarea și previne irosirea capacității circuitelor care nu sunt necesare.

Beneficii

- Controlerele acceptă sisteme inteligente de distribuție, de exemplu, fiecare dispozitiv are o unitate CPU cu presetări și poate funcționa ca o unitate de comandă autonomă
- Unele dispozitive prezintă funcționalitate instantanee cu capacitate de reconfigurare
- Proces de punere în funcțiune și mesaje în rețea simplificate

Dynalite Multipurpose Controllers

Caracteristici

- Controlerele pot dirija direct diferitele grupuri de iluminat din cadrul proiectelor
- Controlerele sunt compatibile cu portul RS485 standard în industrie, pentru a comunica cu alte dispozitive din rețeaua DyNet, precum și cu dispozitive de la terți, cum ar fi HVAC, dispozitive de rețea, interfețe de utilizator
- Disponibil atât în configurație cu șină DIN, cât și cu cutie pentru perete
- Dispozitivele pot stoca peste 170 de presetări, permițând utilizarea din memorie a unei logici de comutare complexe de la mesaje în rețea simple
- Scenariile presetate sunt memorate în fiecare dispozitiv cu releu

Cerere

- În funcție de sistemul de iluminat în care sunt utilizate sistemele de comandă

Versions



DMC2 Multipurpose Modular Controller



DMD316 FR UL



DCM DYNET Communications Module



DMP310 GL UL



DSM2 XX Supply module




DDMC802 8 x 2A Multipurpose Modular Controller


Dynalite Multipurpose Controllers

Versions

DGBM200 2 Channel Signal
dimmer driver module



DGLM105 1 x 5 A Leading edge
dimmer module




DGLM402 4 x 2 A Leading edge
dimmer module



DGRM204 2 x 4 A Relay control
module




DGTM402 4 x 2 A Trailing edge
dimmer module



DGLM202 2 x 2 A Leading edge
dimmer module




DGTM104 1 x 4 A Trailing edge
dimmer module



Dynalite Multipurpose Controllers

Cote




Dynalite Multipurpose Controllers

Detalii produs




DMC2 Multipurpose Modular
Controller - Front



DMC2 Multipurpose Modular
Controller - exploded view



DMC2 Multipurpose Modular
Controller - open



DMC4-CE Multipurpose Modular
Controller - exploded view




DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 BottomClose



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 BottomOpen




DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 Front

Dynalite Multipurpose Controllers

Detalii produs



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 Front



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316



DMC4 DSM4 DMR316



DMC4 DSM4 DMR316 Front



DMD316 FR UL Front



DCM-DYNET Communications
module



DMP310_GL_UL Front




DMD316_UL Front

Dynalite Multipurpose Controllers

Detalii produs


DMR316_UL Front



DSM2_XX Supply Module Front




DDMC802 front detail



DGBM200 2 Channel Signal
dimmer driver module




DGLM105 1 x 5 A Leading edge
dimmer module




DGLM402 4 x 2 A Leading edge
dimmer module



DGRM204 2 x 4 A Relay control
module




DGTM402 4 x 2 A Trailing edge
dimmer module




Dynalite Multipurpose Controllers

Detalii produs



DGLM202 2 x 2 A Leading edge
dimmer module



DGTM104 1 x 4 A Trailing edge
dimmer module

