



Là giải pháp điều khiển ánh sáng tinh vi mà đơn giản, tiết kiệm năng lượng

Bộ điều khiển đa năng Dynalite

Đôi khi, dự án của bạn cần sử dụng nhiều loại tải ánh sáng khác nhau thì mới đạt được kết quả kỳ vọng. Mỗi loại tải này lại đòi hỏi một kiểu điều khiển riêng. Bộ điều khiển đa năng Dynalite sẽ giúp bạn tùy biến các loại đầu ra bằng các mô-đun đầu ra khác nhau. Khi sử dụng bộ điều khiển đa năng gắn ray, chúng ta có thể chọn một loại điều khiển cụ thể cho mỗi mạch: rơle, bộ điều chỉnh độ sáng sử dụng Triac, bộ điều chỉnh độ sáng sử dụng Transistor, điều khiển bộ điều khiển, bộ điều khiển với chức năng mặc định, điều khiển quạt và điều khiển màn chiếu. Trong mọi hệ thống kết hợp, có thể điều khiển nhiều loại tải chỉ bằng một thiết bị duy nhất. Nhờ vậy, việc lắp đặt trở nên đơn giản và giúp hạn chế lãng phí công suất các mạch không dùng đến.

Lợi ích

- Các bộ điều khiển hỗ trợ thông tin phân phối, ví dụ: mỗi thiết bị có một CPU thiết lập trước và có chức năng như một thiết bị điều khiển độc lập
- Một số thiết bị có tính năng dùng ngay được với khả năng tải định cấu hình
- Đơn giản hóa thông báo hệ thống và quá trình vận hành

Ứng dụng

- Cửa hàng bán lẻ và khách sạn, văn phòng và công nghiệp
- Không gian công cộng, sân vận động và các trung tâm sự kiện đa năng
- Khu dân cư

Bộ điều khiển đa năng Dynalite

Phiên bản



DMC2 Multipurpose Modular Controller



DMC4-CE Multipurpose Modular Controller




DMP603 GL UL



DMR316 FR UL



DMR610 GL UL



DSM4 XX



DCM DYNET Communications Module



DSM2 XX Supply module

Bộ điều khiển đa năng Dynalite

Phiên bản


DDMC802 8 x 2A Multipurpose
Modular Controller




DGBM200 2 Channel Signal
dimmer driver module







DGTM402 4 x 2 A Trailing edge
dimmer module











DGTM202 2 x 2 A Trailing edge
dimmer module



Bản vẽ kích thước



Bản vẽ kích thước



Bộ điều khiển đa năng Dynalite

Chi tiết sản phẩm




DMC2 Multipurpose Modular
Controller - Front



DMC2 Multipurpose Modular
Controller - exploded view



DMC2 Multipurpose Modular
Controller - open



DMC4-CE Multipurpose Modular
Controller - exploded view



DMC4-CE Multipurpose Modular
Controller - front



DMC4 Complete BottomOpen
Front



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 BottomClose




DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 BottomOpen

Bộ điều khiển đa năng Dynalite


Chi tiết sản phẩm



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 DMP603 Front



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316
DMR610 Front



DMC4 DSM4 DMR316 DMD316



DMC4 DSM4 DMR316



DMC4 DSM4 DMR316 Front



DMC4 DSM4 Front



DMC4 Empty BottomOpen

Bộ điều khiển đa năng Dynalite

Chi tiết sản phẩm

DMC4 UL BS



DMC4 UL Empty



DMC4 UL Empty Front



DMD316 FR UL Front




DMP603 GL UL Front



DMR316 FR UL Front



DMR610 GL UL Front



DSM4 XX Front



Bộ điều khiển đa năng Dynalite

Chi tiết sản phẩm

DCM-DYNET Communications module



DMP310_GL_UL Front



DMD316_UL Front




DMR316_UL Front



DSM2_XX Supply Module Front



DDMC802 front detail




DGBM200 2 Channel Signal dimmer driver module




Bộ điều khiển đa năng Dynalite

Chi tiết sản phẩm



DGTM402 4 x 2 A Trailing edge
dimmer module



DGTM202 2 x 2 A Trailing edge
dimmer module

