



設計精細但操作簡易的省電燈光控制解決方案

Dynalite Relay Controllers

繼電器控制器是最常見的照明控制做法之一，同時也是影響能源管理和照明控制的關鍵。此 Dynalite 解決方案推出鋁軌安裝與牆壁安裝盒配置，實現搭載各種電路數量與規格，方便獨立運作或整合至系統運作的繼電器控制器，進而滿足專案要求。每部裝置均可儲存 170 個以上的預設值，只要使用簡單的網路訊息，便可啟動複雜的開關邏輯。由於必要的預設情境均儲存於各繼電器裝置內，因此可簡化試運轉流程與網路訊息。

优点

- 支援種類廣泛的繼電器控制器，藉由各式各樣的電路數量與大小單獨運作，或是和系統部分元件共同運作。
- 簡化調試流程與網路訊息

应用

- 零售與旅館服務業、辦公室與工業
- 公共空間、運動場與多用途活動中心
- 居家照明

Versions



DDRC1220FR-GL 12 x 20A Relay Controller



DDRC810DT-GL 8 x 10A Relay Controller

Dynalite Relay Controllers

Versions

DDRC420FR Relay Controller







DMRC210 Relay Controller



DDRC-GRMS-E




二维绘图




Dynalite Relay Controllers

二维绘图




产品详细

Front of the DDRC810DT-GL 8 x 10A Relay Controller



DDRC420FR Relay Controller



DMRC210 Relay Controller



Dynalite Relay Controllers

