



Kehittyneitä mutta yksinkertaisia energiasäästäviä valaistusratkaisuja

Dynalite Relay Controllers

Releohjaimet voivat vaikuttaa merkittävästi energianhallintaan ja valaistuksen ohjaukseen. Dynalite-ratkaisu on saatavana sekä DIN-kisko- että seinärasiamallina. Se mahdollistaa releohjaimien käytön siten, että eri piirinumeroita ja koot voivat toimia joko erikseen tai järjestelmän osana. Jokaiseen laitteeseen voidaan tallentaa yli 170 esiasetusta, mikä mahdollistaa vaihtologiikan käyttöönoton yksinkertaisten verkkosanomien avulla. Käyttöönotto ja verkkosanomien ovat yksinkertaisia, koska tarvittavat esiasetusolot on tallennettu kuhunkin relelaitteeseen.

Hyödyt

- Mahdollistaa releohjainten käytön siten, että eri piirinumeroita ja koot voivat toimia erikseen tai osana järjestelmää
- Yksinkertaistaa käyttöönottoa ja verkkosanomien

Käyttökohteet

- Myymälät, hotellit ja ravintolat sekä toimistot ja teollisuus
- Julkiset tilat, stadionit ja monitoimikeskukset
- Asuinalue

Dynalite Relay Controllers

Versions



DDRC1220FR-GL 12 x 20A Relay Controller



DDRC810DT-GL 8 x 10A Relay Controller



DDRC420FR Relay Controller



DMRC210 Relay Controller





PDUVCC




DDRC-GRMS-E

Mittapiirros




Dynalite Relay Controllers

Mittapiirros




Tuotetiedot

Front of the DDRC810DT-GL 8 x 10A Relay Controller



DDRC420FR Relay Controller



Dynalite Relay Controllers

Tuotetiedot

DMRC210 Relay Controller

