



Geraffineerde en toch eenvoudige energieuze verlichtingsoplossingen

Dyalite Relay Controllers

Relais- en multifunctionele apparaten behoren tot de populairste vormen van lichtregeling en kunnen de grootste impact hebben in termen van energiebeheer en lichtregeling. Deze Philips Dyalite-oplossing, die verkrijgbaar is in configuraties voor DIN-rail- en wandmontage, stelt een omvangrijke reeks relaisregelaars, met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen, in staat individueel te werken of als onderdeel van een systeem. Daardoor kunnen ze voldoen aan elke projectvereiste. Elk apparaat kan tot 170 voorkeurstellingen opslaan, wat het mogelijk maakt complexe schakellogica op te roepen via eenvoudige netwerkberichten. Het ingebruikstellingsproces en de netwerkberichten worden vereenvoudigd doordat de vereiste voorkeursscenario's zijn opgeslagen in elk relais.

Voordelen

- Stelt een reeks relaisregelaars met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen in staat individueel te werken of als onderdeel van een systeem.
- Vereenvoudigt ingebruikstellingsproces en netwerkberichten.

Kenmerken

- Verkrijgbaar in zowel DIN-rail- als wanddoosconfiguraties
- Elk apparaat kan meer dan 170 voorkeurstellingen opslaan

Dynalite Relay Controllers

Toepassing

- Hangt af van het verlichtingssysteem waarin de regelaars worden gebruikt

Versions

ADAM-20151222133156785



De DMRC210 is ontworpen om intelligente, in een netwerk geschakelde regeling van individuele verlichtingsarmaturen mogelijk te maken. De compacte vormgeving maakt het mogelijk de unit direct in de VSA-behuizing van veel armaturen te monteren. Elke armatuurkoppelaar bevat twee relaisuitgangen die gebruikt kunnen worden voor het regelen van de netspanningsvoeding naar de armatuur en om een lichtsterkteregeling mogelijk te maken als er gebruikt wordt gemaakt van afgetakte VSA's. De relais zijn erg robuust en zijn volledig geschikt voor moeilijke verlichtingsbelastingen.

DMRC210-RJ-DA



DDRC1220FR-GL-V3

DDRC420FR



DRC-GRMS-UL



Dynalite Relay Controllers

Productgegevens

Front of the DDRC810DT-GL 8 x
10A Relay Controller



DMRC210_new_Front



Front of the DMRC210-RJ-DA 2 x
10A EcoSet Relay Controller



Front of the DDRC1220FR-GL 12 x
20A Relay Controller



DDRC420FR_new_Front

