



Kifinomult, mégis egyszerű, energiatakarékos világításszabályozási megoldások

Dynalite érzékelők

A Dynalite érzékelőcsalád egy készülékben egyesíti a mozgásérzékelést, a fényerő-érzékelést és az infravörös vevőegységet. Ezek a szolgáltatások egyidejűleg is használhatók, így automatizálhatók az olyan műveletek, mint például a világítás bekapcsolása mozgás érzékelése esetén, majd a napfény erejének mérése után a fényerő csökkentése a további energiamegtakarítás érdekében. Ezen funkciók egyetlen eszközbe történő integrálásának köszönhetően javul a rendszer működési hatékonysága. Valamennyi érzékelő beépített mikroprocesszorral rendelkezik, így akár egy kis szoba, egy emelet vagy egy teljes épület világítása is logikai utasítások használatával szabályozható. Az összes érzékelő a DyNet hálózathoz kapja a tápellátást, teljes mértékben távolról programozható, és elvileg korlátlan számú vezérelt kimenet automatizálására és vezérlésére képes.

Előnyök

- Csökkenti a sokféle érzékelőtípus alkalmazásának kényszerét, így a mennyezetre szerelt egységek számát
- Egy készülékben kombinálja a mozgásérzékelést, a fényerő-érzékelést és az infravörös vevőegységet a hatékonyság növelése érdekében

Alkalmazás

- Kereskedelem és vendéglátóipar, irodák és ipari létesítmények
- Nyilvános helyek, stadionok és többcélú rendezvényközpontok
- Lakóövezetek

Versions





DUS804C-UP Multifunction
Sensor



DUS360CS(-DALI) Surface mount
360° ceiling sensor




Méretezett rajza



Dynalite érzékelők

Méretezett rajza



Termék részletei

**DUS360CS(-DALI) Surface mount
360° ceiling sensor**



**DUS90CS / DUS30CS wall
mounted**

