



Η πιο οικονομική λύση **LED** για φωτισμό γραφείου

Coreline 2.0

Η Coreline 2.0 διατηρεί τη συμπαγή σχεδίαση της προηγούμενης σειράς με βελτιωμένη απόδοση και περισσότερες επιλογές για εφαρμογή σε διαφορετικές αγορές. Σε συνδυασμό με το χειριστήριο ActiLume, το Coreline 2.0 προσφέρει επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των αισθητήρων κίνησης και φωτός ημέρας

Οφέλη

- 60% πιο αποδοτικό σε σύγκριση με την παραδοσιακή λύση λαμπτήρων TL
- Έως 50% πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με συστήματα ελέγχου
- Σχεδιαστική συνέχεια σε σχέση με την Coreline τελευταίας γενιάς για χωνευτές και κρεμαστές εκδόσεις

Χαρακτηριστικά

- Απόδοση συστήματος 100 lm/W
- CRI >80, SDCMI <4
- Υψηλή αξιοπιστία, 50.000 ώρες (L70 σε θερμοκρασία 25 βαθμών)

Εφαρμογή

- Ενιαίος χώρος ανοικτών γραφείων
- Κυψελωτό κλειστό γραφείο
- Νοσοκομείο
- Αίθουσα συσκέψεων/γυμναστηρίου

Coreline 2.0

Versions



LED module 1500 lm - 90°



SM100C/RC100C LED25S/LED35S W60L60

