



# Lampu kantor spesifikasi LED paling terjangkau

## Coreline 2.0

Coreline 2.0 menjaga desain kompak generasi terakhir dengan peningkatan performa dan variasi lebih untuk pasar yang berbeda. Terintegrasi dengan pengendali ActiLume, Coreline 2.0 menawarkan penghematan energi tambahan melalui penyimpanan sinar matahari dan deteksi gerakan.

### Benefits

- 60% lebih hemat energi dibandingkan solusi TL konvensional
- Penghematan energi tambahan hingga 50% bila digunakan bersama dengan kontrol
- Kontinuitas desain menuju Coreline generasi terakhir untuk tipe dinding dan digantung

### Features

- Efisiensi sistem 100 lm/W
- CRI >80, SDCMI <4
- Keandalan tinggi, 50.000 jam (L70@25deg)

### Application

- Kantor terbuka
- Kantor sel
- Rumah sakit
- Ruang Rapat/Pelatihan

## Coreline 2.0

### Versions

