



A solução mais acessível de especificação de iluminação LED para escritórios

Coreline 2.0

Coreline 2.0 mantém o design compacto da última geração com melhorias de desempenho e mais variantes para diferentes mercados. Com integração ao controlador ActiLume, a Coreline 2.0 oferece economia de energia adicional por meio de coleta de luz diurna e detecção de movimento.

Benefícios

- 60% mais economia de energia em comparação com a solução TL convencional
- Economia adicional de até 50% quando combinada com controles
- Continuidade de design para Coreline da última geração tanto para luminárias embutidas quanto suspensas

Características

- Eficiência do sistema 100 lm/W
- IRC ≥ 80 , SDCM ≤ 4
- Alta confiabilidade, 50.000 horas (L70@25deg)

Aplicação

- Escritório em espaço aberto
- Escritórios com baias
- Hospital
- Sala de reunião/treinamento

Coreline 2.0

Versions

