



Экономия энергии и яркий свет надолго

Essential Smartbright LED

Прожекторы заливающего света Essential SmartBright Flood предназначены для освещения различных объектов небольших размеров (спортивные объекты, архитектурная подсветка, баннеры, медиафасады и др.). Многофункциональный пыле-влагозащищенный прожектор предназначен для эксплуатации в сложных климатических условиях. Спад светового потока изделия не более 30 % при сроке службы 30 000 часов при высоких температурах и экономия до 90% энергии по сравнению с традиционными источниками света – обеспечивают не только экономию вложений, но и уменьшение затрат на эксплуатацию.

Преимущества

- Изготовлен из высококачественных материалов и обладает эргономичным дизайном

Характеристики

- Изготовлен из высококачественных материалов и обладает эргономичным дизайном

Применение

- Билборды, фасады, промышленные зоны, зоны отдыха и спорта и другие помещения общего назначения

Essential Smartbright LED

Versions



BVP161 LED 100W GREY

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK07

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Общая информация

Цвет источника света Нейтральный белый 840

Драйвер в комплекте Yes

Сменный источник света No

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура 4000 K

Нач. коэффициент цветопередачи >80

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)
911401608703	BVP161 LED26/NW 30W 220-240V WB GOLD	4/2 kV	911401823498	BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GREY GM	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
911401608803	BVP161 LED43/NW 50W 220-240V WB GOLD	4/2 kV			

Общая информация (1/2)

Order Code	Full Product Name	Распределение света светильника	Маркировка CE	Тип оптического плафона/ линзы	Метка ENEC	Знак пожароопасности	Код лампового семейства	Количество единиц ПРА
911401608703	BVP161 LED26/NW 30W 220-240V WB GOLD	-	-	Polycarbonate bowl/cover flat	-	F	-	-
911401608803	BVP161 LED43/NW 50W 220-240V WB GOLD	-	-	Polycarbonate bowl/cover flat	-	F	-	-
911401823498	BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GREY GM	30° x 80°	CE mark	Micro-lens optic in polycarbonate cover, wide	-	NO	LED90	1 unit

Essential Smartbright LED

Общая информация (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401608703	BVP161 LED26/NW 30W 220-240V WB GOLD	Wide beam
911401608803	BVP161 LED43/NW 50W 220-240V WB GOLD	Wide beam

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
911401823498	BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GREY GM	Symmetrical

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача
911401608703	BVP161 LED26/NW 30W 220-240V WB GOLD	2600 lm
911401608803	BVP161 LED43/NW 50W 220-240V WB GOLD	4300 lm

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача
911401823498	BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GREY GM	9000 lm

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет
911401608703	BVP161 LED26/NW 30W 220-240V WB GOLD	Gold
911401608803	BVP161 LED43/NW 50W 220-240V WB GOLD	Gold

Order Code	Full Product Name	Цвет
911401823498	BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GREY GM	grey

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
911401608703	BVP161 LED26/NW 30W 220-240V WB GOLD	-
911401608803	BVP161 LED43/NW 50W 220-240V WB GOLD	-

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
911401823498	BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GREY GM	Not applicable

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Стандартный	Стандартный	Коэффициент
		угол наклона при настенном монтаже	угол наклона при верхнем монтаже	
911401608703	BVP161 LED26/NW 30W 220-240V WB GOLD	-	-	-
911401608803	BVP161 LED43/NW 50W	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Стандартный	Стандартный	Коэффициент
		угол наклона при настенном монтаже	угол наклона при верхнем монтаже	
911401823498	BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GREY GM	-	-	0

