



高效的户外照明

Essential Smartbright LED

飞利浦 BVP161 系列投光灯不仅帮助业主节省初期的投入，还能大幅省去电费、维护等后期运营成本

优点

- 无忧选择，长效稳定表现，高质量材质，专业的照明效果，多种灵活的选择

特点

- 4KV 浪涌保护
- IP65/IK07 防护等级
- 3 万小时寿命
- 宽范围适用温度 (-40°C ~45°C)
- 高品质的外部透镜加强安全性
- 铝压铸外壳提供了出色的防腐蚀性能和坚固
- 多种色温选择-暖白 3000K，中性白 4000K 和冷白 5700K，以及多种流明数出选择

应用

- 场地照明
- 广告牌
- 建筑外立面
- 工业领域
- 体育场及其他室内外透光照明

Essential Smartbright LED

Versions



BVP161 100W GOLD

BVP161 30W GOLD

应用	
机械冲击保护代码	IK07
过载保护 (通用/差异)	4/2 kV
控制调光	
可调光	否
基本信息	
光罩/透镜类型	聚碳酸酯灯罩/ 盖板 平坦
包含的驱动器	是
可燃性标志	F
可更换光源	否
光学类型	宽 光束
初始性能	
初始显色指数	>80
机械和壳体	
颜色	金色

基本信息

Order Code	Full Product Name	光源颜色
911401534431	BVP161 LED85/WW 100W 220-240V WB GOLD	830 暖白色
911401609003	BVP161 LED39/WW 50W 220-240V WB GOLD	830 暖白色
911401610503	BVP161 LED60/NW 70W 220-240V WB GOLD	840 中性白色
911401608503	BVP161 LED23/WW 30W 220-240V WB GOLD	830 暖白色

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始光通量
911401534431	BVP161 LED85/WW 100W 220-240V WB GOLD	3000 K	8500 lm
911401609003	BVP161 LED39/WW 50W 220-240V WB GOLD	3000 K	3900 lm

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始光通量
911401610503	BVP161 LED60/NW 70W 220-240V WB GOLD	4000 K	6000 lm
911401608503	BVP161 LED23/WW 30W 220-240V WB GOLD	3000 K	2300 lm

Essential Smartbright LED

