



# Iluminación de bajo consumo para aplicaciones industriales y comerciales

## Greenperform Batten

GreenPerform Batten BN208C Dali es un batten LED de gran calidad que ofrece importantes ahorros de energía de hasta un 50 % en comparación con los estancos T8 convencionales. BN208X cuenta con la estructura fiable, la iluminación LED de larga duración y el sistema de control ZigBee estándar global, para brindar una solución en red fácil de utilizar. Al mismo tiempo, ayuda a aumentar más los ahorros de energía, hasta un máximo de un 80% con la recolección de luz de día y el sensor de ocupación.

### Beneficios

- Gran ahorro de energía de hasta un 50 % comparado con el sistema de batten TL-8
- Luz confortable con color preciso
- Seguro y fiable
- Instalación flexible
- Iluminación en red

# Greenperform Batten

## Características

- Eficacia del sistema: 117 lm/W, 4000/6000 lm
- Cubierta de PC esmerilada, IRC 80
- Vida útil: 50 000 horas a L70, CB/EMC/CE/ASNZ
- Apto para montaje sobre superficies o suspendido
- Sensor de ActiLume Wireless 4.1+PIR/DDR

## Aplicaciones

- Iluminación general
- Iluminación de bodegas
- Estacionamientos cubiertos

## Advertencias y seguridad

- El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará la luminaria
- Si no se toma en cuenta esta recomendación y las luminarias quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

## Accesorios



Ordercode 911401567601,  
911401831599

