



Hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại

Greenperform Batten

GreenPerform Batten BN208C Dali là loại đèn LED batten chất lượng cao, giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể lên đến 50% so với các loại đèn batten T8 thông thường. BN208X kết hợp cấu trúc đáng tin cậy, ánh sáng LED tuổi thọ cao và hệ thống điều khiển ZigBee đạt tiêu chuẩn toàn cầu, tạo nên một giải pháp nổi bật để sử dụng. Đồng thời, loại đèn này còn giúp tăng khả năng tiết kiệm năng lượng tối đa lên 80% nhờ cảm biến sự hiện diện của người và tận dụng ánh sáng mặt trời.

Lợi ích

- Mức tiết kiệm năng lượng cao – lên tới 50% so với đèn batten TL-8
- Ánh sáng dễ chịu với màu sắc chính xác
- An toàn và tin cậy
- Lắp đặt linh hoạt
- Chiếu sáng kết nối mạng

Tính năng

- Hiệu suất hệ thống cao 117 lm/W, 4000/6000 lm
- Nắp PC mờ, CRI 80
- Tuổi thọ 50.000 giờ tại L70, CB/EMC/CE/ASNZ
- Phù hợp để lắp nổi và treo
- Actilume Wireless 4.1+Cảm biến PIR/DDR

Ứng dụng

- Chiếu sáng chung
- Chiếu hắt dạng vòm
- Bãi đỗ xe trong nhà

Cảnh báo và An toàn

- Sản phẩm ở mức IPX0 nên không đảm bảo bảo vệ thiết bị khỏi sự xâm nhập của nước. Do đó, chúng tôi khuyến khích khách hàng kiểm tra tính thích hợp của môi trường lắp đặt bộ đèn
- Nếu không tuân thủ khuyến nghị trên và bộ đèn bị nước xâm nhập, Philips / Signify không thể đảm bảo sự an toàn khi xảy ra sự cố & quyền bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu

