



Lampu hemat energi untuk aplikasi industri dan komersial

Greenperform Highbay G2

Lampu GreenPerform LED Highbay didesain untuk menggantikan lampu konvensional hingga 400W HID Highbay. Sistem lampu tingkat lanjut ini dapat memberikan penghematan energi hingga 77%. Sistem memberikan penggantian titik ke titik secara sederhana hingga 400W HID Highbay dengan tiga metode pemasangan mudah. Desain rata yang unik memberikan fleksibilitas untuk memasang kait, gantungan, atau braket. GreenPerform LED Highbay juga akan mengurangi waktu tidak aktif. Apabila terjadi kegagalan daya maka akan menyala dengan segera, dibandingkan lampu HID konvensional yang pemanasannya lebih lambat. Lampu ini memberikan performa tinggi yang luar biasa dalam berbagai aplikasi. Ada tiga bentuk sinar untuk dipilih dan optik rak tinggi yang direkayasa untuk menyinari bidang vertikal dengan akurasi tinggi yang luar biasa

Benefits

- Desain rumah logam cetak padat memastikan masa pakai peralatan lama
- Hemat energi
- Fleksibilitas aplikasi (kait/gantungan/braket)
- Fleksibilitas aplikasi (beberapa sinar)

Features

- Hemat energi hingga 77% dibandingkan dengan sistem HID
- Masa pakai lama
- Cahaya nyaman dengan tetapan silau rendah
- Desain datar unik untuk berbagai pemasangan
- Sinar Lebar, Sinar Sempit & Sinar optik Rak Tinggi

Greenperform Highbay G2

Application

- Aplikasi Industri Umum
- Gudang Rak Tinggi

Versions

