



Энергоэффективное освещение для промышленного и коммерческого применения

Greenperform Highbay G2

Светильник GreenPerform LED Highbay создан для замены традиционных HID-светильников Highbay мощностью до 400 Вт. Эта усовершенствованная система освещения способна обеспечить экономию энергии до 77%. Система обеспечивает возможность простой точечной замены HID-светильников Highbay мощностью до 400 Вт при помощи трех способов монтажа. Уникальная плоская конструкция позволяет выполнять монтаж при помощи крюков, подвесов и кронштейнов. Светильники GreenPerform LED Highbay также позволяют максимально сократить время простоя. В случае перебоев в энергоснабжении они вновь включаются мгновенно в отличие от традиционных HID-светильников, разогревающихся постепенно. Они находят применение в множестве разных областей. Три варианта ширины луча света и оптика для высокой установки позволяют с высокой точностью освещать вертикальные плоскости

Преимущества

- Твердая, литой под давлением, корпус обеспечивает длительный срок службы
- Энергоэффективность
- Возможность различных способов установки (крюк/подвес/кронштейн)
- Наличие различных типов оптики

Greenperform Highbay G2

Характеристики

- Экономия энергии до 77% по сравнению с газоразрядными решениями
- Большой срок службы
- Комфортное освещение с низким уровнем слепимости
- Уникальный плоский дизайн, подходящий для различных типов установки
- Широкий луч, узкий луч и оптика для установки на высоких стойках

Применение

- Общепромышленное применение
- Склады с высокими потолками

