




Hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại

GreenPerform Trunking

Với Philips GreenPerform Trunking, các chủ doanh nghiệp và siêu thị sẽ có một giải pháp LED tiên tiến kết hợp các tính năng chiếu sáng hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu một cách thông minh. Giải pháp này được thiết kế để tăng năng suất và nâng cao trải nghiệm mua sắm mà không ảnh hưởng tới hiệu suất và hiệu quả năng lượng. Phù hợp với vô vàn các ứng dụng, GreenPerform Trunking là giải pháp an toàn, tin cậy và linh hoạt, một sản phẩm thay thế trực tiếp hoàn hảo cho đèn máng huỳnh quang truyền thống.

Lợi ích

- Hiệu suất hệ thống là 108 lm/w, tiết kiệm năng lượng lên đến 50% khi thay 2 x 58w máng đèn huỳnh quang kết nối nhau. Được thiết kế để duy trì quang thông 70% trong hơn 50.000 giờ, đảm bảo hiệu suất tin cậy trong suốt tuổi thọ sản phẩm.
- Nắp nhựa được thiết kế đặc biệt giúp cải thiện độ đồng nhất dọc theo chiều dài, giúp phân bố ánh sáng đồng nhất hơn.
- Có sẵn 3 góc chùm sáng khác nhau (Bắt đối xứng kép / chùm sáng rộng / trắng đục) cho phép bạn chọn giải pháp tối ưu nhất cho các ứng dụng khác nhau.
- Thiết kế theo mô-đun tích hợp với kết nối 3 pha 5 dây đảm bảo lắp đặt dễ dàng và linh hoạt, đồng thời cho phép điều khiển mỗi pha một cách riêng biệt.

Tính năng

- Philips Fortimo LED Line 1R cho hiệu quả và độ tin cậy cao
- Chóa quang học tiên tiến cho hình dạng chùm sáng chính xác và tiết kiệm năng lượng
- Cần ít bao bì đóng gói hơn nhiều so với đèn huỳnh quang

Ứng dụng

- Siêu thị
- Nhà kho
- Cơ sở sản xuất

