



適合各種工商業用途的省電照明系統

Greenperform Waterproof 防水系列

GreenPerform LED Waterproof 防水系列是一款高品質、高系統效率的燈具，省電效率與傳統 T8 支架燈相比可大幅提升 50%。透過可靠耐用的外殼結構，這款燈具能提供相當悠久的使用壽命，適合用於直接與間接照明應用。彈性的光學裝置與一系列對稱式或非對稱式安裝配件，讓您輕鬆地應用在各種不同的照明環境。

优点

- 節能效益高
- 各種應用環境皆可輕鬆安裝
- 高品質照明，一致的照明色彩表現
- 可靠耐用

特点

- 超過 90lm/w 的系統效率
- 獨立式與連結式版本
- IP65 與 IK08 等級
- 壽命達 50,000 小時，亮度可維持在 70% 流明

应用

- 工業 – 汽車裝配線、食品飲料業一般廠內區域
- 走廊/走道
- 室內停車場

Greenperform Waterproof 防水系列

Versions



WT160C LED20

