



# A troffer LED de design mais econômico para substituir a luminária convencional

## SmartBright Troffer

A SmartBright 2.0 é a troffer LED mais acessível que oferece luz confortável de alta qualidade, bem como duas opções de lúmen com três tipos de dimensão – 600 x 600, 300 x 1.200 e 600 x 1.200 mm

### Benefícios

- 50% mais economia de energia em comparação com a solução TL convencional
- Produz luz de alta qualidade com um design de luminária econômico
- Várias montagens para atender a diversas aplicações

### Características

- Eficiência de sistema >80 lm/W
- IRC >80, SDCM 4
- 25.000 horas (L70 a 25 °C)

### Aplicação

- Escritório em espaço aberto
- Espaços públicos internas
- Sala de reunião/treinamento

## SmartBright Troffer

### Versions

