



Наиболее экономически эффективная разработка LED troffer для замены обычного светильника

SmartBright Troffer

SmartBright 2.0 troffer is the most affordable LED troffer delivering comfortable light with high quality. It offers two lumen options with three dimension types, 600x600,300x1200 and 600x1200mm

Преимущества

- На 50% более энергоэффективный по сравнению с традиционным решением TL
- Высокое качество света и экономически эффективная конструкция светильника
- Различные варианты монтажа

Характеристики

- Эффективность системы >80lm/W
- CRI >80, SDCM 4
- Срок службы 25,000 часов (L70@25deg)

SmartBright Troffer

Применение

- Оупэнспейсы
- Общие помещения внутри зданий
- Переговорные комнаты

Versions



Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды -20 to +40 °C

Средняя температура окружающей среды 25 °C

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK02

Код защиты от проникновения IP20

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220-240 V

Общая информация

Маркировка CE -

Класс защиты по МЭК Safety class I (I)

Тип оптического плафона/линзы VAR-PC

Драйвер в комплекте Yes

Метка ENEC -

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки 650/30

Сменный источник света No

Количество источников света 3

Тип оптики 60-120

Метка UL -

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. Индекс цветопередачи 80

Допустимое отклонение светового потока +/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет White

Общая информация

order code	Количество единиц ПРА
01540321	2 units
01540521	1 unit
01540721	1 unit
01540821	1 unit
01540921	1 unit
01541121	1 unit

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

order code	Нач. корр. цветовая температура	Начальная входная мощность
01540321	4000 K	51.5 W
01540521	4000 K	26.5 W
01540721	4000 K	26.5 W

order code	Нач. корр. цветовая температура	Начальная входная мощность
01540821	6500 K	26.5 W
01540921	4000 K	26.5 W
01541121	4000 K	26.5 W

