



Lampu Pencahayaan Area Terbaik yang Terjangkau

Tango G2 LED

Tango G2 LED merupakan lampu tembak LED umum untuk variasi aplikasi pencahayaan, seperti aplikasi pencahayaan area, papan iklan, fasad, area industri, olahraga rekreasi, dan lainnya. Lampu tebar cahaya Tango G2 LED menyatukan sumber cahaya LED, sistem optik, peredam panas, dan driver menjadi satu housing kompak. Peredam panas didesain khususnya menggabungkan estetika dan fungsi untuk menjamin keandalan dan masa pakai lama. Tango G2 LED memanfaatkan teknologi LED yang memberikan penghematan energi dan masa pakai lama, mengantar pencahayaan area menuju era baru.

Benefits

- Penghematan energi: lebih dari 50% penghematan energi dibanding dengan lampu sorot cahaya konvensional
- Penggantian bebas dari lampu
- Biaya perawatan rendah: Housing IP65 menjamin perawatan rendah tanpa perlu pembersihan internal, menghasilkan total biaya kepemilikan rendah

Features



- Pilihan cahaya optik simetris dan asimetris memenuhi kebutuhan kebanyakan aplikasi pencahayaan
- Housing aluminium cetak permanen anti karat dicat dan braket baja
- Braket pemasangan bentuk U universal

Application


- Pencahayaan area
- Area industri
- Fasad

Tango G2 LED

Versions



BVP282 220-240 V



BVP283 220-240V

Kontrol dan Peredupan

Dapat direduskan salah

Informasi Umum

Tanda CE Tanda CE

Penutup optis/tipe lensa PC-MLO

Driver tercakup Benar

Mekanis dan Housing

Warna Aluminium dan abu-abu

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kode pelindung dampak mekanis	Pelindung Lonjakan (Umum/Diferensial)
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	IK07	Tingkat perlindungan lonjakan hingga 10 kV
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	IK07	Tingkat perlindungan lonjakan hingga 10 kV
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	IK07	Tingkat perlindungan lonjakan hingga 10 kV

Order Code	Full Product Name	Kode pelindung dampak mekanis	Pelindung Lonjakan (Umum/Diferensial)
911401693205	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V SWB	IK08	-
911401693705	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWB	IK08	-
911401693905	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWB	IK08	-

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Penyebaran sinar lampu luminer	Warna sumber cahaya	Tanda dapat menyala	Kode kelompok lampu	Sumber cahaya yang dapat diganti	Jumlah unit alat	Tipe optik
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	100°	Putih netral	NO	-	Benar	TIDAK	Sinar lebar simetris
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	100°	Putih netral	NO	-	Benar	TIDAK	Sinar lebar simetris
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	100°	Putih netral	NO	-	Benar	TIDAK	Sinar lebar simetris

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Penyebaran sinar lampu luminer	Warna sumber cahaya	Tanda dapat menyala	Kode kelompok lampu	Sumber		
						cahaya yang dapat diganti	Jumlah unit alat	Tipe optik
911401693205	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V SWB	-	740 putih netral	-	-	-	-	-
911401693705	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWB	-	757 cool white	-	-	-	-	-
911401693905	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWB	-	740 putih netral	-	-	-	-	-

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Indeks		
		Koreksi Awal Suhu Warna	Renderasi Warna Awal	Fluks cahaya awal
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	4000 K	70	10100 lm
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	4000 K	70	15100 lm
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	4000 K	70	25200 lm

Order Code	Full Product Name	Indeks		
		Koreksi Awal Suhu Warna	Renderasi Warna Awal	Fluks cahaya awal
911401693205	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V SWB	4000 K	>70	26200 lm
911401693705	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWB	5700 K	>70	30600 lm
911401693905	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWB	4000 K	>70	30600 lm

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Sudut kemiringan	
		standar entri samping	Sudut kemiringan standar tiang
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	-	-
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	-	-
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	-	-

Order Code	Full Product Name	Sudut kemiringan	
		standar entri samping	Sudut kemiringan standar tiang
911401693205	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V SWB	-	-
911401693705	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWB	-	-
911401693905	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWB	-	-

