



# A luminária que melhor atende o seu orçamento

## Tango G2 LED

O Tango G2 LED é projetor LED de uso geral para várias aplicações de iluminação, como iluminação áreas, painéis outdoor, fachadas, áreas industriais, esportes recreativos, entre outros. É composto por LEDs de altíssima eficiência, sistema ótico, dissipador de calor e driver em uma solução com dimensões compactas. Seu dissipador de calor especialmente projetado incorpora estética e funcionalidade para garantir confiabilidade e longa vida útil. O Tango G2 LED aproveita a tecnologia LED que oferece economia de energia e torna-se a melhor opção em substituição às soluções tradicionais para a mesma aplicação.

### Benefícios

- Mais de 50% de economia de energia em comparação com projetores convencionais, livre de substituição da lâmpada
- Baixo custo de manutenção: o compartimento IP65 garante uma baixa manutenção sem necessidade de limpeza interna, resultando em menor custo total de propriedade

### Características


- A variedade de óticas (simétrica e assimétrica) atende às necessidades da maioria das aplicações de iluminação
- Caixa de alumínio fundido sob pressão e suporte de aço pintado, não corrosivo
- Suporte de montagem universal em forma de "U"

### Aplicação

- Iluminação tipo "floodlighting" para letreiros, fachadas, esportes (recreação)

## Tango G2 LED

### Versions



BVP283 220-240V

