



Лучшее зональное освещение в рамках вашего бюджета

Tango G2 LED

Светодиодные прожекторы заливающего света для освещения транспортных узлов, логистических и промышленных объектов: портов, парковок, кранов, билбордов, фасадов, спортивных объектов. Tango G2 — это светодиодный источник света, оптическая система, радиатор и драйвер в одном компактном надежном корпусе. Наличие оптики для симметричного или асимметричного пучка. У светильника алюминиевый корпус и универсальный U-образный стальной кронштейн с антикоррозийным покрытием. Прожектор Tango G2 прошел солевой 500-часовой тест и тесты на вибростойкость, а также защищен от порывов ветра до 46 м/с. Его конструкция разработана специально, чтобы не только обеспечить функциональность, надежность и длительный срок службы, но и сохранить эстетику.

Преимущества

- Экономичность: более 50 % по сравнению с обычными прожекторами
- Не требуется менять лампы
- Низкая стоимость обслуживания: степень защиты корпуса IP65 устраняет необходимость во внутренней очистке, что снижает общую стоимость владения

Характеристики



- Вариативность геометрии луча света — симметричный или ассиметричный — соответствует всем основным запросам к освещению
- Окрашенный, устойчивый к коррозии корпус из литого алюминия и стальной кронштейн
- Универсальный U-образный монтажный кронштейн

Tango G2 LED

Применение

- Зональное освещение
- Промышленные зоны
- Фасады

Versions



Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK07

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Общая информация

Маркировка CE CE mark

Драйвер в комплекте Yes

Механические компоненты и корпус

Цвет Aluminum and gray

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)
911401605403	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWBE	Surge protection level until 10 kV
911401605503	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWBE	Surge protection level until 10 kV
911401605603	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWBE	Surge protection level until 10 kV
911401605703	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V AWBE	Surge protection level until 10 kV
911401605803	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V AWBE	Surge protection level until 10 kV
911401667002	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V NB	-

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)
911401667102	BVP283 LED293/WW 315W 220-240V NB	-
911401667202	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V NB	-
911401667302	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V NB	-
911401667402	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V NB	-
911401667502	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V NB	-
911401667602	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V NB	-

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)
911401667802	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V NB	-
911401667902	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V NB	-
911401668002	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V NB	-
911401668102	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V NB	-
911401668202	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V NB	-
911401668302	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V NB	-
911401668402	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V NB	Surge protection level until 10 kV
911401668502	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V SWB	-
911401668602	BVP283 LED307/WW 315W 220-240V SWB	-
911401668702	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V SWB	-
911401668802	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V SWB	-
911401668902	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V SWB	-
911401669002	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V SWB	-
911401669102	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V SWB	-
911401669202	BVP283 LED280/CW 280W 220-240V SWB	-
911401669302	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V SWB	-
911401669402	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V SWB	-
911401669502	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V SWB	-
911401669602	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401669702	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401669802	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401669902	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401670002	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V AWB	-
911401670102	BVP283 LED293/WW 315W 220-240V AWB	-
911401670202	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V AWB	-

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)
911401670302	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V AWB	-
911401670402	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V AWB	-
911401670502	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V AWB	-
911401670602	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V AWB	-
911401670702	BVP283 LED280/CW 280W 220-240V AWB	-
911401670802	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V AWB	-
911401670902	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V AWB	Surge protection level until 10 kV
911401671002	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWB	-
911401671102	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWB	Surge protection level until 10 kV
911401671202	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWB	Surge protection level until 10 kV
911401671302	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V AWB	Surge protection level until 10 kV
911401671402	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V AWB	Surge protection level until 10 kV
911401689202	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V AWB	Surge protection level until 10 kV
911401689502	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401689602	BVP283 LED355/CW 350W 220-240V SWB	-
911401689802	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V NB	-
911401689902	BVP283 LED355/CW 350W 220-240V NB	Surge protection level until 10 kV
911401660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	Surge protection level until 10 kV
911401660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV
911401661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	Surge protection level until 10 kV
911401661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV
911401661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	Surge protection level until 10 kV
911401661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)
911401661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	Surge protection level until 10 kV
911401661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV
911401661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV
911401661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	Surge protection level until 10 kV
911401662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	Surge protection level until 10 kV
911401662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	Surge protection level until 10 kV
911401662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	Surge protection level until 10 kV
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV
911401662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV
911401662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV
911401663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	Surge protection level until 10 kV
911401663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV

Order Code	Full Product Name	Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)
911401663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	Surge protection level until 10 kV
911401663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV
911401663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	Surge protection level until 10 kV
911401663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV
911401663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV
911401663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	Surge protection level until 10 kV
911401664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	Surge protection level until 10 kV
911401664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV
911401664404	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	Surge protection level until 10 kV
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	Surge protection level until 10 kV
911401664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV
911401664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	Surge protection level until 10 kV

Общая информация (1/2)

Order Code	Full Product Name	Распределение света светильника		Тип оптического плафона/линзы	Знак пожароопасности	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Код лампового семейства	Сменный источник света
		16° x 80°	Цвет источника света					
911401605403	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWBE	16° x 80°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401605503	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWBE	16° x 80°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401605603	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWBE	16° x 80°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401605703	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V AWBE	16° x 80°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401605803	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V AWBE	16° x 80°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401667002	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V NB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Распределение света светильника	Цвет источника света	Тип оптического плафона/линзы	Знак пожароопасности	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Код лампового семейства	Сменный источник света
911401667102	BVP283 LED293/WW 315W 220-240V NB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401667202	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V NB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401667302	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V NB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401667402	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V NB	-	Теплый белый 730	G	-	-	-	-
911401667502	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V NB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401667602	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V NB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401667802	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V NB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401667902	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V NB	-	Теплый белый 730	G	-	-	-	-
911401668002	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V NB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401668102	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V NB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401668202	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V NB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401668302	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V NB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401668402	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V NB	20° x 20°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401668502	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V SWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401668602	BVP283 LED307/WW 315W 220-240V SWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401668702	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V SWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401668802	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V SWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401668902	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V SWB	-	Теплый белый 730	G	-	-	-	-
911401669002	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V SWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401669102	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V SWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401669202	BVP283 LED280/CW 280W 220-240V SWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401669302	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V SWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401669402	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V SWB	-	Теплый белый 730	G	-	-	-	-
911401669502	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V SWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Распределение света светильника	Цвет источника света	Тип оптического плафона/линзы	Знак пожароопасности	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Код лампового семейства	Сменный источник света
911401669602	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V SWB	30° x 80°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401669702	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V SWB	30° x 80°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401669802	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V SWB	30° x 80°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401669902	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V SWB	30° x 80°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401670002	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V AWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401670102	BVP283 LED293/WW 315W 220-240V AWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401670202	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V AWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401670302	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V AWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401670402	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V AWB	-	Теплый белый 730	G	-	-	-	-
911401670502	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V AWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401670602	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V AWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401670702	BVP283 LED280/CW 280W 220-240V AWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401670802	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V AWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401670902	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V AWB	40° x 95°	Теплый белый 730	G	-	-	-	Yes
911401671002	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401671102	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWB	40° x 95°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401671202	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWB	40° x 95°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401671302	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V AWB	40° x 95°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401671402	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V AWB	40° x 95°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401689202	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V AWB	40° x 95°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401689502	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V SWB	30° x 80°	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	Yes
911401689602	BVP283 LED355/CW 350W 220-240V SWB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401689802	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V NB	-	Нейтральный белый 740	G	-	-	-	-
911401689902	BVP283 LED355/CW 350W 220-240V NB	-	Нейтральный белый 740	G	NO	-	LED355	No

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Распределение света светильника	Цвет источника света	Тип оптического плафона/линзы	Знак пожарной безопасности	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Код лампового семейства	Сменный источник света
911401660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	100°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	100° x 30°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	100°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	54°	Теплый белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	100° x 30°	Теплый белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	54°	Нейтральный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	100° x 30°	Нейтральный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	54°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	100° x 30°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	54°	Теплый белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	54°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	100° x 30°	Нейтральный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	100° x 30°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	100° x 30°	Теплый белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	100° x 30°	Нейтральный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	100°	Нейтральный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	54°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	54°	Теплый белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	100°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	54°	Нейтральный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	100°	Нейтральный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	54°	Нейтральный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	100° x 30°	Теплый белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	100°	Теплый белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Распределение света светильника	Цвет источника света	Тип оптического плафона/линзы	Знак пожароопасности	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Код лампового семейства	Сменный источник света
911401663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	100°	Нейтральный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	100° x 30°	Нейтральный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	54°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	100° x 30°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	54°	Нейтральный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	100°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	54°	Теплый белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	100°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	100°	Теплый белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	100° x 30°	Нейтральный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	100° x 30°	Теплый белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	54°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401664404	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	100° x 30°	Холодный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	100°	Нейтральный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	54°	Нейтральный белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes
911401664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	54°	Теплый белый	PC-MLO	NO	-	-	Yes

Общая информация (2/2)

Order Code	Full Product Name	Количество единиц ПРА	Тип оптики	Order Code	Full Product Name	Количество единиц ПРА	Тип оптики
911401605403	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWBE	-	Asymmetrical wide beam	911401667102	BVP283 LED293/WW 315W 220-240V NB	-	-
911401605503	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWBE	-	Asymmetrical wide beam	911401667202	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V NB	-	-
911401605603	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWBE	-	Asymmetrical wide beam	911401667302	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V NB	-	-
911401605703	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V AWBE	-	Asymmetrical wide beam	911401667402	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V NB	-	-
911401605803	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V AWBE	-	Asymmetrical wide beam	911401667502	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V NB	-	-
911401667002	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V NB	-	-	911401667602	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V NB	-	-

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Количество	
		единиц ПРА	Тип оптики
911401667802	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V NB	-	-
911401667902	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V NB	-	-
911401668002	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V NB	-	-
911401668102	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V NB	-	-
911401668202	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V NB	-	-
911401668302	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V NB	-	-
911401668402	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V NB	-	Narrow beam
911401668502	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V SWB	-	-
911401668602	BVP283 LED307/WW 315W 220-240V SWB	-	-
911401668702	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V SWB	-	-
911401668802	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V SWB	-	-
911401668902	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V SWB	-	-
911401669002	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V SWB	-	-
911401669102	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V SWB	-	-
911401669202	BVP283 LED280/CW 280W 220-240V SWB	-	-
911401669302	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V SWB	-	-
911401669402	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V SWB	-	-
911401669502	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V SWB	-	-
911401669602	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401669702	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401669802	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401669902	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401670002	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V AWB	-	-
911401670102	BVP283 LED293/WW 315W 220-240V AWB	-	-
911401670202	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V AWB	-	-

Order Code	Full Product Name	Количество	
		единиц ПРА	Тип оптики
911401670302	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V AWB	-	-
911401670402	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V AWB	-	-
911401670502	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V AWB	-	-
911401670602	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V AWB	-	-
911401670702	BVP283 LED280/CW 280W 220-240V AWB	-	-
911401670802	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V AWB	-	-
911401670902	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V AWB	-	Asymmetrical wide beam
911401671002	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWB	-	-
911401671102	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWB	-	Asymmetrical wide beam
911401671202	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWB	-	Asymmetrical wide beam
911401671302	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V AWB	-	Asymmetrical wide beam
911401671402	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V AWB	-	Asymmetrical wide beam
911401689202	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V AWB	-	Asymmetrical wide beam
911401689502	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401689602	BVP283 LED355/CW 350W 220-240V SWB	-	-
911401689802	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V NB	-	-
911401689902	BVP283 LED355/CW 350W 220-240V NB	1 unit	узкий пучок, высокий коэф. отражения
911401660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	-	Asymmetrical medium beam
911401660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок
911401661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	-	Asymmetrical medium beam
911401661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок
911401661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	-	Asymmetrical medium beam
911401661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Количество	
		единиц ПРА	Тип оптики
911401661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	-	Asymmetrical medium beam
911401661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок
911401661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок
911401661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	-	Asymmetrical medium beam
911401662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	-	Asymmetrical medium beam
911401662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	-	Asymmetrical medium beam
911401662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	-	Asymmetrical medium beam
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок
911401662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок
911401662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок
911401663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	-	Asymmetrical medium beam
911401663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam

Order Code	Full Product Name	Количество	
		единиц ПРА	Тип оптики
911401663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	-	Asymmetrical medium beam
911401663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок
911401663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	-	Asymmetrical medium beam
911401663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок
911401663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок
911401663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	-	Asymmetrical medium beam
911401664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	-	Asymmetrical medium beam
911401664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок
911401664404	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	-	Asymmetrical medium beam
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	-	Symmetrical wide beam
911401664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок
911401664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	-	симметричный средний пучок

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр.	Нач.	Начальная
		цветовая температура	коэффициент цветопередачи	
911401605403	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWBE	4000 K	>70	34000 lm
911401605503	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWBE	4000 K	>70	32000 lm
911401605603	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWBE	4000 K	>70	28000 lm
911401605703	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V AWBE	4000 K	>70	24500 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр.	Нач.	Начальная
		цветовая температура	коэффициент цветопередачи	
911401605803	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V AWBE	4000 K	>70	21000 lm
911401667002	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V NB	3000 K	>70	31100 lm
911401667102	BVP283 LED293/WW 315W 220-240V NB	3000 K	>70	29300 lm
911401667202	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V NB	3000 K	>70	25600 lm

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401667302	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V NB	3000 K	>70	22400 lm
911401667402	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V NB	3000 K	>70	19200 lm
911401667502	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V NB	5700 K	>70	34000 lm
911401667602	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V NB	5700 K	>70	32000 lm
911401667802	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V NB	5700 K	>70	24500 lm
911401667902	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V NB	5700 K	>70	21000 lm
911401668002	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V NB	4000 K	>70	34000 lm
911401668102	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V NB	4000 K	>70	32000 lm
911401668202	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V NB	4000 K	>70	28000 lm
911401668302	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V NB	4000 K	>70	24500 lm
911401668402	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V NB	4000 K	>70	21000 lm
911401668502	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V SWB	3000 K	>70	31100 lm
911401668602	BVP283 LED307/WW 315W 220-240V SWB	3000 K	>70	29300 lm
911401668702	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V SWB	3000 K	>70	22400 lm
911401668802	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V SWB	3000 K	>70	25600 lm
911401668902	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V SWB	3000 K	>70	19200 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401669002	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V SWB	5700 K	>70	34000 lm
911401669102	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V SWB	5700 K	>70	32000 lm
911401669202	BVP283 LED280/CW 280W 220-240V SWB	5700 K	>70	28000 lm
911401669302	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V SWB	5700 K	>70	24500 lm
911401669402	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V SWB	5700 K	>70	21000 lm
911401669502	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V SWB	4000 K	>70	34000 lm
911401669602	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V SWB	4000 K	>70	32000 lm
911401669702	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V SWB	4000 K	>70	28000 lm
911401669802	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V SWB	4000 K	>70	24500 lm
911401669902	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V SWB	4000 K	>70	21000 lm
911401670002	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V AWB	3000 K	>70	31100 lm
911401670102	BVP283 LED293/WW 315W 220-240V AWB	3000 K	>70	29300 lm
911401670202	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V AWB	3000 K	>70	25600 lm
911401670302	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V AWB	3000 K	>70	22400 lm
911401670402	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V AWB	3000 K	>70	19200 lm
911401670502	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V AWB	5700 K	>70	34000 lm

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401670602	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V AWB	5700 K	>70	32000 lm
911401670702	BVP283 LED280/CW 280W 220-240V AWB	5700 K	>70	28000 lm
911401670802	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V AWB	5700 K	>70	24500 lm
911401670902	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V AWB	5700 K	>70	21000 lm
911401671002	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWB	4000 K	>70	34000 lm
911401671102	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWB	4000 K	>70	32000 lm
911401671202	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWB	4000 K	>70	28000 lm
911401671302	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V AWB	4000 K	>70	24500 lm
911401671402	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V AWB	4000 K	>70	21000 lm
911401689202	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V AWB	4000 K	>70	35500 lm
911401689502	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V SWB	4000 K	>70	35500 lm
911401689602	BVP283 LED355/CW 350W 220-240V SWB	5700 K	>70	35500 lm
911401689802	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V NB	4000 K	>70	35500 lm
911401689902	BVP283 LED355/CW 350W 220-240V NB	5700 K	>70	35500 lm
911401660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	5700 K	70	10100 lm
911401660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	5700 K	70	10100 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	5700 K	70	5000 lm
911401660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	3000 K	70	10100 lm
911401661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	3000 K	70	10100 lm
911401661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	4000 K	70	5000 lm
911401661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	4000 K	70	5000 lm
911401661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	5700 K	70	5000 lm
911401661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	5700 K	70	5000 lm
911401661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	3000 K	70	5000 lm
911401661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	5700 K	70	10100 lm
911401661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	4000 K	70	10100 lm
911401662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	5700 K	70	15100 lm
911401662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	3000 K	70	15100 lm
911401662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	4000 K	70	15100 lm
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	4000 K	70	10100 lm
911401662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	5700 K	70	15100 lm
911401662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	3000 K	70	15100 lm

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	5700 K	70	15100 lm
911401662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	4000 K	70	10100 lm
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	4000 K	70	15100 lm
911401662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	4000 K	70	15100 lm
911401663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	3000 K	70	20200 lm
911401663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	3000 K	70	20200 lm
911401663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	4000 K	70	20200 lm
911401663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	4000 K	70	20200 lm
911401663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	5700 K	70	20200 lm
911401663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	5700 K	70	20200 lm
911401663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	4000 K	70	20200 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	5700 K	70	20200 lm
911401663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	3000 K	70	25200 lm
911401663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	5700 K	70	25200 lm
911401664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	3000 K	70	25200 lm
911401664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	4000 K	70	25200 lm
911401664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	3000 K	70	25200 lm
911401664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	5700 K	70	25200 lm
911401664404	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	5700 K	70	25200 lm
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	4000 K	70	25200 lm
911401664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	4000 K	70	25200 lm
911401664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	3000 K	70	20200 lm

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
911401605403	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWBE	-
911401605503	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWBE	-
911401605603	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWBE	-
911401605703	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V AWBE	-
911401605803	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V AWBE	-
911401667002	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V NB	-
911401667102	BVP283 LED293/WW 315W 220-240V NB	-
911401667202	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V NB	-
911401667302	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V NB	-
911401667402	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V NB	-
911401667502	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V NB	-

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
911401667602	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V NB	-
911401667802	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V NB	-
911401667902	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V NB	-
911401668002	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V NB	-
911401668102	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V NB	-
911401668202	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V NB	-
911401668302	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V NB	-
911401668402	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V NB	-
911401668502	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V SWB	-
911401668602	BVP283 LED307/WW 315W 220-240V SWB	-
911401668702	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V SWB	-

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
911401668802	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V SWB	-
911401668902	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V SWB	-
911401669002	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V SWB	-
911401669102	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V SWB	-
911401669202	BVP283 LED280/CW 280W 220-240V SWB	-
911401669302	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V SWB	-
911401669402	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V SWB	-
911401669502	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V SWB	-
911401669602	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V SWB	Not applicable
911401669702	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V SWB	Not applicable
911401669802	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V SWB	Not applicable
911401669902	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V SWB	-
911401670002	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V AWB	-
911401670102	BVP283 LED293/WW 315W 220-240V AWB	-
911401670202	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V AWB	-
911401670302	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V AWB	-
911401670402	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V AWB	-
911401670502	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V AWB	-
911401670602	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V AWB	-
911401670702	BVP283 LED280/CW 280W 220-240V AWB	-
911401670802	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V AWB	-
911401670902	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V AWB	-
911401671002	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWB	-
911401671102	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWB	Not applicable
911401671202	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWB	Not applicable
911401671302	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V AWB	Not applicable
911401671402	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V AWB	-
911401689202	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V AWB	Not applicable
911401689502	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V SWB	Not applicable
911401689602	BVP283 LED355/CW 350W 220-240V SWB	-
911401689802	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V NB	-
911401689902	BVP283 LED355/CW 350W 220-240V NB	-
911401660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	-
911401660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	-
911401660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	-
911401660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	-

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
911401661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	-
911401661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	-
911401661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	-
911401661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	-
911401661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	-
911401661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	-
911401661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	-
911401661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	-
911401662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	-
911401662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	-
911401662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	-
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	-
911401662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	-
911401662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	-
911401662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	-
911401662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	-
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	-
911401662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	-
911401663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	-
911401663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	-
911401663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	-
911401663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	-
911401663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	-
911401663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	-
911401663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	-
911401663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	-
911401663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	-
911401663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	-
911401664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	-
911401664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	-
911401664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	-
911401664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	-
911401664404	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	-
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	-
911401664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	-
911401664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	-

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	Коэффициент освещения, направленного снизу вверх
911401605403	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWBE	-	-	-
911401605503	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWBE	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	Коэффициент освещения, направленного снизу вверх
911401605603	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWBE	-	-	-
911401605703	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V AWBE	-	-	-

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	Коэффициент освещения, направленного снизу вверх
911401605803	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V AWBE	-	-	-
911401667002	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V NB	-	-	-
911401667102	BVP283 LED293/WW 315W 220-240V NB	-	-	-
911401667202	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V NB	-	-	-
911401667302	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V NB	-	-	-
911401667402	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V NB	-	-	-
911401667502	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V NB	-	-	-
911401667602	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V NB	-	-	-
911401667802	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V NB	-	-	-
911401667902	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V NB	-	-	-
911401668002	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V NB	-	-	-
911401668102	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V NB	-	-	-
911401668202	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V NB	-	-	-
911401668302	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V NB	-	-	-
911401668402	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V NB	-	-	-
911401668502	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V SWB	-	-	-
911401668602	BVP283 LED307/WW 315W 220-240V SWB	-	-	-
911401668702	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V SWB	-	-	-
911401668802	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V SWB	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	Коэффициент освещения, направленного снизу вверх
911401668902	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V SWB	-	-	-
911401669002	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V SWB	-	-	-
911401669102	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V SWB	-	-	-
911401669202	BVP283 LED280/CW 280W 220-240V SWB	-	-	-
911401669302	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V SWB	-	-	-
911401669402	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V SWB	-	-	-
911401669502	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V SWB	-	-	-
911401669602	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V SWB	-	-	-
911401669702	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V SWB	-	-	-
911401669802	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V SWB	-	-	-
911401669902	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V SWB	-	-	-
911401670002	BVP283 LED311/WW 335W 220-240V AWB	-	-	-
911401670102	BVP283 LED293/WW 315W 220-240V AWB	-	-	-
911401670202	BVP283 LED256/WW 280W 220-240V AWB	-	-	-
911401670302	BVP283 LED224/WW 245W 220-240V AWB	-	-	-
911401670402	BVP283 LED192/WW 210W 220-240V AWB	-	-	-

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	Коэффициент освещения, направленного снизу вверх
911401670502	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V AWB	-	-	-
911401670602	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V AWB	-	-	-
911401670702	BVP283 LED280/CW 280W 220-240V AWB	-	-	-
911401670802	BVP283 LED245/CW 245W 220-240V AWB	-	-	-
911401670902	BVP283 LED210/CW 210W 220-240V AWB	-	-	-
911401671002	BVP283 LED340/NW 335W 220-240V AWB	-	-	-
911401671102	BVP283 LED320/NW 315W 220-240V AWB	-	-	-
911401671202	BVP283 LED280/NW 280W 220-240V AWB	-	-	-
911401671302	BVP283 LED245/NW 245W 220-240V AWB	-	-	-
911401671402	BVP283 LED210/NW 210W 220-240V AWB	-	-	-
911401689202	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V AWB	-	-	-
911401689502	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V SWB	-	-	-
911401689602	BVP283 LED355/CW 350W 220-240V SWB	-	-	-
911401689802	BVP283 LED355/NW 350W 220-240V NB	-	-	-
911401689902	BVP283 LED355/CW 350W 220-240V NB	-	-	1
911401660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	-	-	-
911401660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	-	-	-
911401660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	Коэффициент освещения, направленного снизу вверх
911401660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	-	-	-
911401661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	-	-	-
911401661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	-	-	-
911401661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	-	-	-
911401661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	-	-	-
911401661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	-	-	-
911401661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	-	-	-
911401661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	-	-	-
911401661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	-	-	-
911401662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	-	-	-
911401662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	-	-	-
911401662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	-	-	-
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	-	-	-
911401662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	-	-	-
911401662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	-	-	-
911401662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	-	-	-
911401662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	-	-	-
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	-	-	-
911401662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	-	-	-
911401663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	-	-	-

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	Коэффициент освещения, направленного снизу вверх
911401663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	-	-	-
911401663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	-	-	-
911401663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	-	-	-
911401663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	-	-	-
911401663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	-	-	-
911401663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	-	-	-
911401663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	-	-	-
911401663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	-	-	-
911401663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	Коэффициент освещения, направленного снизу вверх
911401664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	-	-	-
911401664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	-	-	-
911401664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	-	-	-
911401664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	-	-	-
911401664404	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	-	-	-
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	-	-	-
911401664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	-	-	-
911401664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	-	-	-



© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2019, Июнь 28 - Данные для изменения