



Giải pháp chiếu sáng sân bãi tốt nhất hợp lý với ngân sách

Tango G2 LED

Tango G2 LED là đèn pha LED thông dụng có công năng đa dạng, chẳng hạn như chiếu sáng sân bãi, bảng quảng cáo, mặt tiền, khu vực công nghiệp, thể thao giải trí và các ứng dụng nói chung khác. Đèn pha Tango G2 LED kết hợp nguồn sáng LED, hệ thống quang học, tản nhiệt và bộ điều khiển vào một khối nhỏ gọn. Bộ tản nhiệt được thiết kế đặc biệt vừa có tính thẩm mỹ lại vừa đảm bảo sự hoạt động ổn định lâu dài của đèn. Tango G2 LED ứng dụng công nghệ LED giúp tiết kiệm năng lượng và đem đến tuổi thọ cao hơn, đưa công nghệ chiếu sáng sân bãi lên một tầm cao mới.

Lợi ích

- Tiết kiệm năng lượng: tiết kiệm năng lượng hơn 50% so với đèn pha thông thường
- Không cần thay thế bóng đèn
- Chi phí bảo trì thấp: Vỏ IP65 ít cần bảo trì, không cần vệ sinh bên trong, hạ thấp tổng chi phí sở hữu


Tính năng

- Tùy chọn chùm sáng đối xứng và bất đối xứng đáp ứng nhu cầu chiếu sáng trong hầu hết mọi lĩnh vực
- Vỏ nhôm đúc và khung thép được sơn chống ăn mòn
- Giá lắp hình chữ "U" phổ thông


Ứng dụng

- Chiếu sáng sân bãi
- Khu vực công nghiệp
- Mặt tiền

Phiên bản



BVP282 220-240 V



BVP283 220-240V

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Tính năng làm mờ	Không
Thông tin chung	
Ký hiệu CE	Ký hiệu CE
Loại nắp thấu quang/thấu kính	Thấu kính micro Polycarbonate
Bộ điều khiển kèm theo	Có
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu	Nhôm và xám

Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khỏi tác động	
		động cơ học	Bảo vệ chống đột biến (Dây-đất/Dây pha hoặc trung tính)
911401660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	IK07	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV
911401660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	IK07	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV
911401660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	IK07	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV
911401660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	IK07	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV
911401661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	IK07	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV
911401661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	IK07	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khỏi tác động	
		động cơ học	Bảo vệ chống đột biến (Dây-đất/Dây pha hoặc trung tính)
911401661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	IK07	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV
911401661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	IK07	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV
911401661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	IK07	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV
911401661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	IK07	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV
911401661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	IK07	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV
911401661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	IK07	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 10 kV và chế độ dây-đất 10 kV

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khởi tác động		Bảo vệ chống đột biến (Dây-đất/Dây pha hoặc trung tính)
		động cơ học		
911401693105	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V NB	IK08	-	
911401693205	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V SWB	IK08	-	
911401693505	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWB	IK08	-	
911401693605	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWBE	IK08	-	
911401693705	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWB	IK08	-	
911401693805	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWBE	IK08	-	
911401693905	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWB	IK08	-	
911401694005	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWBE	IK08	-	
911401694105	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V AWBE	IK08	-	
911401694205	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V NB	IK08	-	
911401694305	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V AWBE	IK08	-	
911401694405	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V NB	IK08	-	
911401694505	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V AWBE	IK08	-	
911401694605	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V NB	IK08	-	
911401694905	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V AWBE	IK08	-	
911401695005	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V NB	IK08	-	
911401695105	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V SWB	IK08	-	
911401695205	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V AWBE	IK08	-	
911401695305	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V NB	IK08	-	
911401695405	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V SWB	IK08	-	
911401695505	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWB	IK08	-	
911401695605	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWBE	IK08	-	

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ khởi tác động		Bảo vệ chống đột biến (Dây-đất/Dây pha hoặc trung tính)
		động cơ học		
911401695705	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V NB	IK08	-	
911401695805	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V SWB	IK08	-	
911401695905	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWB	IK08	-	
911401696005	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWBE	IK08	-	
911401696105	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V NB	IK08	-	
911401696205	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V SWB	IK08	-	
911401696305	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWB	IK08	-	
911401696405	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWBE	IK08	-	
911401696505	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V NB	IK08	-	
911401696605	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V SWB	IK08	-	
911401697005	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V AWBE	IK08	-	
911401697105	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V NB	IK08	-	
911401697205	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V SWB	IK08	-	
911401697305	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWB	IK08	-	
911401697405	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWBE	IK08	-	
911401697505	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V NB	IK08	-	
911401697605	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V SWB	IK08	-	
911401697705	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWB	IK08	-	
911401697805	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWBE	IK08	-	
911401697905	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V NB	IK08	-	
911401698005	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V SWB	IK08	-	

Thông tin chung

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng		Ký hiệu dễ cháy	Mã dòng sản phẩm	Nguồn sáng thay thế được	Số Bộ điều khiển	Loại chóa quang học
		thanh dầm	Màu nguồn sáng					
911401660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	100°	Trắng mát	-	-	Có	-	Góc rộng đối xứng
911401660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	100° x 30°	Trắng mát	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	100°	Trắng mát	-	-	Có	-	Góc rộng đối xứng
911401660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	54°	Trắng ấm	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	100° x 30°	Trắng ấm	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	54°	Trắng trung tính	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	100° x 30°	Trắng trung tính	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	54°	Trắng mát	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	100° x 30°	Trắng mát	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	54°	Trắng ấm	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	54°	Trắng mát	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	100° x 30°	Trắng trung tính	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	100° x 30°	Trắng mát	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	100° x 30°	Trắng ấm	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	100° x 30°	Trắng trung tính	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	100°	Trắng trung tính	-	-	Có	-	Góc rộng đối xứng
911401662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	54°	Trắng mát	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	54°	Trắng ấm	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	100°	Trắng mát	-	-	Có	-	Góc rộng đối xứng
911401662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	54°	Trắng trung tính	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	100°	Trắng trung tính	-	-	Có	-	Góc rộng đối xứng
911401662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	54°	Trắng trung tính	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	100° x 30°	Trắng ấm	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	100°	Trắng ấm	-	-	Có	-	Góc rộng đối xứng
911401663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	100°	Trắng trung tính	-	-	Có	-	Góc rộng đối xứng
911401663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	100° x 30°	Trắng trung tính	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	54°	Trắng mát	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	100° x 30°	Trắng mát	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình bất đối xứng

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng		Ký hiệu dễ cháy	Mã dòng sản phẩm	Nguồn sáng thay thế được	Số Bộ điều khiển	Loại chóa quang học
		thanh dầm	Màu nguồn sáng					
911401663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	54°	Trắng trung tính	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	100°	Trắng mát	-	-	Có	-	Góc rộng đối xứng
911401663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	54°	Trắng ấm	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	100°	Trắng mát	-	-	Có	-	Góc rộng đối xứng
911401664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	100°	Trắng ấm	-	-	Có	-	Góc rộng đối xứng
911401664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	100° x 30°	Trắng trung tính	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	100° x 30°	Trắng ấm	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	54°	Trắng mát	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401664404	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	100° x 30°	Trắng mát	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình bất đối xứng
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	100°	Trắng trung tính	-	-	Có	-	Góc rộng đối xứng
911401664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	54°	Trắng trung tính	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	54°	Trắng ấm	-	-	Có	-	Chùm sáng trung bình đối xứng
911401692505	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWB	-	757 trắng mát	-	-	-	-	-
911401692605	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWBE	-	757 trắng mát	-	-	-	-	-
911401692705	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V NB	-	757 trắng mát	-	-	-	-	-
911401692805	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V SWB	-	757 trắng mát	-	-	-	-	-
911401692905	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWB	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-	-
911401693005	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWBE	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-	-
911401693105	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V NB	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-	-
911401693205	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V SWB	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-	-
911401693505	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWB	-	730 trắng ấm	-	-	-	-	-
911401693605	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWBE	-	730 trắng ấm	-	-	-	-	-
911401693705	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWB	-	757 trắng mát	-	-	-	-	-
911401693805	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWBE	-	757 trắng mát	-	-	-	-	-
911401693905	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWB	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-	-
911401694005	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWBE	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-	-
911401694105	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V AWBE	-	730 trắng ấm	-	-	-	-	-
911401694205	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V NB	-	730 trắng ấm	-	-	-	-	-
911401694305	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V AWBE	-	757 trắng mát	-	-	-	-	-
911401694405	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V NB	-	757 trắng mát	-	-	-	-	-
911401694505	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V AWBE	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-	-
911401694605	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V NB	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-	-
911401694905	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V AWBE	-	757 trắng mát	-	-	-	-	-
911401695005	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V NB	-	757 trắng mát	-	-	-	-	-
911401695105	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V SWB	-	757 trắng mát	-	-	-	-	-
911401695205	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V AWBE	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-	-
911401695305	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V NB	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-	-
911401695405	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V SWB	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-	-
911401695505	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWB	-	730 trắng ấm	-	-	-	-	-
911401695605	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWBE	-	730 trắng ấm	-	-	-	-	-
911401695705	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V NB	-	730 trắng ấm	-	-	-	-	-

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Sự mở rộng chùm sáng của dèn dạng		Mã dòng sản phẩm	Nguồn sáng thay thế được	Số Bộ điều khiển	Loại chóa quang học
		thanh dầm	Màu nguồn sáng	Ký hiệu dễ cháy	bóng đèn		
911401695805	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V SWB	-	730 trắng ấm	-	-	-	-
911401695905	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWB	-	757 trắng mát	-	-	-	-
911401696005	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWBE	-	757 trắng mát	-	-	-	-
911401696105	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V NB	-	757 trắng mát	-	-	-	-
911401696205	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V SWB	-	757 trắng mát	-	-	-	-
911401696305	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWB	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-
911401696405	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWBE	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-
911401696505	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V NB	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-
911401696605	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V SWB	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-
911401697005	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V AWBE	-	730 trắng ấm	-	-	-	-
911401697105	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V NB	-	730 trắng ấm	-	-	-	-
911401697205	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V SWB	-	730 trắng ấm	-	-	-	-
911401697305	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWB	-	757 trắng mát	-	-	-	-
911401697405	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWBE	-	757 trắng mát	-	-	-	-
911401697505	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V NB	-	757 trắng mát	-	-	-	-
911401697605	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V SWB	-	757 trắng mát	-	-	-	-
911401697705	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWB	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-
911401697805	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWBE	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-
911401697905	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V NB	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-
911401698005	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V SWB	-	740 trắng trung tính	-	-	-	-

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ	Init. Chỉ số Hoàn	Quang thông
		màu	Màu	ban đầu
911401660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	5700 K	70	10100 lm
911401660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	5700 K	70	10100 lm
911401660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	5700 K	70	5000 lm
911401660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	3000 K	70	10100 lm
911401661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	3000 K	70	10100 lm
911401661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	4000 K	70	5000 lm
911401661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	4000 K	70	5000 lm
911401661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	5700 K	70	5000 lm
911401661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	5700 K	70	5000 lm
911401661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	3000 K	70	5000 lm
911401661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	5700 K	70	10100 lm
911401661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	4000 K	70	10100 lm
911401662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	5700 K	70	15100 lm
911401662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	3000 K	70	15100 lm
911401662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	4000 K	70	15100 lm
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	4000 K	70	10100 lm
911401662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	5700 K	70	15100 lm
911401662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	3000 K	70	15100 lm
911401662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	5700 K	70	15100 lm
911401662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	4000 K	70	10100 lm
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	4000 K	70	15100 lm
911401662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	4000 K	70	15100 lm

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Init. Chỉ số Hoàn Màu	Quang thông ban đầu
911401663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	3000 K	70	20200 lm
911401663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	3000 K	70	20200 lm
911401663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	4000 K	70	20200 lm
911401663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	4000 K	70	20200 lm
911401663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	5700 K	70	20200 lm
911401663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	5700 K	70	20200 lm
911401663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	4000 K	70	20200 lm
911401663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	5700 K	70	20200 lm
911401663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	3000 K	70	25200 lm
911401663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	5700 K	70	25200 lm
911401664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	3000 K	70	25200 lm
911401664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	4000 K	70	25200 lm
911401664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	3000 K	70	25200 lm
911401664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	5700 K	70	25200 lm
911401664404	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	5700 K	70	25200 lm
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	4000 K	70	25200 lm
911401664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	4000 K	70	25200 lm
911401664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	3000 K	70	20200 lm
911401692505	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWB	5700 K	>70	26200 lm
911401692605	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWBE	5700 K	>70	26200 lm
911401692705	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V NB	5700 K	>70	26200 lm
911401692805	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V SWB	5700 K	>70	26200 lm
911401692905	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWB	4000 K	>70	26200 lm
911401693005	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWBE	4000 K	>70	26200 lm
911401693105	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V NB	4000 K	>70	26200 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Init. Chỉ số Hoàn Màu	Quang thông ban đầu
911401693205	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V SWB	4000 K	>70	26200 lm
911401693505	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWB	3000 K	>70	28100 lm
911401693605	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWBE	3000 K	>70	28100 lm
911401693705	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWB	5700 K	>70	30600 lm
911401693805	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWBE	5700 K	>70	30600 lm
911401693905	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWB	4000 K	>70	30600 lm
911401694005	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWBE	4000 K	>70	30600 lm
911401694105	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V AWBE	3000 K	>70	31900 lm
911401694205	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V NB	3000 K	>70	31900 lm
911401694305	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V AWBE	5700 K	>70	34700 lm
911401694405	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V NB	5700 K	>70	34700 lm
911401694505	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V AWBE	4000 K	>70	34700 lm
911401694605	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V NB	4000 K	>70	34700 lm
911401694905	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V AWBE	5700 K	>70	39000 lm
911401695005	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V NB	5700 K	>70	39000 lm
911401695105	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V SWB	5700 K	>70	39000 lm
911401695205	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V AWBE	4000 K	>70	39000 lm
911401695305	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V NB	4000 K	>70	39000 lm
911401695405	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V SWB	4000 K	>70	39000 lm
911401695505	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWB	3000 K	>70	37500 lm
911401695605	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWBE	3000 K	>70	37500 lm
911401695705	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V NB	3000 K	>70	37500 lm
911401695805	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V SWB	3000 K	>70	37500 lm
911401695905	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWB	5700 K	>70	40800 lm
911401696005	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWBE	5700 K	>70	40800 lm

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Init. ChỈ số Hoàn Màu	Quang thông ban đầu
911401696105	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V NB	5700 K	>70	40800 lm
911401696205	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V SWB	5700 K	>70	40800 lm
911401696305	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWB	4000 K	>70	40800 lm
911401696405	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWBE	4000 K	>70	40800 lm
911401696505	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V NB	4000 K	>70	40800 lm
911401696605	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V SWB	4000 K	>70	40800 lm
911401697005	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V AWBE	3000 K	>70	39500 lm
911401697105	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V NB	3000 K	>70	39500 lm
911401697205	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V SWB	3000 K	>70	39500 lm

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Order Code	Full Product Name	Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang	Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng
911401660504	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SWB	-	-
911401660704	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V AMB	-	-
911401660804	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SWB	-	-
911401660904	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V SMB	-	-
911401661104	BVP281 LED101/WW 80W 220-240V AMB	-	-
911401661204	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V SMB	-	-
911401661304	BVP281 LED50/NW 40W 220-240V AMB	-	-
911401661404	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V SMB	-	-
911401661604	BVP281 LED50/CW 40W 220-240V AMB	-	-
911401661704	BVP281 LED50/WW 40W 220-240V SMB	-	-
911401661804	BVP281 LED101/CW 80W 220-240V SMB	-	-
911401661904	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V AMB	-	-
911401662004	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V AMB	-	-
911401662104	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V AMB	-	-
911401662204	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V AMB	-	-
911401662304	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SWB	-	-
911401662404	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SMB	-	-
911401662504	BVP281 LED151/WW 120W 220-240V SMB	-	-
911401662604	BVP281 LED151/CW 120W 220-240V SWB	-	-
911401662704	BVP281 LED101/NW 80W 220-240V SMB	-	-
911401662804	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SWB	-	-
911401662904	BVP281 LED151/NW 120W 220-240V SMB	-	-
911401663004	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V AMB	-	-

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Init. ChỈ số Hoàn Màu	Quang thông ban đầu
911401697305	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWB	5700 K	>70	43000 lm
911401697405	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWBE	5700 K	>70	43000 lm
911401697505	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V NB	5700 K	>70	43000 lm
911401697605	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V SWB	5700 K	>70	43000 lm
911401697705	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWB	4000 K	>70	43000 lm
911401697805	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWBE	4000 K	>70	43000 lm
911401697905	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V NB	4000 K	>70	43000 lm
911401698005	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V SWB	4000 K	>70	43000 lm

Order Code	Full Product Name	Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang	Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng
911401663104	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SWB	-	-
911401663204	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SWB	-	-
911401663304	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V AMB	-	-
911401663404	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SMB	-	-
911401663504	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V AMB	-	-
911401663604	BVP282 LED202/NW 160W 220-240V SMB	-	-
911401663704	BVP282 LED202/CW 160W 220-240V SWB	-	-
911401663804	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SMB	-	-
911401663904	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SWB	-	-
911401664004	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V SWB	-	-
911401664104	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V AMB	-	-
911401664204	BVP282 LED252/WW 200W 220-240V AMB	-	-
911401664304	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V SMB	-	-

Tango G2 LED

Order Code	Full Product Name	Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang	Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng
911401664404	BVP282 LED252/CW 200W 220-240V AMB	-	-
911401664504	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SWB	-	-
911401664604	BVP282 LED252/NW 200W 220-240V SMB	-	-
911401664704	BVP282 LED202/WW 160W 220-240V SMB	-	-
911401692505	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWB	-	-
911401692605	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V AWBE	-	-
911401692705	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V NB	-	-
911401692805	BVP283 LED262/CW 200W 220-240V SWB	-	-
911401692905	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWB	-	-
911401693005	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V AWBE	-	-
911401693105	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V NB	-	-
911401693205	BVP283 LED262/NW 200W 220-240V SWB	-	-
911401693505	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWB	-	-
911401693605	BVP283 LED281/WW 235W 220-240V AWBE	-	-
911401693705	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWB	-	-
911401693805	BVP283 LED306/CW 235W 220-240V AWBE	-	-
911401693905	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWB	-	-
911401694005	BVP283 LED306/NW 235W 220-240V AWBE	-	-
911401694105	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V AWBE	-	-
911401694205	BVP283 LED319/WW 270W 220-240V NB	-	-
911401694305	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V AWBE	-	-
911401694405	BVP283 LED347/CW 270W 220-240V NB	-	-
911401694505	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V AWBE	-	-
911401694605	BVP283 LED347/NW 270W 220-240V NB	-	-
911401694905	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V AWBE	-	-
911401695005	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V NB	-	-
911401695105	BVP283 LED390/CW 305W 220-240V SWB	-	-

Order Code	Full Product Name	Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang	Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng
911401695205	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V AWBE	-	-
911401695305	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V NB	-	-
911401695405	BVP283 LED390/NW 305W 220-240V SWB	-	-
911401695505	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWB	-	-
911401695605	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V AWBE	-	-
911401695705	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V NB	-	-
911401695805	BVP283 LED375/WW 320W 220-240V SWB	-	-
911401695905	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWB	-	-
911401696005	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V AWBE	-	-
911401696105	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V NB	-	-
911401696205	BVP283 LED408/CW 320W 220-240V SWB	-	-
911401696305	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWB	-	-
911401696405	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V AWBE	-	-
911401696505	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V NB	-	-
911401696605	BVP283 LED408/NW 320W 220-240V SWB	-	-
911401697005	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V AWBE	-	-
911401697105	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V NB	-	-
911401697205	BVP283 LED395/WW 335W 220-240V SWB	-	-
911401697305	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWB	-	-
911401697405	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V AWBE	-	-
911401697505	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V NB	-	-
911401697605	BVP283 LED430/CW 335W 220-240V SWB	-	-
911401697705	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWB	-	-
911401697805	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V AWBE	-	-
911401697905	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V NB	-	-
911401698005	BVP283 LED430/NW 335W 220-240V SWB	-	-

Tango G2 LED

