



Обеспечивает наилучшее сочетание цены и качества заливающего освещения

Светильник заливающего света Tempo

Tempo LED Floodlights — это универсальные прожекторы для самых разных применений, включая освещение рекламных щитов, высоких опор, фасадов зданий, непрофессиональных спортивных стадионов, парковок и промышленных помещений. Tempo LED Floodlights не только гарантируют качество освещения, но также сочетают в себе функциональность и эстетику без ущерба для экономической эффективности и надежности.

Преимущества

- Разработаны для оптимизации освещения рекламных щитов, а также для многих других применений
- Современный дизайн, превосходное качество
- Экономия электроэнергии, легкая замена

Характеристики

- Защита от пиковых бросков напряжения: 6 кВ
- Высокая эффективность системы: до 100 лм/Вт
- Возможность замены газоразрядных светильников мощностью до 400 Вт
- Теплый белый (3000 К), нейтральный белый (4000 К) и холодный белый (5700 К)
- Плоские, стойкие к УФ-лучам линзы с IP65, защищенные от разбрызгивания воды

Светильник заливающего света Tempo

Применение

- Зональное освещение, подсветка рекламных стендов, освещение фасадов, производственных площадей и игровых спортивных площадок, а также другие области применения общего характера

Versions



BVP162/BVP163 220-240V SWB

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK07

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Общая информация

Маркировка CE CE mark

Тип оптического плафона/линзы PC

Драйвер в комплекте Yes

Знак пожарной опасности F

Сменный источник света No

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. коэффициент цветопередачи >70

Механические компоненты и корпус

Цвет Gray

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света
911401687602	BVP163 LED220/NW 220W 220-240V SWB	Нейтральный белый 740
911401687702	BVP163 LED200/WW 220W 220-240V SWB	Теплый белый 730
911401687802	BVP163 LED220/CW 220W 220-240V SWB	Холодный белый 757
911401687902	BVP162 LED110/NW 110W 220-240V SWB	Нейтральный белый 740
911401688002	BVP162 LED100/WW 110W 220-240V SWB	Теплый белый 730
911401688102	BVP162 LED110/CW 110W 220-240V SWB	Холодный белый 757
911401697102	BVP162 LED100/WW 110W 220-240V SWB GM	Теплый белый 730
911401697202	BVP163 LED220/CW 220W 220-240V SWB GM	Холодный белый 757
911401697302	BVP162 LED110/CW 110W 220-240V SWB GM	Холодный белый 757
911401696902	BVP162 LED110/NW 110W 220-240V SWB GM	Нейтральный белый 740

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
911401687602	BVP163 LED220/NW 220W 220-240V SWB	4000 K	22000 lm
911401687702	BVP163 LED200/WW 220W 220-240V SWB	3000 K	20000 lm
911401687802	BVP163 LED220/CW 220W 220-240V SWB	5700 K	22000 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
911401687902	BVP162 LED110/NW 110W 220-240V SWB	4000 K	11000 lm
911401688002	BVP162 LED100/WW 110W 220-240V SWB	3000 K	10000 lm
911401688102	BVP162 LED110/CW 110W 220-240V SWB	5700 K	11000 lm

Светильник заливающего света Tempo

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
911401697102	BVP162 LED100/WW 110W 220-240V SWB GM	3000 K	10000 lm
911401697202	BVP163 LED220/CW 220W 220-240V SWB GM	5700 K	22000 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
911401697302	BVP162 LED110/CW 110W 220-240V SWB GM	5700 K	11000 lm
911401696902	BVP162 LED110/NW 110W 220-240V SWB GM	4000 K	11000 lm

