



高效專業的戶外場地照明

Tempo LED Floodlight

Tempo LED 投光燈可以應用在廣泛的戶外應用場合，包括看板，高桅桿，建築外牆立面，體育場（非專業比賽場地），停車場以及室內工業場所。該產品集光學功能和美學設計為一體，同時不失高可靠性和高性價比。

优点

- 優化了廣告牌照明效果，同時可以滿足多種不同應用的實際需求
- 現代化的外觀設計，出眾的品質，產品替換方便靈活

特点

- 6KV 突波保護，高達 100lm/w 的系統光效，可以輕鬆替換 400wHID 投光燈
- 暖白 3000K，中性白 4000K，冷白 5700K
- 防紫外線，IP65 防水防塵等級
- 平面透鏡

应用

- 場地照明，看板，建築外牆立面，工業領域，體育場及其他室內外一般照明

Versions



BVP162/BVP163 220-240V SWB

Tempo LED Floodlight

應用

機械衝擊保護規範	IK07
----------	------

控制調光

可調光	否
-----	---

基本資訊

CE 標誌	CE
-------	----

光學護蓋/鏡頭類型	PC
-----------	----

內附驅動器	是
-------	---

易燃性標誌	F
-------	---

光源可更換	否
-------	---

初始性能

初始顯色指數	>70
--------	-----

機械和殼體

色彩	GR
----	----

基本資訊

Order Code	Full Product Name	光源色彩
911401687602	BVP163 LED220/NW 220W 220-240V SWB	740
911401687702	BVP163 LED200/WW 220W 220-240V SWB	730
911401687802	BVP163 LED220/CW 220W 220-240V SWB	757 cool white
911401687902	BVP162 LED110/NW 110W 220-240V SWB	740
911401688002	BVP162 LED100/WW 110W 220-240V SWB	730
911401688102	BVP162 LED110/CW 110W 220-240V SWB	757 cool white

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量	Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量
911401687602	BVP163 LED220/NW 220W 220-240V SWB	4000 K	22000 lm	911401687902	BVP162 LED110/NW 110W 220-240V SWB	4000 K	11000 lm
911401687702	BVP163 LED200/WW 220W 220-240V SWB	3000 K	20000 lm	911401688002	BVP162 LED100/WW 110W 220-240V SWB	3000 K	10000 lm
911401687802	BVP163 LED220/CW 220W 220-240V SWB	5700 K	22000 lm	911401688102	BVP162 LED110/CW 110W 220-240V SWB	5700 K	11000 lm

