



Hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại

Vandalite Waterproof

Mini Vandalite LED là bộ đèn chiếu suốt đêm hoàn hảo cho hành lang công nghiệp, chiếu sáng an ninh, ga-ra và khu dân cư. Sử dụng bóng đèn LED, bộ đèn giúp giảm thiểu chi phí với mức tiêu thụ năng lượng thấp và chi phí bảo trì nhỏ nhờ vào độ tin cậy cao và tuổi thọ lâu dài của đèn LED. Bộ đèn này có thể được lắp trên trần hoặc trên tường, chụp đèn trong suốt giúp phân bố ánh sáng thấp xuất sắc cho khu vực xung quanh. Thiết kế chắc chắn với cấu trúc chống va đập, Mini Vandalite LED phù hợp cho các ứng dụng cả trong nhà và ngoài trời.

Lợi ích

- Hiệu quả năng lượng cao
- Tuổi thọ cao, không cần bảo trì
- Thiết kế vững chắc và cấu trúc chống va đập


Tính năng

- Chiếu sáng tiết kiệm năng lượng liên tục
- Đèn LED tin cậy có tuổi thọ cao
- Thiết kế và cấu trúc bền vững, chống va đập

Ứng dụng

- Khu vực công nghiệp
- Khu dân cư
- Chiếu sáng an ninh

Phiên bản



BCW098 LED20



BCW098 LED20

Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
Độ mờ tối da	Không áp dụng
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK10
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thông tin chung	
Dấu CE	Dấu CE
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Trắng đục
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Bộ điều khiển	-
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Mã dòng bóng đèn	LED20S
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 bộ
Loại chóa quang học	Góc rộng
Dấu UL	-
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Chất lượng màu sắc ban đầu	-
Chỉ số hoàn màu ban đầu	85
Hiệu suất đèn LED ban đầu	105 lm/W
Quang thông ban đầu	2000 lm
Dung sai quang thông	+/-7.5%
Công suất đầu vào ban đầu	19 W
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu	Xám

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu
911401839599	BCW098 LED20/NW PSU L600	4000 K
911401839699	BCW098 LED20/CW PSU L600	6500 K

