



Moderner, vielseitiger und kostengünstiger Stromschienenstrahler für den Einzelhandel

GreenSpace Accent-Strahler Gen1

Die GreenSpace Accent-Familie besteht aus Einbaustrahlern und diesen Stromschienenstrahler und ermöglicht Einzelhändlern die einfache und kostengünstige Umstellung von CDM auf LED - bei gleichbleibender Lichtqualität und erheblichen Energieeinsparungen. Die Strahler sind alle mit hochwertigen PerfectAccent-Reflektoren bestückt, welche für ein homogenes und effiziente Lichtverteilung sorgen. Für Modefachgeschäfte und Lebensmittelhändler bietet die GreenSpace Accent-Stromschienenstrahler viel Flexibilität bei der Auswahl des richtigen Modules: erfahren Sie mehr über CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat und Fresh Food Champagne.

Vorteile

- Klares und modernes Design ohne Treiberbox und einem unauffälligen U-Bügel, mit Standard GA69 Stromschienenadapter
- Kann im Modebereich und Lebensmitteleinzelhandel eingesetzt werden dank verschiedener LED-Module und Ausstrahlungswinkel (von eng bis sehr breitstrahlend)
- Leuchtengehäuse aus hochwertigem Aluminium
- Hohe Effizienz von bis zu 124 lm/W
- Als schaltbare und DALI Variante erhältlich

GreenSpace Accent-Strahler Gen1

Merkmale

- Philips PerfectAccent-Lichtqualität dank hochwertiger Reflektoren
- Sehr großer vertikaler und horizontaler Schwenkbereich für maximale Flexibilität bei der Ausrichtung des Lichts
- Kann CDM (-Elite) Leuchten bis 70W ersetzen

Anwendung

- Einzelhandel, insbesondere Lebensmittel- und Modebereich

Spezifikationen

Typ	ST320T (Ausführung für 3-Phasen-Stromschienen)
Lichtquelle	Nicht auswechselbares LED-Modul
Leistung	14,4, 23 und 32,9 W bei den Lichtfarben 830, 840 und 827 für LED17S, LED27S und LED39S
Ausstrahlungswinkel	10° (NB), 24° (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
Lichtstrom	1.700lm (Lichtfarbe 830, PW9)
	2.600lm (Lichtfarbe 827, PW9 und CRW)
	3.600lm (Lichtfarbe PW9)
	1.750lm (Lichtfarbe CRW, CH)
	1.650, 3.700lm (Lichtfarbe 827)
	2.700, 3.900lm (Lichtfarbe 830)
Ähnlichste Farbtemperatur	1.800, 2.800, 4.000lm (Lichtfarbe 840)
	2.500K (Lichtfarbe Fresh Food Champagne CH)
	2.700, 3.000K (830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT)
Farbwiedergabeindex	4.000K
	>80 (3.000, 4.000 und 2.700K, Fresh Food Meat FMT)
Standardabweichung Farbabweichung (SDCM)	>90 (PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Champagne CH)
	3 (mit einer Toleranz von +/- 0,005 bei Farbortmessung)
Lichtstromstabilität während der durchschnittlichen Nutzlebensdauer* von 50.000 Stunden	L80
Ausfallrate des steuerbaren	5%

Betriebsgeräts während der durchschnittlichen Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden	
Leistung bei	+25°C
Umgebungstemperatur Tq	
Betriebstemperaturbereich	10 bis +40°C
Betriebsgerät	Integriert
Stromversorgung / Datenverbindung	Nicht zutreffend
Netzspannung	220–240V / 50–60Hz
Dimmen	Nicht verfügbar
Material	Rohr: Aluminium
	Halterung: Polyamid
	Optische Abdeckung: PMMA
Farbe	Weiß (WH, RAL9003), Schwarz (BK, RAL9004), Silber (SI, RAL9006)
Anschluss	Adapter für 3-Phasen-Stromschiene
Installation	An 3-Phasen-Stromschiene
	Keine Durchgangsverdrahtung
Zubehör	Wabenstruktur (HC), Einfassungsschwarz oder Weiß (SK).
	Separat oder direkt mit dem Produkt bestellbar.

GreenSpace Accent-Strahler Gen1

Versions



GreenSpace Accent Projector

Produktdetails



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP04.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP05.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP06.tif

GreenSpace Accent-Strahler Gen1

Produktdetails



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_ST320S_BK-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n-ST320S_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n-ST320S_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP01.tif

GreenSpace Accent-Strahler Gen1

Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220-240 V
Allgemeine Eigenschaften	
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °
CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	F
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Produktfamiliencode	ST320T
Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	-
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	-
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	-
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	-
17186500	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	Nicht zutreffend
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	-
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	-
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	-
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	Nicht zutreffend

Allgemeine Eigenschaften (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung/		Anzahl
		Sockel	Linse	
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	-	PM	1
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	-	PM	1
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	-	PM	1
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	-	PM	1
17186500	ST320T LED27S/830	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Typ optische Abdeckung/		Anzahl
		Sockel	Linse	
	PSU WB SI MTS			
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	-	PM	1
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	-	PM	1
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	-	PM	1
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	-	-	-

Allgemeine Eigenschaften (2/2)

GreenSpace Accent-Strahler Gen1

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	UL-Zeichen
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	MB	Nein
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	MB	Nein
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	VWB	Nein
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	WB	Nein
17186500	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	WB	-

Order Code	Full Product Name	Optiktyp	UL-Zeichen
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	MB	Nein
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	WB	Nein
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	WB	Nein
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	WB	-

Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale ähnlichste Farbtemperatur	Init. Farbwiedergabeindex	Initiale LED-Lichtausbeute	Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale ähnlichste Farbtemperatur	Init. Farbwiedergabeindex	Initiale LED-Lichtausbeute
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	114.8936170212766 lm/W	16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	114.8936170212766 lm/W
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	≥90	105.88235294117647 lm/W	16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	(0.46, 0.41) SDCM<3	2700 K	≥80	119.04761904761905 lm/W
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W	16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K	≥80	120.63492063492063 lm/W
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W	17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K	≥80	119.14893617021276 lm/W
17186500	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	114.8936170212766 lm/W						

Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom-Neuwert	Initiale Eingangsleistung	Order Code	Full Product Name	Lichtstrom-Neuwert	Initiale Eingangsleistung
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	2700 lm	23.5 W	16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	2700 lm	23.5 W
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	2700 lm	25.5 W	16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	3750 lm	31.5 W
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	3900 lm	31.5 W	16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	3800 lm	31.5 W
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	3900 lm	31.5 W	17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	2800 lm	23.5 W
17186500	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	2700 lm	23.5 W				

Mechanische Kenndaten

GreenSpace Accent-Strahler Gen1

Order Code	Full Product Name	Farbe
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	Silber
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	Silber
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	Silber
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	Silber
17186500	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	Silber

Order Code	Full Product Name	Farbe
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	Weiß
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	Weiß
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	Weiß
17191900	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	Schwarz

