



Un conjunto de herramientas flexibles y económicamente accesibles para Retail.

GreenSpace Accent Projector Gen1

Gracias a la familia GreenSpace Accent, los vendedores y operadores de edificios ahora pueden cambiar de CDM a LED y disfrutar de los beneficios de la calidad de la luz de Philips PerfectAccent, así como de ahorros de energía importantes, todo por una inversión inicial razonable. El adaptador 3C regular y los paquetes de lúmenes específicos de GreenSpace Accent Projector permiten una instalación de renovación rápida y fácil. Para los vendedores de moda y alimentos, GreenSpace Accent Projector también se encuentra disponible con matices especiales de luz y formas LED para iluminar las prendas y los alimentos frescos que se ofrecen con la mejor luz que existe. Consulta las páginas de nuestro catálogo de Moda y alimentos para obtener más información sobre CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat y Fresh Food Champagne.

Beneficios

- Diseño sencillo y sólido
- Cobertura para todas las aplicaciones de ventas
- Flexibilidad de iluminación más allá de las aplicaciones con CDM

Características

- Controlador integrado en una carcasa compacta
- Calidad de luz Philips PerfectAccent
- Tonos de luz para moda y diseños con LED incluidos para iluminación de alimentos
- Luminaria de montaje sobre carril para reemplazo de CDM

GreenSpace Accent Projector Gen1

Aplicaciones

- Tiendas de venta minorista, en especial de moda y alimentos

Especificaciones

Tipo	ST320T (versión carril 3C)
Fuente de luz	Módulo LED no reemplazable
Potencia	14.4, 23 y 32.9W en colores de luz 830, 840 y 827 para LED17S, LED27S y LED39S
Ángulo de haz	10° (NB), 24° (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
Flujo luminoso	1700lm (para color de luz 830, PW9) 2600lm (color de la luz 827, PW9 y CRW) 3600lm (color de la luz PW9) 1750lm (para color de luz CRW, CH) 1650, 3700lm (para color de luz 827) 2700, 3900lm (para color de luz 830) 1800, 2800, 4000lm (para color de luz 840)
Temperatura de color correlacionada (CCT)	2500K (para FreshFoodChampagne CH) 2700, 3000K (para 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, FreshFoodMeat FMT) 4000K
Índice de reproducción de color	>80 (para 3000, 4000 y 2700K, FreshFoodMeat FMT) >90 (para PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, FreshFoodChampagne CH)
Desviación estándar de la correspondencia de colores (SDCM)	3 (con una tolerancia de +/- 0,005 en la medición del punto de color)
Mantenimiento lumínico con una vida útil media de *50000h	L80
Índice de fallas del equipo de control con	5%

una vida útil media de 50000h

Temperatura ambiente +25 °C

de rendimiento Tq

Intervalo de 10 a +40°C

temperaturas de funcionamiento

Controlador Incorporado

Fuente de No aplica

alimentación/datos

Tensión de red 220-240 V/50-60 Hz

Graduación de luz No disponible

Material Tubo: aluminio

Soporte: poliamida

Cubierta óptica: PMMA

Color Blanco (WH, RAL9003), negro (BK, RAL 9004), plata (SI, RAL9006)

Conexión Adaptador de carril 3C

Instalación En carril de 3 circuitos

No es posible el cableado de paso

Accesorios Estructura tipo panel (HC), faldón negro o blanco (SK).

Se puede solicitar por separado o directamente con el producto.

Versions



GreenSpace Accent Projector
ST320T luminaire

GreenSpace Accent Projector Gen1

Detalles del producto



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP04.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP05.tif



GreenSpace_Accent_Projector-ST320T_BK-DP06.tif

