



Een flexibel en betaalbaar aanbod voor de detailhandel.

GreenSpace Accent Projector gen1

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Profiteer van de voordelen van de lichtkwaliteit met de PerfectAccent van Philips en realiseer een aanzienlijke energiebesparing. Dat alles voor een schappelijke investering. De reguliere 3C-adapter van de GreenSpace Accent Projector en speciale lichtopbrengsten maakt deze ideaal voor retrofit. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is GreenSpace Accent Projector ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over PremiumColour, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

Voordelen

- Fraaie vormgeving met passieve koeling en geïntegreerde driver
- Breed toepasbaar in winkels door vele varianten in lumenoutputs in combinatie met optieken
- Geen kleurverschillen in de lichtbundel door unieke PerfectAccent reflector technologie

Kenmerken

- Driver geïntegreerd in een compacte behuizing
- PerfectAccent reflector technologie voor een optimale en uniforme bundel
- Geoptimaliseerde kleurtemperaturen om uw producten uitstekend aan te lichten dankzij Philips PremiumColour en PremiumWhite technologie
- Efficiënte LED Spot projector als alternatief voor 35W, 50W en 70W CDM-T oplossingen.

GreenSpace Accent Projector gen1

Toepassing

- Speciaalzaken met levensmiddelen of aandacht voor mode

Specificaties

Type	ST320T (uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
Lichtbron	Niet vervangbare LED-module
Vermogen	14,4, 23 en 32,9 W bij lichtkleuren 830, 840 en 827 for LED17S, LED27S en LED39S
Stralingshoek	10° (NB), 24° (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
Lichtstroom	1700 lm (voor lichtkleur 830, PW9) 2600 lm (lichtkleur 827, PW9 en CRW) 3600 lm (lichtkleur PW9) 1750 lm (voor lichtkleur CRW, CH) 1650, 3700 lm (voor lichtkleur 827) 2700, 3900 lm (voor lichtkleur 830) 1800, 2800, 4000 lm (voor lichtkleur 840)
Gecorreleerde kleurtemperatuur	2500 K (voor Fresh Food Champagne, CH) 2700, 3000 K (voor 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT) 4000K
Kleurweergave-index (CRI)	>80 (voor 3000, 4000 en 2700 K, Fresh Food Meat FMT) >90 (voor PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Champagne CH)
Standaardafwijking kleurcombinatie (SDCM)	3 (met een tolerantie van ±0,005 op de kleurpuntmeting)
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	L80 50.000 uur

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur	5% 50.000 uur
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25°C
Bereik van bedrijfstemperatuur	10 °C tot 40°C
Driver (VSA)	Geïntegreerd
Voeding	Niet van toepassing
Netspanning	220-240 V/50-60 Hz
Dimmen	Niet van toepassing
Materiaal	Buis: aluminium Uithouder: polyamide Optische lichtkap: PMMA
Kleur	Wit (WH, RAL9003), zwart (BK, RAL 9004), zilver (SI, RAL9006)
Aansluiting	3-fasen spanningsrailadapter
Installatie	Op 3-fasen spanningsrail Doorvoerbedrading niet van toepassing
Accessoires	Honingraat (HC), afscherming zwart of wit (SK). Kan afzonderlijk of samen met het product worden besteld.

Versions



GreenSpace Accent Projector gen1

Productgegevens



GreenSpace_Accent_Projector-
ST320T_BK-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Projector-
ST320T_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Projector-
ST320T_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Projector-
ST320T_BK-DP04.tif



GreenSpace_Accent_Projector-
ST320T_BK-DP05.tif



GreenSpace_Accent_Projector-
ST320T_BK-DP06.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_ST320S_BK-DP01.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n-ST320S_BK-DP02.tif

GreenSpace Accent Projector gen1

Productgegevens



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n-ST320S_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP03.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP02.tif



GreenSpace_Accent_Maxos_fusio
n_BK-DP01.tif

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur +10 °C tot +40 °C

Goedkeuring en Toepassing

IK-classificatie IK02

IP-classificatie IP 20

Algemene informatie

CE-markering CE-markering

IEC beschermingsklasse Veiligheidsklasse

II

Driver/VSA meegeleverd Ja

ENEC-markering ENEC-markering

Brandbaarheidsmarkering Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

Gloeidraadtest Temperatuur 650 °C, duur 5 s

Lichtbron vervangbaar Nee

Aantal VSA's 1 unit

Productfamiliecode ST320T

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom +/-10%

Toepassingsomstandigheden

Order Code	Full Product Name	Maximaal dimniveau	Geschikt voor willekeurig schakelen
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	-	Ja
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	-	Ja
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	-	Ja
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	-	Ja
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	-	Nee
17186500	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	Niet van toepassing	Ja
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	1%	Ja
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	1%	Ja
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	1%	Ja
17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	1%	Ja
39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	-	Ja

Regelsystemen en Dimmers

GreenSpace Accent Projector gen1

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	Nee
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	Nee
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	Nee
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	Nee
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	Nee
17186500	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	Nee

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	220-240 V
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	220-240 V
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	220-240 V
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	220-240 V
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	220 tot 240 V
17186500	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	220-240 V

Algemene informatie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Lampvoet	Type lichtkap/lens	Type lichtbron
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	120 °	-	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	LED27
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	120 °	-	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	LED27
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	120 °	-	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	LED39
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	120 °	-	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	LED39
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	120 °	-	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap	LED39
17186500	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	120 °	-	-	-

Algemene informatie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	Ja
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	Ja
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	Ja
17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	Ja
39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	220-240 V
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	220-240 V
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	220-240 V
17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	220-240 V
39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	220 tot 240 V

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek lichtbron	Lampvoet	Type lichtkap/lens	Type lichtbron
	0 PSU WB SI MTS				
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	120 °	-	-	-
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	120 °	-	-	-
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	120 °	-	-	-
17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	120 °	-	-	LED39S
39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	-	-	-	-

GreenSpace Accent Projector gen1

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype	UL-markering
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	1	Middelbrede bundel	Nee
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	1	Middelbrede bundel	Nee
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	1	Zeer brede bundel	Nee
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	1	Brede bundel	Nee
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	1	Brede bundel	Nee
17186500	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	-	Brede bundel	-

Order Code	Full Product Name	Aantal lichtbronnen	Optiektype	UL-markering
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	-	Brede bundel	-
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	-	Middelbrede bundel	-
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	-	Brede bundel	-
17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	-	Brede bundel	-
39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	-	Brede bundel	-

Initiële prestaties (conform IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële kleurweergave-index	Initiële LED-armatuur	Order Code	Full Product Name	Initiële kleurkwaliteit	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële kleurweergave-index	Initiële LED-armatuur
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W	17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W	17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W	17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W	39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	(0.45, 0.38) SDCM <3	2200 K	≥80	84,44444444444444 lm/W
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	(0.42, 0.39) SDCM<3	3000 K	≥90	101 lm/W						
17186500	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W						
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W						

GreenSpace Accent Projector gen1

Initiële prestaties (conform IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	2700 lm	23.5 W
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	2700 lm	25.5 W
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	3900 lm	31.5 W
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	3900 lm	31.5 W
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	3900 lm	38.5 W
17186500	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	2700 lm	23.5 W

Order Code	Full Product Name	Initiële lichtstroom	Initieel systeemvermogen
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	2700 lm	23.5 W
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	2700 lm	25.5 W
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	3900 lm	31.5 W
17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	3900 lm	38.5 W
39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	1900 lm	22.5 W

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Kleur
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	Silver
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	Silver
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	Silver
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	Silver
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	Silver
17186500	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	Silver

Order Code	Full Product Name	Kleur
17276300	ST320T LED27S/830 PSD-VLC WB WH	White
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	White
17280000	ST320T LED39S/830 PSD-VLC WB WH	White
17282400	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	White
39753100	ST320T LED19S/ROSE PSD-VLC WB WH	White

