



# Гибкое и доступное решение для розничной торговли

## GreenSpace Accent Projector

Благодаря семейству GreenSpace Accent торговые залы теперь могут перейти с решений на металлогалогенных ламп на светодиоды и воспользоваться преимуществами качественного освещения Philips PerfectAccent, а также значительно сократить энергопотребление при разумных начальных инвестициях. Стандартный адаптер 3С GreenSpace Accent Projector и специальный световой поток делает установку новых ламп простой и быстрой. Для магазинов модной одежды и продовольствия GreenSpace Accent Gridlight выпускается также со специальными оттенками и светодиодными схемами, чтобы преподнести одежду и свежие продукты в самом выгодном свете. Вы можете найти больше о светодиодных модулях CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat и Fresh Food Champagne на страницах наших каталогов по розничной торговле и продуктовым магазинам.

### Преимущества

- Простой и надежный дизайн
- Для розничной торговли
- Гибкость освещения выше CDM

### Характеристики

- Встроенный драйвер в компактном корпусе
- Качество света Philips PerfectAccent
- Оттенки света для магазинов одежды и светодиодные схемы для продовольственных магазинов в комплекте
- Светильник для монтажа на шинопровод для замены решений на металлогалогенных лампах

### Применение

- Продовольственные магазины и бутики модной одежды

# GreenSpace Accent Projector

## Спецификации

<b>Тип</b>	ST320T (модель с трехфазным шинопроводом)
<b>Источник света</b>	Незаменяемый светодиодный модуль
<b>Мощность</b>	14,4, 23 и 32,9 Вт с оттенками света 830, 840 и 827 для LED17S, LED27S и LED39S
<b>Угол распределения силы света</b>	10° (узкий пучок), 24° (средний пучок), 36° (широкий пучок), 60° (очень широкий пучок)
<b>Светоотдача</b>	1700 лм (для оттенка света 830, PW9) 2600 лм (оттенок света 827, PW9 и CRW) 3600 лм (оттенок света PW9) 1750 лм (для оттенка света CRW, CH) 1650, 3700 лм (для оттенка света 827) 2700, 3900 лм (для оттенка света 830) 1800, 2800, 4000 лм (для оттенка света 840)
<b>Коррелированная цветовая температура</b>	2500 К (для Fresh Food Champagne CH) 2700, 3000 К (для 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Meat FMT) 4000 К
<b>Коэффициент цветопередачи</b>	>80 (для 3000, 4000 и 2700 К, Fresh Food Meat FMT) >90 (для PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh Food Champagne CH)
<b>Стандартное отклонение совпадения цвета (SDCM)</b>	3 (с погрешностью ±0,005 при измерении цвета)
<b>Стабильность светового потока при среднем</b>	L80

<b>сроке эксплуатации*</b>	50000ч
<b>Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50000ч</b>	5%
<b>Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tc</b>	+25°C
<b>Диапазон рабочих температур</b>	От 10 до +40°C
<b>Драйвер</b>	Встроенный
<b>Источник питания/данных</b>	Не применимо
<b>Сетевое напряжение</b>	220–240 В / 50–60 Гц
<b>Уменьшение яркости света</b>	Нет данных
<b>Материал</b>	Трубка: алюминий Кронштейн: полиамид Оптический плафон: ПММА (полиметилметакрилат)
<b>Цвет</b>	Белый (WH, RAL9003), черный (BK, RAL 9004) и серебристый (SI, RAL9006)
<b>Соединение</b>	Адаптер 3-фазного шинопровода
<b>Установка</b>	На 3-фазный шинопровод Внутренняя проводка не предусмотрена
<b>Аксессуары</b>	Noneuscomb (HC), черный или белый ободок (SK). Приобретается отдельно или непосредственно с продуктом.

## Versions



Прожектор GreenSpace Accent  
ST320T luminaire



Прожектор GreenSpace Accent  
ST320T luminaire

# GreenSpace Accent Projector

## Versions



GSA PROJECTOR MAXOSFUSION



GSA PROJECTOR MAXOSFUSION



GSA PROJECTOR MAXOSFUSION



# GreenSpace Accent Projector

## Сведения о продукте



GreenSpace\_Accent\_Projector-ST320T\_BK-DP01.tif



GreenSpace\_Accent\_Projector-ST320T\_BK-DP02.tif



GreenSpace\_Accent\_Projector-ST320T\_BK-DP03.tif



GreenSpace\_Accent\_Projector-ST320T\_BK-DP04.tif



GreenSpace\_Accent\_Projector-ST320T\_BK-DP05.tif



GreenSpace\_Accent\_Projector-ST320T\_BK-DP06.tif



GreenSpace\_Accent\_Maxos\_fusion-ST320S\_BK-DP01.tif



GreenSpace\_Accent\_Maxos\_fusion-ST320S\_BK-DP02.tif

# GreenSpace Accent Projector

## Сведения о продукте



GreenSpace\_Accent\_Maxos\_fusio  
n-ST320S\_BK-DP03.tif



GreenSpace\_Accent\_Maxos\_fusio  
n\_BK-DP03.tif



GreenSpace\_Accent\_Maxos\_fusio  
n\_BK-DP02.tif



GreenSpace\_Accent\_Maxos\_fusio  
n\_BK-DP01.tif



ST315T PSU BK Greenspace  
Accent Projector mini lens detail



ST315T PSU BK Greenspace  
Accent Projector mini front view



ST315T BK Greenspace accent  
Projector mini + ST710Z BD BK  
Barndoor



ST315T PSU BK Greenspace  
Accent Projector mini side view

# GreenSpace Accent Projector

## Сведения о продукте



ST315T PSU BK Greenspace  
Accent Projector mini back view  
hinge detail



ST315T PSU WH Greenspace  
Accent Projector mini side view



ST315T PSU WH Greenspace  
Accent Projector mini front view



ST315T PSU WH Greenspace  
Accent Projector mini back view  
hinge detail



ST315T PSU WH Greenspace  
Accent Projector mini lens detail



ST315T PSU SI Greenspace Accent  
Projector mini lens detail



ST315T PSU SI Greenspace Accent  
Projector mini side view



ST315T PSU SI Greenspace Accent  
Projector mini front view

# GreenSpace Accent Projector

## Сведения о продукте



ST315T PSU SI Greenspace Accent  
Projector mini back view hinge  
detail

### Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды +10 to +40 °C

### Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK02

Код защиты от проникновения IP20

### Общая информация

Маркировка CE CE mark

Драйвер в комплекте Yes

Метка ENEC ENEC mark

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки Температура 650°C, продолжительность 5 с

Сменный источник света No

Количество единиц ПРА 1 unit

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимое отклонение светового потока +/-10%

### Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень	
		уменьшения яркости света	Подходит для случайного переключения
910500459366	ST320T LED19S/FMT PSU MB WH	-	Да
910500459368	ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH	-	Да
910500459370	ST320T LED17S/827 PSU MB WH	-	Да
910500459371	ST320T LED17S/830 PSU MB WH	-	Да
910500459372	ST320T LED17S/840 PSU MB WH	-	Да
910500459373	ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	-	Да
910500459374	ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH	-	Да
910500459376	ST320T LED27S/827 PSU MB WH	-	Да
910500459378	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	-	Да
910500459379	ST320T LED27S/840 PSU MB WH	-	Да
910500459380	ST320T LED27S/840 PSU WB WH	-	Да
910500459381	ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	-	Да
910500459384	ST320T LED20S/PW930 PSU NB WH	-	Да
910500459386	ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	-	Да
910500459387	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	-	Да
910500459388	ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	-	Да
910500459393	ST320T LED39S/830 PSU WB WH	-	Да
910500459394	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	-	Да
910500459397	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	-	Да
910500459401	ST320T LED39S/PW930 PSU WB WH	-	Да
910500459710	ST320T LED27S/830 PSU WB WH MTS	Not applicable	Да
910500459716	ST320T LED27S/840 PSU WB WH MTS	Not applicable	Да
910500459783	ST320T LED27S/827 PSD-VLC WB WH	1%	Да
910500459785	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	1%	Да
910500459786	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	1%	Да
910500459787	ST320T LED39S/827 PSD-VLC WB WH	1%	Да
910500459790	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	1%	Да
910500465318	ST320T LED17S/CH PSU WB WH	-	Да
910500465412	ST320T LED49S/830 PSU MB WH	-	Да
910500465413	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH	-	Да
910500465414	ST320T LED49S/827 PSU MB WH	-	Да
910500465710	ST320T LED39S/PC930 PSU WB BK	-	Да
910500459367	ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK	-	Да
910500459369	ST320T LED27S/PW930 PSU MB BK	-	Да
910500459389	ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	-	Да

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень	
		уменьшения яркости света	Подходит для случайного переключения
910500459391	ST320T LED39S/830 PSU WB BK	-	Да
910500459395	ST320T LED39S/840 PSU WB BK	-	Да
910500459398	ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK	-	Да
910500459711	ST320T LED27S/830 PSU WB BK MTS	Not applicable	Да
910500459717	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	Not applicable	Да
910500465291	ST320T LED27S/ROSE PSU WB BK	-	Да
910500465415	ST320T LED49S/830 PSD-VLC MB BK	-	Да
910500465416	ST320T LED49S/840 PSU WB BK	-	Да
910500459377	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	-	Да
910500459382	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	-	Да
910500459383	ST320T LED20S/PW930 PSU NB SI	-	Да
910500459385	ST320T LED27S/PW930 PSU WB SI	-	Да
910500459390	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	-	Да
910500459392	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	-	Да
910500459396	ST320T LED39S/840 PSU WB SI	-	Да
910500459399	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	-	Да
910500459712	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	Not applicable	Да
910500459718	ST320T LED27S/840 PSU WB SI MTS	Not applicable	Да
910500465417	ST320T LED49S/840 PSD-VLC WB SI	-	Да
910500459795	ST320S LED27S/827 PSU MB WH	-	Да
910500459797	ST320S LED27S/830 PSU MB WH	-	Да
910500459798	ST320S LED27S/840 PSU MB WH	-	Да
910500459799	ST320S LED27S/840 PSU WB WH	-	Да
910500459801	ST320S LED27S/CRW PSU MB WH	-	Да
910500459804	ST320S LED27S/PW930 PSU MB WH	-	Да
910500459807	ST320S LED20S/PW930 PSU NB WH	-	Да
910500459809	ST320S LED39S/827 PSU VWB WH	-	Да
910500459810	ST320S LED39S/827 PSU WB WH	-	Да
910500459811	ST320S LED39S/830 PSU VWB WH	-	Да
910500459816	ST320S LED39S/830 PSU WB WH	-	Да
910500459817	ST320S LED39S/840 PSU VWB WH	-	Да
910500459820	ST320S LED39S/840 PSU WB WH	-	Да
910500459823	ST320S LED39S/PW930 PSU WB WH	-	Да
910500459796	ST320S LED27S/830 PSU MB SI	-	Да
910500459803	ST320S LED27S/PW930 PSU MB SI	-	Да
910500459806	ST320S LED20S/PW930 PSU NB SI	-	Да
910500459808	ST320S LED27S/PW930 PSU WB SI	-	Да
910500459813	ST320S LED39S/830 PSU VWB SI	-	Да
910500459815	ST320S LED39S/830 PSU WB SI	-	Да
910500459819	ST320S LED39S/840 PSU WB SI	-	Да
910500459822	ST320S LED39S/PW930 PSU WB SI	-	Да
910500459802	ST320S LED27S/PW930 PSU MB BK	-	Да
910500459805	ST320S LED20S/PW930 PSU NB BK	-	Да
910500459812	ST320S LED39S/830 PSU VWB BK	-	Да
910500459814	ST320S LED39S/830 PSU WB BK	-	Да
910500459818	ST320S LED39S/840 PSU WB BK	-	Да
910500459821	ST320S LED39S/PW930 PSU WB BK	-	Да
910500465626	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	-	Не применимо
910500465627	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	-	Не применимо
910500465629	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	-	Не применимо

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень	
		уменьшения яркости света	Подходит для случайного переключения
910500465631	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK	-	Не применимо
910500465633	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	-	Не применимо
910500465634	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	-	Не применимо
910500465636	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	-	Не применимо
910500465637	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	-	Не применимо
910500465638	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	-	Не применимо
910500465639	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	-	Не применимо
910500465640	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	-	Не применимо
910500465641	ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	-	Не применимо
910500465643	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	-	Не применимо
910500465645	ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	-	Не применимо
910500465628	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	-	Не применимо
910500465632	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	-	Не применимо
910500465635	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	-	Не применимо
910500465642	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	Not applicable	Не применимо
910500465644	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	-	Не применимо
910500465630	ST315T LED27S/FR PSU FR24 SI	-	Не применимо

## Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света	Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910500459366	ST320T LED19S/FMT PSU MB WH	No	910500465412	ST320T LED49S/830 PSU MB WH	No
910500459368	ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH	No	910500465413	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH	Yes
910500459370	ST320T LED17S/827 PSU MB WH	No	910500465414	ST320T LED49S/827 PSU MB WH	No
910500459371	ST320T LED17S/830 PSU MB WH	No	910500465710	ST320T LED39S/PC930 PSU WB BK	No
910500459372	ST320T LED17S/840 PSU MB WH	No	910500459367	ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK	No
910500459373	ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	No	910500459369	ST320T LED27S/PW930 PSU MB BK	No
910500459374	ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH	No	910500459389	ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	No
910500459376	ST320T LED27S/827 PSU MB WH	No	910500459391	ST320T LED39S/830 PSU WB BK	No
910500459378	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	No	910500459395	ST320T LED39S/840 PSU WB BK	No
910500459379	ST320T LED27S/840 PSU MB WH	No	910500459398	ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK	No
910500459380	ST320T LED27S/840 PSU WB WH	No	910500459711	ST320T LED27S/830 PSU WB BK MTS	No
910500459381	ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	No	910500459717	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	No
910500459384	ST320T LED20S/PW930 PSU NB WH	No	910500465291	ST320T LED27S/ROSE PSU WB BK	No
910500459386	ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	No	910500465415	ST320T LED49S/830 PSD-VLC MB BK	Yes
910500459387	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	No	910500465416	ST320T LED49S/840 PSU WB BK	No
910500459388	ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	No	910500459377	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	No
910500459393	ST320T LED39S/830 PSU WB WH	No	910500459382	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	No
910500459394	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	No	910500459383	ST320T LED20S/PW930 PSU NB SI	No
910500459397	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	No	910500459385	ST320T LED27S/PW930 PSU WB SI	No
910500459401	ST320T LED39S/PW930 PSU WB WH	No	910500459390	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	No
910500459710	ST320T LED27S/830 PSU WB WH MTS	No	910500459392	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	No
910500459716	ST320T LED27S/840 PSU WB WH MTS	No	910500459396	ST320T LED39S/840 PSU WB SI	No
910500459783	ST320T LED27S/827 PSD-VLC WB WH	Yes	910500459399	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	No
910500459785	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	Yes	910500459712	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	No
910500459786	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	Yes	910500459718	ST320T LED27S/840 PSU WB SI MTS	No
910500459787	ST320T LED39S/827 PSD-VLC WB WH	Yes	910500465417	ST320T LED49S/840 PSD-VLC WB SI	Yes
910500459790	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	Yes	910500459795	ST320S LED27S/827 PSU MB WH	No
910500465318	ST320T LED17S/CH PSU WB WH	No	910500459797	ST320S LED27S/830 PSU MB WH	No

## GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910500459798	ST320S LED27S/840 PSU MB WH	No
910500459799	ST320S LED27S/840 PSU WB WH	No
910500459801	ST320S LED27S/CRW PSU MB WH	No
910500459804	ST320S LED27S/PW930 PSU MB WH	No
910500459807	ST320S LED20S/PW930 PSU NB WH	No
910500459809	ST320S LED39S/827 PSU VWB WH	No
910500459810	ST320S LED39S/827 PSU WB WH	No
910500459811	ST320S LED39S/830 PSU VWB WH	No
910500459816	ST320S LED39S/830 PSU WB WH	No
910500459817	ST320S LED39S/840 PSU VWB WH	No
910500459820	ST320S LED39S/840 PSU WB WH	No
910500459823	ST320S LED39S/PW930 PSU WB WH	No
910500459796	ST320S LED27S/830 PSU MB SI	No
910500459803	ST320S LED27S/PW930 PSU MB SI	No
910500459806	ST320S LED20S/PW930 PSU NB SI	No
910500459808	ST320S LED27S/PW930 PSU WB SI	No
910500459813	ST320S LED39S/830 PSU VWB SI	No
910500459815	ST320S LED39S/830 PSU WB SI	No
910500459819	ST320S LED39S/840 PSU WB SI	No
910500459822	ST320S LED39S/PW930 PSU WB SI	No
910500459802	ST320S LED27S/PW930 PSU MB BK	No
910500459805	ST320S LED20S/PW930 PSU NB BK	No
910500459812	ST320S LED39S/830 PSU VWB BK	No

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910500459814	ST320S LED39S/830 PSU WB BK	No
910500459818	ST320S LED39S/840 PSU WB BK	No
910500459821	ST320S LED39S/PW930 PSU WB BK	No
910500465626	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	No
910500465627	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	No
910500465629	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	No
910500465631	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK	No
910500465633	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	No
910500465634	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	No
910500465636	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	No
910500465637	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	Yes
910500465638	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	No
910500465639	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	No
910500465640	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	No
910500465641	ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	No
910500465643	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	No
910500465645	ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	No
910500465628	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	No
910500465632	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	No
910500465635	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	No
910500465642	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	No
910500465644	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	No
910500465630	ST315T LED27S/FR PSU FR24 SI	No

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение
910500459366	ST320T LED19S/FMT PSU MB WH	220-240 V
910500459368	ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH	220-240 V
910500459370	ST320T LED17S/827 PSU MB WH	220-240 V
910500459371	ST320T LED17S/830 PSU MB WH	220-240 V
910500459372	ST320T LED17S/840 PSU MB WH	220-240 V
910500459373	ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	220-240 V
910500459374	ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH	220-240 V
910500459376	ST320T LED27S/827 PSU MB WH	220-240 V
910500459378	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	220-240 V
910500459379	ST320T LED27S/840 PSU MB WH	220-240 V
910500459380	ST320T LED27S/840 PSU WB WH	220-240 V
910500459381	ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	220-240 V
910500459384	ST320T LED20S/PW930 PSU NB WH	220-240 V
910500459386	ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	220-240 V
910500459387	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	220-240 V
910500459388	ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	220-240 V
910500459393	ST320T LED39S/830 PSU WB WH	220-240 V
910500459394	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	220-240 V
910500459397	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	220-240 V
910500459401	ST320T LED39S/PW930 PSU WB WH	220-240 V
910500459710	ST320T LED27S/830 PSU WB WH MTS	220-240 V
910500459716	ST320T LED27S/840 PSU WB WH MTS	220-240 V
910500459783	ST320T LED27S/827 PSD-VLC WB WH	220-240 V
910500459785	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	220-240 V

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение
910500459786	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	220-240 V
910500459787	ST320T LED39S/827 PSD-VLC WB WH	220-240 V
910500459790	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	220-240 V
910500465318	ST320T LED17S/CH PSU WB WH	220-240 V
910500465412	ST320T LED49S/830 PSU MB WH	220-240 V
910500465413	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH	220-240 V
910500465414	ST320T LED49S/827 PSU MB WH	220-240 V
910500465710	ST320T LED39S/PC930 PSU WB BK	220-240 V
910500459367	ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK	220-240 V
910500459369	ST320T LED27S/PW930 PSU MB BK	220-240 V
910500459389	ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	220-240 V
910500459391	ST320T LED39S/830 PSU WB BK	220-240 V
910500459395	ST320T LED39S/840 PSU WB BK	220-240 V
910500459398	ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK	220-240 V
910500459711	ST320T LED27S/830 PSU WB BK MTS	220-240 V
910500459717	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	220-240 V
910500465291	ST320T LED27S/ROSE PSU WB BK	220 to 240 V
910500465415	ST320T LED49S/830 PSD-VLC MB BK	220-240 V
910500465416	ST320T LED49S/840 PSU WB BK	220-240 V
910500459377	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	220-240 V
910500459382	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	220-240 V
910500459383	ST320T LED20S/PW930 PSU NB SI	220-240 V
910500459385	ST320T LED27S/PW930 PSU WB SI	220-240 V
910500459390	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	220-240 V

## GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение
910500459392	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	220-240 V
910500459396	ST320T LED39S/840 PSU WB SI	220-240 V
910500459399	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	220-240 V
910500459712	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	220-240 V
910500459718	ST320T LED27S/840 PSU WB SI MTS	220-240 V
910500465417	ST320T LED49S/840 PSD-VLC WB SI	220-240 V
910500459795	ST320S LED27S/827 PSU MB WH	220-240 V
910500459797	ST320S LED27S/830 PSU MB WH	220-240 V
910500459798	ST320S LED27S/840 PSU MB WH	220-240 V
910500459799	ST320S LED27S/840 PSU WB WH	220-240 V
910500459801	ST320S LED27S/CRW PSU MB WH	220-240 V
910500459804	ST320S LED27S/PW930 PSU MB WH	220-240 V
910500459807	ST320S LED20S/PW930 PSU NB WH	220-240 V
910500459809	ST320S LED39S/827 PSU VWB WH	220-240 V
910500459810	ST320S LED39S/827 PSU WB WH	220-240 V
910500459811	ST320S LED39S/830 PSU VWB WH	220-240 V
910500459816	ST320S LED39S/830 PSU WB WH	220-240 V
910500459817	ST320S LED39S/840 PSU VWB WH	220-240 V
910500459820	ST320S LED39S/840 PSU WB WH	220-240 V
910500459823	ST320S LED39S/PW930 PSU WB WH	220-240 V
910500459796	ST320S LED27S/830 PSU MB SI	220-240 V
910500459803	ST320S LED27S/PW930 PSU MB SI	220-240 V
910500459806	ST320S LED20S/PW930 PSU NB SI	220-240 V
910500459808	ST320S LED27S/PW930 PSU WB SI	220-240 V
910500459813	ST320S LED39S/830 PSU VWB SI	220-240 V
910500459815	ST320S LED39S/830 PSU WB SI	220-240 V
910500459819	ST320S LED39S/840 PSU WB SI	220-240 V

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение
910500459822	ST320S LED39S/PW930 PSU WB SI	220-240 V
910500459802	ST320S LED27S/PW930 PSU MB BK	220-240 V
910500459805	ST320S LED20S/PW930 PSU NB BK	220-240 V
910500459812	ST320S LED39S/830 PSU VWB BK	220-240 V
910500459814	ST320S LED39S/830 PSU WB BK	220-240 V
910500459818	ST320S LED39S/840 PSU WB BK	220-240 V
910500459821	ST320S LED39S/PW930 PSU WB BK	220-240 V
910500465626	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	220 to 240 V
910500465627	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	220 to 240 V
910500465629	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	220 to 240 V
910500465631	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK	220 to 240 V
910500465633	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	220 to 240 V
910500465634	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	220 to 240 V
910500465636	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	220 to 240 V
910500465637	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	220 to 240 V
910500465638	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	220 to 240 V
910500465639	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	220 to 240 V
910500465640	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	220 to 240 V
910500465641	ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	220 to 240 V
910500465643	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	220 to 240 V
910500465645	ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	220 to 240 V
910500465628	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	220 to 240 V
910500465632	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	220 to 240 V
910500465635	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	220 to 240 V
910500465642	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	220 to 240 V
910500465644	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	220 to 240 V
910500465630	ST315T LED27S/FR PSU FR24 SI	220 to 240 V

### Общая информация (1/2)

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Класс защиты по МЭК	Тип оптического потолка/ линзы
		Цоколь	МЭК		
910500459366	ST320T LED19S/FMT PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM
910500459368	ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM
910500459370	ST320T LED17S/827 PSU MB WH	120 °	-	-	PM
910500459371	ST320T LED17S/830 PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM
910500459372	ST320T LED17S/840 PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Класс защиты по МЭК	Тип оптического потолка/ линзы
		Цоколь	МЭК		
910500459373	ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM
910500459374	ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM
910500459376	ST320T LED27S/827 PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM
910500459378	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM
910500459379	ST320T LED27S/840 PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM

## GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Класс защиты по МЭК		Тип оптического плафона/ линзы
		120 °	Цоколь	МЭК	безопасности II	
910500459380	ST320T LED27S/840 PSU WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459381	ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459384	ST320T LED20S/PW930 PSU NB WH	120 °	-	Класс безопасности II	G	
910500459386	ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459387	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459388	ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459393	ST320T LED39S/830 PSU WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459394	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459397	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459401	ST320T LED39S/PW930 PSU WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459710	ST320T LED27S/830 PSU WB WH MTS	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459716	ST320T LED27S/840 PSU WB WH MTS	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459783	ST320T LED27S/827 PSD-VLC WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459785	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Класс защиты по МЭК		Тип оптического плафона/ линзы
		120 °	Цоколь	МЭК	безопасности II	
910500459786	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459787	ST320T LED39S/827 PSD-VLC WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459790	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500465318	ST320T LED17S/CH PSU WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500465412	ST320T LED49S/830 PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500465413	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500465414	ST320T LED49S/827 PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500465710	ST320T LED39S/PC930 PSU WB BK	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459367	ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK	120 °	-	Класс безопасности II	G	
910500459369	ST320T LED27S/PW930 PSU MB BK	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459389	ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459391	ST320T LED39S/830 PSU WB BK	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459395	ST320T LED39S/840 PSU WB BK	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459398	ST320T LED39S/	120 °	-	Класс безопасности II	PM	

## GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Класс защиты по МЭК		Тип оптического потолка/ линзы
		Цоколь	МЭК	Цоколь	МЭК	
	PW930 PSU WB BK					
910500459711	ST320T LED27S/830 PSU WB BK MTS	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459717	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500465291	ST320T LED27S/ ROSE PSU WB BK	-	-	Класс безопасности II	-	
910500465415	ST320T LED49S/830 PSD-VLC MB BK	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500465416	ST320T LED49S/840 PSU WB BK	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459377	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459382	ST320T LED27S/ PW930 PSU MB SI	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459383	ST320T LED20S/ PW930 PSU NB SI	120 °	-	Класс безопасности II	G	
910500459385	ST320T LED27S/ PW930 PSU WB SI	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459390	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459392	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459396	ST320T LED39S/840 PSU WB SI	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459399	ST320T LED39S/	120 °	-	Класс безопасности II	PM	

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Класс защиты по МЭК		Тип оптического потолка/ линзы
		Цоколь	МЭК	Цоколь	МЭК	
	PW930 PSU WB SI					
910500459712	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459718	ST320T LED27S/840 PSU WB SI MTS	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500465417	ST320T LED49S/840 PSD-VLC WB SI	120 °	-	Класс безопасности II	PM	
910500459795	ST320S LED27S/827 PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459797	ST320S LED27S/830 PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459798	ST320S LED27S/840 PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459799	ST320S LED27S/840 PSU WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459801	ST320S LED27S/CRW PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459804	ST320S LED27S/ PW930 PSU MB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459807	ST320S LED20S/ PW930 PSU NB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459809	ST320S LED39S/827 PSU VWB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459810	ST320S LED39S/827 PSU WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	
910500459811	ST320S LED39S/830 PSU VWB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-	

## GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Тип оптического плафона/линзы	
		120 °	Цоколь	Класс защиты по МЭК	Класс защиты по безопасности II
910500459816	ST320S LED39S/830 PSU WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459817	ST320S LED39S/840 PSU VWB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459820	ST320S LED39S/840 PSU WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459823	ST320S LED39S/ PW930 PSU WB WH	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459796	ST320S LED27S/830 PSU MB SI	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459803	ST320S LED27S/ PW930 PSU MB SI	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459806	ST320S LED20S/ PW930 PSU NB SI	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459808	ST320S LED27S/ PW930 PSU WB SI	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459813	ST320S LED39S/830 PSU VWB SI	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459815	ST320S LED39S/830 PSU WB SI	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459819	ST320S LED39S/840 PSU WB SI	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459822	ST320S LED39S/ PW930 PSU WB SI	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459802	ST320S LED27S/ PW930 PSU MB BK	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459805	ST320S LED20S/ PW930 PSU FR30 BK	120 °	-	Класс безопасности II	-

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Тип оптического плафона/линзы	
		120 °	Цоколь	Класс защиты по МЭК	Класс защиты по безопасности I/II
910500459812	ST320S LED39S/830 PSU VWB BK	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459814	ST320S LED39S/830 PSU WB BK	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459818	ST320S LED39S/840 PSU WB BK	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500459821	ST320S LED39S/ PW930 PSU WB BK	120 °	-	Класс безопасности II	-
910500465626	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465627	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465629	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465631	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465633	ST315T LED20S/ PW930 PSU FR12 BK	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465634	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR18 BK	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465636	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR24 BK	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465637	ST315T LED27S/ PW930 PSD FR24 BK	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465638	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR30 BK	120 °	-	Класс безопасности I	PM

## GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Тип оптического потолка/линзы	
		Цоколь	МЭК	Класс защиты по безопасности I	PM
910500465639	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465640	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465641	ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465643	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465645	ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465628	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	120 °	-	Класс безопасности I	PM

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Тип оптического потолка/линзы	
		Цоколь	МЭК	Класс защиты по безопасности I	PM
910500465632	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465635	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465642	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465644	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	120 °	-	Класс безопасности I	PM
910500465630	ST315T LED27S/FR PSU FR24 SI	120 °	-	Класс безопасности I	PM

### Общая информация (2/2)

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности	Аксессуары для противобликового		Код лампового семейства	Количество источников света	Тип оптики	Код семейства продуктов	
			ПРА	щитка				Тип оптики	Метка UL
910500459366	ST320T LED19S/FMT PSU MB WH	F	-	-	LED19	1	MB	ST320T	-
910500459368	ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH	F	-	-	LED27	1	MB	ST320T	-
910500459370	ST320T LED17S/827 PSU MB WH	F	-	-	LED17	1	MB	ST320T	-
910500459371	ST320T LED17S/830 PSU MB WH	F	-	-	LED17	1	MB	ST320T	-
910500459372	ST320T LED17S/840 PSU MB WH	F	-	-	LED17	1	MB	ST320T	-
910500459373	ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	F	-	-	LED17	1	MB	ST320T	-
910500459374	ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH	F	-	-	LED17	1	MB	ST320T	-
910500459376	ST320T LED27S/827 PSU MB WH	F	-	-	LED27	1	MB	ST320T	-
910500459378	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	F	-	-	LED27	1	MB	ST320T	-
910500459379	ST320T LED27S/840 PSU MB WH	F	-	-	LED27	1	MB	ST320T	-
910500459380	ST320T LED27S/840 PSU WB WH	F	-	-	LED27	1	WB	ST320T	-
910500459381	ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	F	-	-	LED27	1	MB	ST320T	-
910500459384	ST320T LED20S/PW930 PSU NB WH	F	-	-	LED20	1	NB	ST320T	-
910500459386	ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	F	-	-	LED39	1	VWB	ST320T	-
910500459387	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	F	-	-	LED39	1	WB	ST320T	-
910500459388	ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	F	-	-	LED39	1	VWB	ST320T	-
910500459393	ST320T LED39S/830 PSU WB WH	F	-	-	LED39	1	WB	ST320T	-
910500459394	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	F	-	-	LED39	1	VWB	ST320T	-
910500459397	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	F	-	-	LED39	1	WB	ST320T	-
910500459401	ST320T LED39S/PW930 PSU WB WH	F	-	-	LED39	1	WB	ST320T	-

## GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности	Аксессуары для противобликового		Код лампового семейства	Количество источников света		Тип оптики	Код семейства продуктов	
			ПРА	щитка		света	света		Тип оптики	Метка UL
910500459710	ST320T LED27S/830 PSU WB WH MTS	F	-	-	-	-	-	WB	ST320T	-
910500459716	ST320T LED27S/840 PSU WB WH MTS	F	-	-	-	-	-	WB	ST320T	-
910500459783	ST320T LED27S/827 PSD-VLC WB WH	F	-	-	-	-	-	WB	ST320T	-
910500459785	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	F	-	-	-	-	-	WB	ST320T	-
910500459786	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	F	-	-	-	-	-	MB	ST320T	-
910500459787	ST320T LED39S/827 PSD-VLC WB WH	F	-	-	-	-	-	WB	ST320T	-
910500459790	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	F	-	-	LED39S	-	-	WB	ST320T	-
910500465318	ST320T LED17S/CH PSU WB WH	F	-	-	LED17	-	-	WB	ST320T	-
910500465412	ST320T LED49S/830 PSU MB WH	F	-	-	LED49S	-	-	MB	ST320T	-
910500465413	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH	F	-	-	LED49S	-	-	MB	ST320T	-
910500465414	ST320T LED49S/827 PSU MB WH	F	-	-	LED49S	-	-	MB	ST320T	-
910500465710	ST320T LED39S/PC930 PSU WB BK	F	-	-	-	-	-	WB	ST320T	-
910500459367	ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK	F	-	-	LED20	1	-	NB	ST320T	-
910500459369	ST320T LED27S/PW930 PSU MB BK	F	-	-	LED27	1	-	MB	ST320T	-
910500459389	ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	F	-	-	LED39	1	-	VWB	ST320T	-
910500459391	ST320T LED39S/830 PSU WB BK	F	-	-	LED39	1	-	WB	ST320T	-
910500459395	ST320T LED39S/840 PSU WB BK	F	-	-	LED39	1	-	WB	ST320T	-
910500459398	ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK	F	-	-	LED39	1	-	WB	ST320T	-
910500459711	ST320T LED27S/830 PSU WB BK MTS	F	-	-	-	-	-	WB	ST320T	-
910500459717	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	F	-	-	-	-	-	WB	ST320T	-
910500465291	ST320T LED27S/ROSE PSU WB BK	F	-	-	-	-	-	WB	ST320T	-
910500465415	ST320T LED49S/830 PSD-VLC MB BK	F	-	-	LED49S	-	-	MB	ST320T	-
910500465416	ST320T LED49S/840 PSU WB BK	F	-	-	LED49S	-	-	WB	ST320T	-
910500459377	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	F	-	-	LED27	1	-	MB	ST320T	-
910500459382	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	F	-	-	LED27	1	-	MB	ST320T	-
910500459383	ST320T LED20S/PW930 PSU NB SI	F	-	-	LED20	1	-	NB	ST320T	-
910500459385	ST320T LED27S/PW930 PSU WB SI	F	-	-	LED27	1	-	WB	ST320T	-
910500459390	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	F	-	-	LED39	1	-	VWB	ST320T	-
910500459392	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	F	-	-	LED39	1	-	WB	ST320T	-
910500459396	ST320T LED39S/840 PSU WB SI	F	-	-	LED39	1	-	WB	ST320T	-
910500459399	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	F	-	-	LED39	1	-	WB	ST320T	-
910500459712	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	F	-	-	-	-	-	WB	ST320T	-
910500459718	ST320T LED27S/840 PSU WB SI MTS	F	-	-	-	-	-	WB	ST320T	-
910500465417	ST320T LED49S/840 PSD-VLC WB SI	F	-	-	LED49S	-	-	WB	ST320T	-
910500459795	ST320S LED27S/827 PSU MB WH	F	-	-	-	-	-	MB	ST320S	-
910500459797	ST320S LED27S/830 PSU MB WH	F	-	-	-	-	-	MB	ST320S	-
910500459798	ST320S LED27S/840 PSU MB WH	F	-	-	-	-	-	MB	ST320S	-
910500459799	ST320S LED27S/840 PSU WB WH	F	-	-	-	-	-	WB	ST320S	-
910500459801	ST320S LED27S/CRW PSU MB WH	F	-	-	-	-	-	MB	ST320S	-
910500459804	ST320S LED27S/PW930 PSU MB WH	F	-	-	-	-	-	MB	ST320S	-
910500459807	ST320S LED20S/PW930 PSU NB WH	F	-	-	-	-	-	NB	ST320S	-

## GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Знак пожароопасности	Аксессуары для противобликового		Код лампового семейства	Количество источников света	Тип оптики	Код семейства	
			ПРА	щитка				продуктов	Метка UL
910500459809	ST320S LED39S/827 PSU VWB WH	F	-	-	-	-	VWB	ST320S	-
910500459810	ST320S LED39S/827 PSU WB WH	F	-	-	-	-	WB	ST320S	-
910500459811	ST320S LED39S/830 PSU VWB WH	F	-	-	-	-	VWB	ST320S	-
910500459816	ST320S LED39S/830 PSU WB WH	F	-	-	-	-	WB	ST320S	-
910500459817	ST320S LED39S/840 PSU VWB WH	F	-	-	-	-	VWB	ST320S	-
910500459820	ST320S LED39S/840 PSU WB WH	F	-	-	-	-	WB	ST320S	-
910500459823	ST320S LED39S/PW930 PSU WB WH	F	-	-	-	-	WB	ST320S	-
910500459796	ST320S LED27S/830 PSU MB SI	F	-	-	-	-	MB	ST320S	-
910500459803	ST320S LED27S/PW930 PSU MB SI	F	-	-	-	-	MB	ST320S	-
910500459806	ST320S LED20S/PW930 PSU NB SI	F	-	-	-	-	NB	ST320S	-
910500459808	ST320S LED27S/PW930 PSU WB SI	F	-	-	-	-	WB	ST320S	-
910500459813	ST320S LED39S/830 PSU VWB SI	F	-	-	-	-	VWB	ST320S	-
910500459815	ST320S LED39S/830 PSU WB SI	F	-	-	-	-	WB	ST320S	-
910500459819	ST320S LED39S/840 PSU WB SI	F	-	-	-	-	WB	ST320S	-
910500459822	ST320S LED39S/PW930 PSU WB SI	F	-	-	-	-	WB	ST320S	-
910500459802	ST320S LED27S/PW930 PSU MB BK	F	-	-	-	-	MB	ST320S	-
910500459805	ST320S LED20S/PW930 PSU NB BK	F	-	-	-	-	NB	ST320S	-
910500459812	ST320S LED39S/830 PSU VWB BK	F	-	-	-	-	VWB	ST320S	-
910500459814	ST320S LED39S/830 PSU WB BK	F	-	-	-	-	WB	ST320S	-
910500459818	ST320S LED39S/840 PSU WB BK	F	-	-	-	-	WB	ST320S	-
910500459821	ST320S LED39S/PW930 PSU WB BK	F	-	-	-	-	WB	ST320S	-
910500465626	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	F	-	-	-	-	MB	ST315T	-
910500465627	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	NO	-	-	-	-	MB	ST315T	-
910500465629	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	NO	-	-	-	-	MB	ST315T	-
910500465631	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK	NO	-	-	-	-	MB	ST315T	-
910500465633	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	NO	-	-	-	-	NB	ST315T	-
910500465634	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	NO	-	-	-	-	NB	ST315T	-
910500465636	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	NO	-	-	-	-	MB	ST315T	-
910500465637	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	NO	-	-	-	-	MB	ST315T	-
910500465638	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	NO	-	-	-	-	MB	ST315T	-
910500465639	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	NO	-	-	-	-	MB	ST315T	-
910500465640	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	NO	-	-	-	-	WB	ST315T	-
910500465641	ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	NO	-	-	-	-	MB	ST315T	-
910500465643	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	NO	-	-	-	-	NB	ST315T	-
910500465645	ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	NO	-	-	-	-	MB	ST315T	-
910500465628	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	NO	-	-	-	-	MB	ST315T	-
910500465632	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	NO	-	-	-	-	NB	ST315T	-
910500465635	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	NO	-	-	-	-	MB	ST315T	-
910500465642	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	NO	-	No	-	No	MB	ST315T	-
910500465644	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	NO	-	-	-	-	MB	ST315T	-
910500465630	ST315T LED27S/FR PSU FR24 SI	NO	-	-	-	-	MB	ST315T	-

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (1/2)

# GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Начальная цветовая температура	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная эффективность освещения светодиода	Order Code	Full Product Name	Начальная цветовая температура	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная эффективность освещения светодиода
910500459366	ST320T LED19S/ FMT PSU MB WH	(0.40, 0.33)	3000 K	≥85	70,37037037037037 lm/W	910500459381	ST320T LED27S/ CRW PSU MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥95	67,5 lm/W
910500459368	ST320T LED27S/ PW930 PSU MB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W	910500459384	ST320T LED20S/ PW930 PSU NB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	93,02325581395348 lm/W
910500459370	ST320T LED17S/ 827 PSU MB WH	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	114,58333333333333 lm/W	910500459386	ST320T LED39S/ 827 PSU VWB WH	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	119,04761904761905 lm/W
910500459371	ST320T LED17S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	118,05555555555556 lm/W	910500459387	ST320T LED39S/ 827 PSU WB WH	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	119,04761904761905 lm/W
910500459372	ST320T LED17S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	125 lm/W	910500459388	ST320T LED39S/ 830 PSU VWB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
910500459373	ST320T LED17S/ CRW PSU MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥95	66,66666666666667 lm/W	910500459393	ST320T LED39S/ 830 PSU WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
910500459374	ST320T LED17S/ PW930 PSU MB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	102,40963855421685 lm/W	910500459394	ST320T LED39S/ 840 PSU VWB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	120,63492063492063 lm/W
910500459376	ST320T LED27S/ 827 PSU MB WH	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	110,63829787234043 lm/W	910500459397	ST320T LED39S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	120,63492063492063 lm/W
910500459378	ST320T LED27S/ 830 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W	910500459401	ST320T LED39S/ PW930 PSU WB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W
910500459379	ST320T LED27S/ 840 PSU MB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W	910500459710	ST320T LED27S/ 830 PSU WB WH MTS	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
910500459380	ST320T LED27S/ 840 PSU WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W						

# GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная эффективность освещения светодиода	Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная эффективность освещения светодиода
910500459716	ST320T LED27S/840 PSU WB WH MTS	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W	910500465414	ST320T LED49S/827 PSU MB WH	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	118,75 lm/W
910500459783	ST320T LED27S/827 PSD-VLC WB WH	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	110,63829787234043 lm/W	910500465710	ST320T LED39S/PC930 PSU WB BK	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	95,1219512195122 lm/W
910500459785	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W	910500459367	ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	93,02325581395348 lm/W
910500459786	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W	910500459369	ST320T LED27S/PW930 PSU MB BK	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W
910500459787	ST320T LED39S/827 PSD-VLC WB WH	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	119,04761904761905 lm/W	910500459389	ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
910500459790	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W	910500459391	ST320T LED39S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W
910500465318	ST320T LED17S/CH PSU WB WH	(0.46, 0.39)	2700 K	≥90	114,58333333333333 lm/W	910500459395	ST320T LED39S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	120,63492063492063 lm/W
910500465412	ST320T LED49S/830 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	122,5 lm/W	910500459398	ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W
910500465413	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH	(0.45, 0.41)	2700 K	≥80	118,75 lm/W	910500459711	ST320T LED27S/830 PSU WB BK MTS	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
						910500459717	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W
						910500465291	ST320T LED27S/ROSE SDCM <3	(0.45, 0.38)	2200 K	≥80	83,07692307692308 lm/W

# GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Начальная цветовая температура	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная эффективность освещения светодиода	Order Code	Full Product Name	Начальная цветовая температура	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная эффективность освещения светодиода
	PSU WB BK					910500459712	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
910500465415	ST320T LED49S/830 PSD-VLC MB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	122,5 lm/W	910500459718	ST320T LED27S/840 PSU WB SI MTS	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W
910500465416	ST320T LED49S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	128,75 lm/W	910500465417	ST320T LED49S/840 PSD-VLC WB SI	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	128,75 lm/W
910500459377	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W	910500459795	ST320S LED27S/827 PSU MB WH	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	110,63829787234043 lm/W
910500459382	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W	910500459797	ST320S LED27S/830 PSU MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W
910500459383	ST320T LED20S/PW930 PSU NB SI	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	93,02325581395348 lm/W	910500459798	ST320S LED27S/840 PSU MB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W
910500459385	ST320T LED27S/PW930 PSU WB SI	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W	910500459799	ST320S LED27S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	119,14893617021276 lm/W
910500459390	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W	910500459801	ST320S LED27S/CRW PSU MB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥95	67,5 lm/W
910500459392	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W	910500459804	ST320S LED27S/PW930 PSU MB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W
910500459396	ST320T LED39S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	120,63492063492063 lm/W	910500459807	ST320S LED20S/PW930 PSU NB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	93,02325581395348 lm/W
910500459399	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W						

# GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная эффективность освещения светодиода	Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная эффективность освещения светодиода
910500459809	ST320S LED39S/827 PSU VWB WH	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	119,04761904761905 lm/W		PSU WB SI				
910500459810	ST320S LED39S/827 PSU WB WH	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	119,04761904761905 lm/W	910500459813	ST320S LED39S/830 PSU VWB SI	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W
910500459811	ST320S LED39S/830 PSU VWB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W	910500459815	ST320S LED39S/830 PSU WB SI	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W
910500459816	ST320S LED39S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123,80952380952381 lm/W	910500459819	ST320S LED39S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	120,63492063492063 lm/W
910500459817	ST320S LED39S/840 PSU VWB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	120,63492063492063 lm/W	910500459822	ST320S LED39S/PW930 PSU WB SI	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W
910500459820	ST320S LED39S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	120,63492063492063 lm/W	910500459802	ST320S LED27S/PW930 PSU MB BK	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W
910500459823	ST320S LED39S/PW930 PSU WB WH	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W	910500459805	ST320S LED20S/PW930 PSU NB BK	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	93,02325581395348 lm/W
910500459796	ST320S LED27S/830 PSU MB SI	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	114,8936170212766 lm/W	910500459812	ST320S LED39S/830 PSU VWB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W
910500459803	ST320S LED27S/PW930 PSU MB SI	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W	910500459814	ST320S LED39S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40)	3000 K	≥80	123.80952380952381 lm/W
910500459806	ST320S LED20S/PW930 PSU NB SI	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	93,02325581395348 lm/W	910500459818	ST320S LED39S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38)	4000 K	≥80	120,63492063492063 lm/W
910500459808	ST320S LED27S/PW930	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	105,88235294117646 lm/W	910500459821	ST320S LED39S/PW930 PSU WB BK	(0.42, 0.39)	3000 K	≥90	101,2987012987013 lm/W
						910500465626	ST315T LED27S/	(0.46, 0.41)	2700 K	≥80	115 lm/W

# GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. Начальная цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная эффективность освещения светодиода	Order Code	Full Product Name	Нач. корр. Начальная цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная эффективность освещения светодиода
	CH PSU FR24 BK				910500465641	ST315T LED27S/ PW935 PSU FR24 BK	(0.40, 0.38) 3500 K SDCM<3	≥90	104 lm/W
910500465627	ST315T LED27S/ 830 PSU FR24 BK	(0.43, 0.40) 3000 K SDCM<3	≥80	113 lm/W	910500465643	ST315T LED20S/ PC930 PSU FR12 BK	(0.42, 0.38) 3000 K SDCM<3	≥90	85 lm/W
910500465629	ST315T LED27S/ 830 PSU FR36 BK	(0.43, 0.40) 3000 K SDCM<3	≥80	113 lm/W	910500465645	ST315T LED27S/ DNM PSU FR24 BK	(0.42, 0.38) 3000 K SDCM<3	≥90	95 lm/W
910500465631	ST315T LED17S/ FMT PSU FR24 BK	(0.40, 0.33) 3000 K SDCM<3	≥80	65 lm/W	910500465628	ST315T LED27S/ 830 PSU FR24 WH	(0.43, 0.40) 3000 K SDCM<3	≥80	112 lm/W
910500465633	ST315T LED20S/ PW930 PSU FR12 BK	(0.42, 0.38) 3000 K SDCM<3	≥90	85 lm/W	910500465632	ST315T LED20S/ PW930 PSU FR12 WH	(0.42, 0.38) 3000 K SDCM<3	≥90	85 lm/W
910500465634	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR18 BK	(0.42, 0.38) 3000 K SDCM<3	≥90	96 lm/W	910500465635	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR24 WH	(0.42, 0.38) 3000 K SDCM<3	≥90	96 lm/W
910500465636	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR24 BK	(0.42, 0.38) 3000 K SDCM<3	≥90	96 lm/W	910500465642	ST315T LED27S/ PW940 PSU FR24 WH	(0.37, 0.36) 4000 K SDCM<3	≥90	108 lm/W
910500465637	ST315T LED27S/ PW930 PSD FR24 BK	(0.42, 0.38) 3000 K SDCM<3	≥90	96 lm/W	910500465644	ST315T LED27S/ PC930 PSU FR24 W H	(0.42, 0.38) 3000 K SDCM<3	≥90	95 lm/W
910500465638	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR30 BK	(0.42, 0.38) 3000 K SDCM<3	≥90	96 lm/W	910500465630	ST315T LED27S/ FR PSU FR24 SI	(0.38, 0.38) 4000 K SDCM<3	≥80	112 lm/W
910500465639	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR36 BK	(0.42, 0.38) 3000 K SDCM<3	≥90	96 lm/W					
910500465640	ST315T LED27S/ PW930 PSU FR60 BK	(0.42, 0.38) 3000 K SDCM<3	≥90	96 lm/W					

## GreenSpace Accent Projector

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500459366	ST320T LED19S/FMT PSU MB WH	1900 lm	27 W
910500459368	ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH	2700 lm	25.5 W
910500459370	ST320T LED17S/827 PSU MB WH	1650 lm	14.4 W
910500459371	ST320T LED17S/830 PSU MB WH	1700 lm	14.4 W
910500459372	ST320T LED17S/840 PSU MB WH	1800 lm	14.4 W
910500459373	ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	1700 lm	25.5 W
910500459374	ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH	1700 lm	16.6 W
910500459376	ST320T LED27S/827 PSU MB WH	2600 lm	23.5 W
910500459378	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	2700 lm	23.5 W
910500459379	ST320T LED27S/840 PSU MB WH	2800 lm	23.5 W
910500459380	ST320T LED27S/840 PSU WB WH	2800 lm	23.5 W
910500459381	ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	2700 lm	40 W
910500459384	ST320T LED20S/PW930 PSU NB WH	2000 lm	21.5 W
910500459386	ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	3750 lm	31.5 W
910500459387	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	3750 lm	31.5 W
910500459388	ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	3900 lm	31.5 W
910500459393	ST320T LED39S/830 PSU WB WH	3900 lm	31.5 W
910500459394	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	3800 lm	31.5 W
910500459397	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	3800 lm	31.5 W
910500459401	ST320T LED39S/PW930 PSU WB WH	3900 lm	38.5 W
910500459710	ST320T LED27S/830 PSU WB WH MTS	2700 lm	23.5 W
910500459716	ST320T LED27S/840 PSU WB WH MTS	2800 lm	23.5 W
910500459783	ST320T LED27S/827 PSD-VLC WB WH	2600 lm	23.5 W
910500459785	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	2800 lm	23.5 W

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500459786	ST320T LED27S/PW930 PSD- VLC WB WH	2700 lm	25.5 W
910500459787	ST320T LED39S/827 PSD-VLC WB WH	3750 lm	31.5 W
910500459790	ST320T LED39S/PW930 PSD- VLC WB WH	3900 lm	38.5 W
910500465318	ST320T LED17S/CH PSU WB WH	1650 lm	14.4 W
910500465412	ST320T LED49S/830 PSU MB WH	4900 lm	40 W
910500465413	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH	4750 lm	40 W
910500465414	ST320T LED49S/827 PSU MB WH	4750 lm	40 W
910500465710	ST320T LED39S/PC930 PSU WB BK	3900 lm	41 W
910500459367	ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK	2000 lm	21.5 W
910500459369	ST320T LED27S/PW930 PSU MB BK	2700 lm	25.5 W
910500459389	ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	3900 lm	31.5 W
910500459391	ST320T LED39S/830 PSU WB BK	3900 lm	31.5 W
910500459395	ST320T LED39S/840 PSU WB BK	3800 lm	31.5 W
910500459398	ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK	3900 lm	38.5 W
910500459711	ST320T LED27S/830 PSU WB BK MTS	2700 lm	23.5 W
910500459717	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	2800 lm	23.5 W
910500465291	ST320T LED27S/ROSE PSU WB BK	2700 lm	32.5 W
910500465415	ST320T LED49S/830 PSD- VLC MB BK	4900 lm	40 W
910500465416	ST320T LED49S/840 PSU WB BK	5150 lm	40 W
910500459377	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	2700 lm	23.5 W
910500459382	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	2700 lm	25.5 W
910500459383	ST320T LED20S/PW930 PSU NB SI	2000 lm	21.5 W
910500459385	ST320T LED27S/PW930 PSU WB SI	2700 lm	25.5 W
910500459390	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	3900 lm	31.5 W

## GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500459392	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	3900 lm	31.5 W
910500459396	ST320T LED39S/840 PSU WB SI	3800 lm	31.5 W
910500459399	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	3900 lm	38.5 W
910500459712	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	2700 lm	23.5 W
910500459718	ST320T LED27S/840 PSU WB SI MTS	2800 lm	23.5 W
910500465417	ST320T LED49S/840 PSD- VLC WB SI	5150 lm	40 W
910500459795	ST320S LED27S/827 PSU MB WH	2600 lm	23.5 W
910500459797	ST320S LED27S/830 PSU MB WH	2700 lm	23.5 W
910500459798	ST320S LED27S/840 PSU MB WH	2800 lm	23.5 W
910500459799	ST320S LED27S/840 PSU WB WH	2800 lm	23.5 W
910500459801	ST320S LED27S/CRW PSU MB WH	2700 lm	40 W
910500459804	ST320S LED27S/PW930 PSU MB WH	2700 lm	25.5 W
910500459807	ST320S LED20S/PW930 PSU NB WH	2000 lm	21.5 W
910500459809	ST320S LED39S/827 PSU VWB WH	3750 lm	31.5 W
910500459810	ST320S LED39S/827 PSU WB WH	3750 lm	31.5 W
910500459811	ST320S LED39S/830 PSU VWB WH	3900 lm	31.5 W
910500459816	ST320S LED39S/830 PSU WB WH	3900 lm	31.5 W
910500459817	ST320S LED39S/840 PSU VWB WH	3800 lm	31.5 W
910500459820	ST320S LED39S/840 PSU WB WH	3800 lm	31.5 W
910500459823	ST320S LED39S/PW930 PSU WB WH	3900 lm	38.5 W
910500459796	ST320S LED27S/830 PSU MB SI	2700 lm	23.5 W
910500459803	ST320S LED27S/PW930 PSU MB SI	2700 lm	25.5 W
910500459806	ST320S LED20S/PW930 PSU NB SI	2000 lm	21.5 W
910500459808	ST320S LED27S/PW930 PSU WB SI	2700 lm	25.5 W
910500459813	ST320S LED39S/830 PSU VWB SI	3900 lm	31.5 W

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500459815	ST320S LED39S/830 PSU WB SI	3900 lm	31.5 W
910500459819	ST320S LED39S/840 PSU WB SI	3800 lm	31.5 W
910500459822	ST320S LED39S/PW930 PSU WB SI	3900 lm	38.5 W
910500459802	ST320S LED27S/PW930 PSU MB BK	2700 lm	25.5 W
910500459805	ST320S LED20S/PW930 PSU NB BK	2000 lm	21.5 W
910500459812	ST320S LED39S/830 PSU VWB BK	3900 lm	31.5 W
910500459814	ST320S LED39S/830 PSU WB BK	3900 lm	31.5 W
910500459818	ST320S LED39S/840 PSU WB BK	3800 lm	31.5 W
910500459821	ST320S LED39S/PW930 PSU WB BK	3900 lm	38.5 W
910500465626	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	3900 lm	23.5 W
910500465627	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	2700 lm	24 W
910500465629	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	2700 lm	24 W
910500465631	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK	1700 lm	26 W
910500465633	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	2000 lm	23.5 W
910500465634	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	2700 lm	28 W
910500465636	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	2700 lm	28 W
910500465637	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	2700 lm	28 W
910500465638	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	2700 lm	28 W
910500465639	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	2700 lm	28 W
910500465640	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	2700 lm	28 W
910500465641	ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	2700 lm	26 W
910500465643	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	2000 lm	23.5 W
910500465645	ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	2700 lm	28.5 W
910500465628	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	2700 lm	24 W
910500465632	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	2000 lm	23.5 W

## GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500465635	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	2700 lm	28 W
910500465642	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	2700 lm	25 W

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910500465644	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	2700 lm	28.5 W
910500465630	ST315T LED27S/FR PSU FR24 SI	2700 lm	24 W

### Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет	Диаметр	Ширина
910500459366	ST320T LED19S/FMT PSU MB WH	White	-	-
910500459368	ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH	White	-	-
910500459370	ST320T LED17S/827 PSU MB WH	White	-	-
910500459371	ST320T LED17S/830 PSU MB WH	White	-	-
910500459372	ST320T LED17S/840 PSU MB WH	White	-	-
910500459373	ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	White	-	-
910500459374	ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH	White	-	-
910500459376	ST320T LED27S/827 PSU MB WH	White	-	-
910500459378	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	White	-	-
910500459379	ST320T LED27S/840 PSU MB WH	White	-	-
910500459380	ST320T LED27S/840 PSU WB WH	White	-	-
910500459381	ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	White	-	-
910500459384	ST320T LED20S/PW930 PSU NB WH	White	-	-
910500459386	ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	White	-	-
910500459387	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	White	-	-
910500459388	ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	White	-	-
910500459393	ST320T LED39S/830 PSU WB WH	White	-	-
910500459394	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	White	-	-
910500459397	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	White	-	-
910500459401	ST320T LED39S/PW930 PSU WB WH	White	-	-
910500459710	ST320T LED27S/830 PSU WB WH MTS	White	-	-
910500459716	ST320T LED27S/840 PSU WB WH MTS	White	-	-
910500459783	ST320T LED27S/827 PSD-VLC WB WH	White	-	-
910500459785	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	White	-	-
910500459786	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	White	-	-
910500459787	ST320T LED39S/827 PSD-VLC WB WH	White	-	-
910500459790	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	White	-	-
910500465318	ST320T LED17S/CH PSU WB WH	White	-	-
910500465412	ST320T LED49S/830 PSU MB WH	White	-	-
910500465413	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH	White	-	-
910500465414	ST320T LED49S/827 PSU MB WH	White	-	-
910500465710	ST320T LED39S/PC930 PSU WB BK	White	-	-
910500459367	ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK	Black	-	-
910500459369	ST320T LED27S/PW930 PSU MB BK	Black	-	-
910500459389	ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	Black	-	-
910500459391	ST320T LED39S/830 PSU WB BK	Black	-	-
910500459395	ST320T LED39S/840 PSU WB BK	Black	-	-
910500459398	ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK	Black	-	-
910500459711	ST320T LED27S/830 PSU WB BK MTS	Black	-	-
910500459717	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	Black	-	-
910500465291	ST320T LED27S/ROSE PSU WB BK	Black	-	-
910500465415	ST320T LED49S/830 PSD-VLC MB BK	Black	-	-

Order Code	Full Product Name	Цвет	Диаметр	Ширина
910500465416	ST320T LED49S/840 PSU WB BK	Black	-	-
910500459377	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	Silver	-	-
910500459382	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	Silver	-	-
910500459383	ST320T LED20S/PW930 PSU NB SI	Silver	-	-
910500459385	ST320T LED27S/PW930 PSU WB SI	Silver	-	-
910500459390	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	Silver	-	-
910500459392	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	Silver	-	-
910500459396	ST320T LED39S/840 PSU WB SI	Silver	-	-
910500459399	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	Silver	-	-
910500459712	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	Silver	-	-
910500459718	ST320T LED27S/840 PSU WB SI MTS	Silver	-	-
910500465417	ST320T LED49S/840 PSD-VLC WB SI	Silver	-	-
910500459795	ST320S LED27S/827 PSU MB WH	White	-	-
910500459797	ST320S LED27S/830 PSU MB WH	White	-	-
910500459798	ST320S LED27S/840 PSU MB WH	White	-	-
910500459799	ST320S LED27S/840 PSU WB WH	White	-	-
910500459801	ST320S LED27S/CRW PSU MB WH	White	-	-
910500459804	ST320S LED27S/PW930 PSU MB WH	White	-	-
910500459807	ST320S LED20S/PW930 PSU NB WH	White	-	-
910500459809	ST320S LED39S/827 PSU VWB WH	White	-	-
910500459810	ST320S LED39S/827 PSU WB WH	White	-	-
910500459811	ST320S LED39S/830 PSU VWB WH	White	-	-
910500459816	ST320S LED39S/830 PSU WB WH	White	-	-
910500459817	ST320S LED39S/840 PSU VWB WH	White	-	-
910500459820	ST320S LED39S/840 PSU WB WH	White	-	-
910500459823	ST320S LED39S/PW930 PSU WB WH	White	-	-
910500459796	ST320S LED27S/830 PSU MB SI	Silver	-	-
910500459803	ST320S LED27S/PW930 PSU MB SI	Silver	-	-
910500459806	ST320S LED20S/PW930 PSU NB SI	Silver	-	-
910500459808	ST320S LED27S/PW930 PSU WB SI	Silver	-	-
910500459813	ST320S LED39S/830 PSU VWB SI	Silver	-	-
910500459815	ST320S LED39S/830 PSU WB SI	Silver	-	-
910500459819	ST320S LED39S/840 PSU WB SI	Silver	-	-
910500459822	ST320S LED39S/PW930 PSU WB SI	Silver	-	-
910500459802	ST320S LED27S/PW930 PSU MB BK	Black	-	-
910500459805	ST320S LED20S/PW930 PSU NB BK	Black	-	-
910500459812	ST320S LED39S/830 PSU VWB BK	Black	-	-
910500459814	ST320S LED39S/830 PSU WB BK	Black	-	-
910500459818	ST320S LED39S/840 PSU WB BK	Black	-	-
910500459821	ST320S LED39S/PW930 PSU WB BK	Black	-	-
910500465626	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	Black	-	-
910500465627	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	Black	-	-

## GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Цвет	Диаметр	Ширина
910500465629	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	Black	-	-
910500465631	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK	Black	-	-
910500465633	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	Black	-	-
910500465634	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	Black	-	-
910500465636	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	Black	-	-
910500465637	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	Black	-	-
910500465638	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	Black	-	-
910500465639	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	Black	-	-
910500465640	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	Black	-	-

Order Code	Full Product Name	Цвет	Диаметр	Ширина
910500465641	ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	Black	-	-
910500465643	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	Black	-	-
910500465645	ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	Black	-	-
910500465628	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	White	-	-
910500465632	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	White	-	-
910500465635	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	White	-	-
910500465642	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	White	-	- mm
910500465644	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	White	-	-
910500465630	ST315T LED27S/FR PSU FR24 SI	Silver	-	-

### Производительность со временем (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Средний срок эксплуатации	Средний срок эксплуатации
		L80B50	L90B50
910500459366	ST320T LED19S/FMT PSU MB WH	-	-
910500459368	ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH	-	-
910500459370	ST320T LED17S/827 PSU MB WH	-	-
910500459371	ST320T LED17S/830 PSU MB WH	-	-
910500459372	ST320T LED17S/840 PSU MB WH	-	-
910500459373	ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	-	-
910500459374	ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH	-	-
910500459376	ST320T LED27S/827 PSU MB WH	-	-
910500459378	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	-	-
910500459379	ST320T LED27S/840 PSU MB WH	-	-
910500459380	ST320T LED27S/840 PSU WB WH	-	-
910500459381	ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	-	-
910500459384	ST320T LED20S/PW930 PSU NB WH	-	-
910500459386	ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	-	-
910500459387	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	-	-
910500459388	ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	-	-
910500459393	ST320T LED39S/830 PSU WB WH	-	-
910500459394	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Средний срок эксплуатации	Средний срок эксплуатации
		L80B50	L90B50
910500459397	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	-	-
910500459401	ST320T LED39S/PW930 PSU WB WH	-	-
910500459710	ST320T LED27S/830 PSU WB WH MTS	-	-
910500459716	ST320T LED27S/840 PSU WB WH MTS	-	-
910500459783	ST320T LED27S/827 PSD-VLC WB WH	-	-
910500459785	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	-	-
910500459786	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	-	-
910500459787	ST320T LED39S/827 PSD-VLC WB WH	-	-
910500459790	ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH	-	-
910500465318	ST320T LED17S/CH PSU WB WH	-	-
910500465412	ST320T LED49S/830 PSU MB WH	50000 h	25000 h
910500465413	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH	50000 h	25000 h
910500465414	ST320T LED49S/827 PSU MB WH	50000 h	25000 h
910500465710	ST320T LED39S/PC930 PSU WB BK	50000 h	25000 h
910500459367	ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK	-	-
910500459369	ST320T LED27S/PW930 PSU MB BK	-	-
910500459389	ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	-	-
910500459391	ST320T LED39S/830 PSU WB BK	-	-

## GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Средний срок эксплуатации	Средний срок эксплуатации
		L80B50	L90B50
910500459395	ST320T LED39S/840 PSU WB BK	-	-
910500459398	ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK	-	-
910500459711	ST320T LED27S/830 PSU WB BK MTS	-	-
910500459717	ST320T LED27S/840 PSU WB BK MTS	-	-
910500465291	ST320T LED27S/ROSE PSU WB BK	-	-
910500465415	ST320T LED49S/830 PSD-VLC MB BK	50000 h	25000 h
910500465416	ST320T LED49S/840 PSU WB BK	50000 h	25000 h
910500459377	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	-	-
910500459382	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	-	-
910500459383	ST320T LED20S/PW930 PSU NB SI	-	-
910500459385	ST320T LED27S/PW930 PSU WB SI	-	-
910500459390	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	-	-
910500459392	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	-	-
910500459396	ST320T LED39S/840 PSU WB SI	-	-
910500459399	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	-	-
910500459712	ST320T LED27S/830 PSU WB SI MTS	-	-
910500459718	ST320T LED27S/840 PSU WB SI MTS	-	-
910500465417	ST320T LED49S/840 PSD-VLC WB SI	50000 h	25000 h
910500459795	ST320S LED27S/827 PSU MB WH	-	-
910500459797	ST320S LED27S/830 PSU MB WH	-	-
910500459798	ST320S LED27S/840 PSU MB WH	-	-
910500459799	ST320S LED27S/840 PSU WB WH	-	-
910500459801	ST320S LED27S/CRW PSU MB WH	-	-
910500459804	ST320S LED27S/PW930 PSU MB WH	-	-
910500459807	ST320S LED20S/PW930 PSU NB WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Средний срок эксплуатации	Средний срок эксплуатации
		L80B50	L90B50
910500459809	ST320S LED39S/827 PSU VWB WH	-	-
910500459810	ST320S LED39S/827 PSU WB WH	-	-
910500459811	ST320S LED39S/830 PSU VWB WH	-	-
910500459816	ST320S LED39S/830 PSU WB WH	-	-
910500459817	ST320S LED39S/840 PSU VWB WH	-	-
910500459820	ST320S LED39S/840 PSU WB WH	-	-
910500459823	ST320S LED39S/PW930 PSU WB WH	-	-
910500459796	ST320S LED27S/830 PSU MB SI	-	-
910500459803	ST320S LED27S/PW930 PSU MB SI	-	-
910500459806	ST320S LED20S/PW930 PSU NB SI	-	-
910500459808	ST320S LED27S/PW930 PSU WB SI	-	-
910500459813	ST320S LED39S/830 PSU VWB SI	-	-
910500459815	ST320S LED39S/830 PSU WB SI	-	-
910500459819	ST320S LED39S/840 PSU WB SI	-	-
910500459822	ST320S LED39S/PW930 PSU WB SI	-	-
910500459802	ST320S LED27S/PW930 PSU MB BK	-	-
910500459805	ST320S LED20S/PW930 PSU NB BK	-	-
910500459812	ST320S LED39S/830 PSU VWB BK	-	-
910500459814	ST320S LED39S/830 PSU WB BK	-	-
910500459818	ST320S LED39S/840 PSU WB BK	-	-
910500459821	ST320S LED39S/PW930 PSU WB BK	-	-
910500465626	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	50000 h	25000 h
910500465627	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	50000 h	25000 h
910500465629	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	50000 h	25000 h
910500465631	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK	50000 h	25000 h

## GreenSpace Accent Projector

Order Code	Full Product Name	Средний срок эксплуатации	Средний срок эксплуатации
		L80B50	L90B50
910500465633	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	50000 h	25000 h
910500465634	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	50000 h	25000 h
910500465636	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	50000 h	25000 h
910500465637	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	50000 h	25000 h
910500465638	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	50000 h	25000 h
910500465639	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	50000 h	25000 h
910500465640	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	50000 h	25000 h
910500465641	ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	50000 h	25000 h

Order Code	Full Product Name	Средний срок эксплуатации	Средний срок эксплуатации
		L80B50	L90B50
910500465643	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	50000 h	25000 h
910500465645	ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	50000 h	25000 h
910500465628	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	50000 h	25000 h
910500465632	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	50000 h	25000 h
910500465635	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	50000 h	25000 h
910500465642	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	50000 h	25000 h
910500465644	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	50000 h	25000 h
910500465630	ST315T LED27S/FR PSU FR24 SI	50000 h	25000 h



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2020, Март 5 - Данные для изменения